

PHILIPS

Zestaw startowy E27

Hue White ambiance

Białe światło ciepłe do zimnego

Mostek Hue Bridge w zestawie

Sterowanie za pomocą aplikacji
lub głosu*

Prosta konfiguracja



8718699673345



Łatwe sterowanie inteligentnym oświetleniem


Zestaw na rozpoczęcie przygody z Philips Hue, bez dodatkowych instalacji czy remontu. Składa się z 3 inteligentnych żarówek E27 White Ambiance (świecących szeroką paletą białego światła), przenośnego regulatora przyciemniania (do łatwego sterowania światłem w każdym miejscu w domu) i mostka Hue (pozwalającego na korzystanie z wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia).

Nieograniczone możliwości

- Sterowanie za pomocą głosu
- Szeroka paleta białego światła
- Steruj światłem będąc poza domem
- Dopasuj odpowiednie białe światło do wykonywanej czynności
- Mostek Philips Hue - inteligentne centrum dowodzenia

Zalety

Sterowanie za pomocą głosu



System Philips Hue współpracuje z rozwiązaniami Amazon Alexa, Apple HomeKit i Google Assistant, umożliwiając sterowanie oświetleniem za pomocą głosu. Możesz włączać i wyłączać światła, przyciemniać do wybranej jasności, zmieniać kolory czy ustawiać wybrane aranżacje światła, tworząc wyjątkowy nastrój.

Wejść w nastrój



Ponad 50 000 dostępnych odcieni światła białego, od ciepłego po chłodne, pozwala uzyskać właściwy nastrój do pracy, zabawy lub relaksu, niezależnie od pory dnia. Możesz rozpocząć dzień przy chłodnym, energetyzującym, jasnym świetle białym lub usiąść wieczorem przy złotych odcieniach.

Sterowanie światłami spoza domu



Dzięki aplikacji mobilnej Philips Hue możesz sterować domowym oświetleniem również spoza domu. Korzystaj z możliwości włączenia i wyłączenia dowolnych światel, sterowania ich jasnością i dostosowania do Twoich wymagań.

Inteligentne oświetlenie dla codziennych zadań



Cztery, automatycznie wgrane ustawienia oświetlenia (Relaks, Czytanie, Koncentracja, Energia) pozwalają dopasować światło do wykonywanych zadań. Dwa ustawienia w chłodnych odcieniach bieli, energetyzujące i zwiększające koncentrację, ułatwiają poranne wstanie i skupienie się. Cieplesze odcienie do czytania i relaksu pozwalają cieszyć się dobrą książką i odprężyć się po ciężkim dniu pracy.

Mostek Hue



Mostek Philips Hue jest sercem inteligentnego oświetlenia Hue – steruje działaniem całego systemu, komunikując się z inteligentnymi żarówkami, lampami, akcesoriami oraz aplikacją Hue, a tym samym zapewnia ich płynną współpracę. Umożliwia również działanie wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia, takich jak synchronizacja światła z domowymi multimediami (film, gra, muzyka), harmonogramy i automatyzacja włączania się i wyłączania się światła czy współdziałanie z innymi systemami smart home.

Dane techniczne

Wymiary źródła światła

- Wymiary (szer. × wys. × gł.): 60x110

Ochrona środowiska

- Wilgotność podczas eksploatacji: 5%<H<95% (bez skraplania)
- Temperatura podczas eksploatacji: Od -20°C do 45°C

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Przyciemnianie za pomocą aplikacji Hue i regulatora: Tak

Gwarancja

- 2 lata: Tak

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Waga: 72
- Technologia źródła światła: LED

Mostek

- Pasmo częstotliwości: 2400–2483.5 MHz
- Maks. liczba akcesoriów: 12
- Maks. liczba żarówek: 50
- Zasilacz: 100–240 V AC / 50–60 Hz
- Zużycie energii: 250mA max

Źródło światła

- Temperatura barwowa: 2200K–6500K
- Średnica: 60 mm
- Etykieta wydajności energetycznej: A +
- Oprawa: E27
- Wygląd: A60
- Wysokość: 110 mm
- Napięcie wejściowe: 220V–240V
- Czas eksploatacji: 25 000 h
- Moc strumienia świetlnego: Od ciepłego, białego światła po chłodne światło dzienne
- Strumień świetlny: 806 lm przy 4000 K
- Maksymalny pobór mocy: 8,5 W
- Maks. pobór mocy w trybie gotowości: 0,1 W
- Liczba cykli załączania: 50 000
- Współczynnik mocy: >0.5
- Trwałość znamionowa: 25 000 h
- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak
- Uruchamianie: Natychmiastowe pełne rozświetlenie
- Moc: 8,5 W
- Odpowiednik w watach: 60 W
- Protokół komunikacji: Bluetooth i Zigbee
- Możliwość głębokiego ściemniania: Tak
- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Po połączeniu z aplikacją Bluetooth App lub mostkiem Hue Bridge

Przełącznik

- Zestaw z bateriami: 1 x CR2450
- Stopień ochrony IP: 20
- Czas eksploatacji: 50.000 clicks
- Maksymalna liczba punktów świetlnych na przełącznik: 10 w przypadku braku połączenia z mostkiem Hue
- Minimalna żywotność baterii: 3 a
- Opcje montażowe: wolnostojący
- Funkcje specjalne: Nie dotyczy
- Waga z płytką ścienną: 67 g
- Waga przełącznika: 37 g

Zawartość opakowania

- Bridge: Yes
- Kabel sieciowy Ethernet: 1
- Żarówki Hue: 3
- Regulator przyciemniania Hue: 1
- Zasilacz: 1

Obsługiwane wersje

- Zgodne z HomeKit: Yes
- iOS: Yes
- Aplikacja Philips Hue: iOS 13 lub nowszy, Android 8.0 lub nowszy
- Asystenci głosowi: Amazon Alexa
- Aplikacja Philips Hue Bluetooth: IOS 11 i nowsze, Android 7.0 i nowsze

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718699673345
- Waga netto: 0,554 kg
- Waga brutto: 0,739 kg
- Wysokość: 10,100 cm
- Długość: 21,000 cm
- Szerokość: 21,000 cm
- Numer seryjny (12NC): 929002216903



Data wydania: 2023-11-09
Wersja: 0.594

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com