

PHILIPS

Lineaarinen
loisteputki

LED

20 W (54 W)

G13

White



8718699673505



Kestävä LED- työpistevalaistus ja erinomainen valon laatu

Philips LED tube on helppo ja nopea tapa korvata vanhat loisteputket nykyaikaisella ja tehokkaalla LED-tekniikalla. Philips LED tube sopii täydellisesti tiloihin, joissa tarvitaan paljon valoa.

Laadukasta valoa

- Viileän valkoinen valo

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Korvaa kätevästi vanhat suorat T8-loisteputket

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Pitkäkestoiset valoputket – käyttöikä jopa 15 vuotta
- Energiansäästö jopa 80 %

Enemmän kuin pelkkää valoa

- Syttyy nopeasti

Kohokohdat

Viileän valkoinen valo



Polttimon värilämpötila on 4 000 K, joten se luo ympärilleen viileää, selkeää ja kirkasta valoa.

Muistuttaa suoria loisteputkia

Nopea ja helppo tapa korvata suorat T8-loisteputket. Lamppu sopii suoraan T8-loisteputkelle tarkoitettuun G13-kantaan.

Käyttöikä keskimäärin 15 000 tuntia



Jopa 15 000 tunnin käyttöikä pidentää valoputkien vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 15 vuotta.

Energiansäästö jopa 80 %



Nauti LED-tekniikan tuomasta energiansäästöstä valon laadusta tinkimättä. Välitön säästö energiankulutuksessa on yli 80 %, kun hehku- tai halogeenilamput vaihdetaan LED-valoihin.

Syttyy nopeasti

Tekniset tiedot

Ominaisuudet

- Himmennettävä: ei
- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Putki, yksikantainen
- Pistoke: G13
- Tekniikka: LED

Polttimon mitat

- Korkeus: 151,3 cm
- Paino: 0,25 kg
- Leveys: 2,8 cm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 a
- Lumen-pysyvyysskerroin: 70%
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia
- Sytytysten määrä: 50 000

Valon ominaisuudet

- Käyttö: Teollinen
- Väripisteiden ero: 6SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 3000 K
- Valon väriluokka: White
- Valovirta: 2000 lm
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 165 mA
- Tehokkuus: 95 lm/W

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699673505
- Tilauskoodi: 871869967350500
- Tuotteen nimi: LED T8 1500mm 20W G13 WH 1CT/4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.55
- Jännite: 220-240 V
- Teho: 19,5 W
- Tehon vastaavuus: 54 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 151,3 cm

Mitoitusarvot

- Valon kulman mitoitusarvo: 240 °
- Eliniän mitoitusarvo: 15 000 tuntia
- Valovirran mitoitusarvo: 1900 lm
- Mitoitusteho: 20 W

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60 Hz

Polttimo

- Väripisteiden ero: 6

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699673505
- Nettopaino: 0,270 kg
- Bruttopaino: 0,432 kg
- Korkeus: 157,900 cm
- Pituus: 3,700 cm
- Leveys: 3,700 cm
- Materiaalitunnus (12NC): 929002011301



Julkaisupäivä: 2023-11-08
Versio: 0.312

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com