

PHILIPS

Sijalka

LED


5,5–48 W

E27

Topla bela



8718699673581



Oblika, ki se lahko pokaže

Predstavljamo vam novo družino Philipsovih velikih okrasnih sijalk LED starinskega videza, nabor sijalk, ki spominjajo na vsem dobro znane sijalke z žarilno nitko. Naj izstopajo v vašem domu, uporabite jih kot okrasni dodatek in v prostoru bodo ustvarile nostalgичno vzdušje.

Visokokakovostna svetloba

- Izdelana za udobje vaših oči

Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Podobna oblika in velikost kot pri standardnih sijalkah z žarilno nitko

Značilnosti

Nežne LED-svetilke z očem prijazno svetlobo



Bleščeča osvetlitev močno obremenjuje oči. Če je luč presvetla, se vam blešči, če je prešibka, se zdi, kot da utripa. Zdaj lahko nežno osvetlite svoj dom z LED-svetilkami, ki so zasnovane tako, ne obremenjujejo oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

Nadomešča standardne sijalke z žarilno nitko

Energijsko varčna LED-sijalka čudovito oblikovane zasnovane in tradicionalnih dimenzij je idealna okolju prijazna zamenjava za tradicionalno sijalko z žarilno nitko.

Specifikacije

Značilnosti

- Možnost zatemnitve: Ne
- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena svetilka
- Vtičnica: E27
- Tehnologija: LED

Dimenzije sijalke

- Višina: 14,2 cm
- Teža: 0,05 kg
- Širina: 6,4 cm

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 15 let
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 70%
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h
- Število ciklov preklopa: 20.000

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2500 K
- Svetla barva kategorije: Topla bela
- Nazivni svetlobni tok: 600 lm
- Čas vklopa: <0.5 s
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: Takojšnja polna svetloba

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 50 mA
- Učinkovitost: 109 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8718699673581
- EOC: 871869967358100
- Ime izdelka: LED classic 48W ST64 E27 825 GOLD NDSRT4

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.51
- Napetost: 220-240 V
- Moč: 5,5 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 48 W
- Oznaka za energetska učinkovitost (EEL): F

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 14,2 cm

Nazivne vrednosti

- Predvidena življenjska doba: 15.000 h
- Nazivni svetlobni tok: 600 lm
- Nazivna moč: 5.5 W

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz

Sijalka

- Skladnost barv: 6

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699673581
- Neto teža: 0,044 kg
- Bruto teža: 0,074 kg
- Višina: 18,200 cm
- Dolžina: 7,000 cm
- Širina: 7,000 cm
- Številka materiala (12NC): 929001941801



Datum izdaje: 2021-10-21
Različica: 0.410

© 2021 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com