

PHILIPS

Plafon

Funcional

CL253

White



8718699680534



Luz com sensor de movimento para comodidade e uma poupança de energia adicional

Aumente a comodidade enquanto poupa energia. O plafon LED com sensor de movimento da Philips pode ser ligado e desligado facilmente por um sensor, pelo que pode sair ou entrar nas divisões sem ter de procurar um interruptor. Com um amplo alcance de deteção e tecnologia LED de acendimento instantâneo, a sua iluminação doméstica só é ligada quando precisa.

Fácil de experimentar

- Com o seu sensor de movimento automático incorporado, esta luminária liga-se automaticamente quando as pessoas passam à frente.
- Instalação fácil

8718699680534

Alta qualidade

- EyeComfort - luz confortável para os seus olhos

Duração

- Economizadora
- Vida útil longa até 15.000 horas

Destques

Sensor de movimento integrado

Instalação fácil

Uma instalação sem problemas. Basta fixar ou pendurar com segurança na parede ou no teto e ligar para a luminária fica pronta a ligar.

Eyecomfort

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisitos

EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

Economizadora

Economiza energia: positivo para as suas contas e o ambiente.

Vida útil longa até 15.000 horas

A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto até 15.000 horas.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: branco
- Material: metal/plástico

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não
- Peça de centro: Sim

Características da luz

- Índice de restituição cromática (IRC): 80

Diversos

- Concebida especialmente para: Funcional
- Tipo: Plafon

Dimensões e peso do produto

- Altura: 8 cm
- Comprimento: 26 cm
- Peso líquido: 0,42 kg
- Largura: 26 cm

Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 15.000 h
- Diâmetro: 260 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1000
- Cor da luz: 2700
- Alimentação elétrica: 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- LED: Sim
- LED incorporado: Sim
- Candeeiro compatível com lâmpada(s) da classe: A+

- Potência da lâmpada incluída: 12
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe I

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699680534
- Peso líquido: 0,420 kg
- Peso bruto: 0,540 kg
- Altura: 8,200 cm
- Comprimento: 30,000 cm
- Largura: 30,000 cm
- Número de material (12NC): 929002215901



Data de publicação:
2021-09-13
Versão: 0.457

© 2021 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.