



PHILIPS
Funcional
Plafón
CL253
White



8718699680558



Luz con sensor de movimiento para tu comodidad y ahorro energético adicional

Mejora la comodidad mientras ahorras energía. El plafón LED con sensor de movimiento de Philips se enciende y se apaga fácilmente mediante un sensor, por ellos puedes entrar o salir de las habitaciones sin necesidad de buscar el interruptor. Su amplia gama de detección y tecnología LED de encendido instantáneo permite que la iluminación de tu hogar solo esté encendida cuando la necesitas.

PHILIPS

Fácil de usar

- Con su sensor de movimiento automático incorporado, esta luminaria se enciende automáticamente cuando alguien pasa por delante.
- Fácil instalación

Excelente calidad

- EyeComfort: luz que no cansa la vista

Duración

- Bajo consumo
- Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

Destacados

Sensor de movimiento integrado

Fácil instalación

No más problemas de instalación. Simplemente, fija o cuelga de forma segura la luminaria en la pared o en el techo y conéctala; ya está lista para encenderse.

Eyecomfort

Una luz de baja calidad puede causar fatiga visual. Con la de horas que pasamos dentro de casa, ahora importa más que nunca que su interior esté bien iluminado. Nuestros productos superan los criterios de prueba más exigentes como, por ejemplo, el parpadeo, el efecto estroboscópico, el deslumbramiento, la reproducción del color y los efectos de atenuación para garantizar que cumplen nuestros requisitos de comodidad para la vista. Las bombillas LED de Philips no solo proporcionan una luz confortable, sino que se mantienen así durante toda su vida útil, ofreciendo una calidad de luz, un flujo luminoso y un color constantes durante más de una década. Pásate a la luz que no cansa la vista. Tus ojos te lo agradecerán.

Bajo consumo

Ahorra energía: bueno para el bolsillo y para el medio ambiente.

Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 15.000 horas.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: blanco
- Material: metal/plástico

Características/accesorios adicionales incluidos

- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

Consumo de energía

- Etiqueta de eficiencia energética: A+

Dimensiones y peso del producto

- Altura: 8 cm

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
- Diámetro: 260
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1150
- Red eléctrica: Rango 220 V - 240 V
- Lámpara regulable: No
- LED: Sí
- LED integrado: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 12 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:
8718699680558
 - Peso neto: 0,420 kg
 - Peso bruto: 0,540 kg
 - Altura: 8,200 cm
 - Longitud: 30,000 cm
 - Anchura: 30,000 cm
 - Código EAN/UPC de SAP- Por pieza:
8718699680558
- Número de material (12NC):
929002216001
 - Embalaje con código EAN/UPC:
8718699680565
 - Peso bruto SAP EAN (pieza): 0,540 kg
 - Peso neto: 0,420 kg
 - Altura SAP (pieza): 8,200 cm
 - Longitud SAP (pieza): 30,000 cm
 - Anchura SAP (pieza): 30,000 cm



Fecha de emisión:
2020-02-23
Versión: 0.254

© 2020 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com