




PHILIPS  
Funkcjonalność  
Lampa sufitowa  
CL251  
White



8718699680596



# Oświetlenie LED zapewniające komfort dla OCZU

Lampy Philips LED zapewniają światło komfortowe dla oczu.

## **Łatwość obsługi**

- Łatwa instalacja

## **Bezpieczeństwo**

- Odporność na wilgoć

## **Najwyższa jakość**

- EyeComfort — światło przyjazne dla Twoich oczu
- Łatwe czyszczenie

# PHILIPS

### Trwałość

- Duża trwałość – do 15 000 godzin

# Zalety

## Łatwa instalacja

Nigdy więcej problemów z instalacją. Wystarczy zawiesić oprawę oświetleniową na ścianie lub suficie i gotowe.

## Odporność na wilgoć

Odporność na wilgoć pozwala na bezpieczne użytkowanie produktu w łazience, kuchni, na balkonie i w innych miejscach narażonych na wilgoć.

## Komfort dla oczu

Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Spędzamy coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego coraz ważniejsze staje się prawidłowe oświetlenie domu. Nasze produkty są poddawane rygorystycznym testom pod kątem migotania, efektu stroboskopu, olśnienia, oddawania barw i efektów ściemniania, aby zapewnić zgodność z wymaganiami normy EyeComfort. Żarówki LED firmy Philips nie tylko dają komfortowe światło, ale także zachowują niezmienną

charakterystykę w całym okresie eksploatacji, zapewniając stałą jakość oświetlenia, wydajność i barwę przez ponad dekadę. Nie męcz wzroku i zmień źródło światła na przyjazne dla Twoich oczu.

## Łatwe czyszczenie

Gładkie i łatwo czyszczące się materiały zapewniają elegancki wygląd w całym domu.

## Duża trwałość – do 15 000 godzin

Technologia LED firmy Philips wydłuża żywotność produktu do 15 000 godzin.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: biały
- Materiał: metal/plastik

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

## Zużycie energii

- Etykieta efektywności energetycznej: A+

## Wymiary i waga produktu

- Wysokość: 8,1 cm

## Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Średnica: 250
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 980
- Barwa światła: 2700
- Zasilanie sieciowe: Przedział 220–240 V
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Oprawa jest zgodna ze źródłami światła klasy: A+
- Źródło światła w zestawie: 10
- Kod IP: IP44
- Klasa ochronności: II – podwójna izolacja

**Wymiary i waga opakowania**

- EAN/UPC — produkt:  
8718699680596
- Waga netto: 0,180 kg
- Waga brutto: 0,389 kg
- Wysokość: 27,500 cm
- Długość: 27,500 cm
- Szerokość: 8,000 cm
- SAP EAN/UPC – Sztuka:  
8718699680596
- Numer seryjny (12NC):  
929002209401
- EAN/UPC – Opakowanie:  
8718699680602
- Waga brutto EAN SAP (sztuka): 0,389  
kg
- Waga netto: 0,180 kg
- Wysokość SAP (sztuka): 27,500 cm
- Długość SAP (sztuka): 27,500 cm
- Szerokość SAP (sztuka): 8,000 cm



Data wydania:  
2020-02-22  
Wersja: 0.252

© 2020 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.