


PHILIPS
Funkcjonalność
Lampa sufitowa
CL251
White



8718699680619



Oświetlenie LED zapewniające komfort dla OCZU

Lampy Philips LED zapewniają światło komfortowe dla oczu.

Łatwość obsługi

- Łatwa instalacja

Bezpieczeństwo

- Odporność na wilgoć

Najwyższa jakość

- EyeComfort — światło przyjazne dla Twoich oczu
- Łatwe czyszczenie

PHILIPS

Trwałość

- Duża trwałość – do 15 000 godzin

Zalety

Łatwa instalacja

Nigdy więcej problemów z instalacją. Wystarczy zawiesić oprawę oświetleniową na ścianie lub suficie i gotowe.

Odporność na wilgoć

Odporność na wilgoć pozwala na bezpieczne użytkowanie produktu w łazience, kuchni, na balkonie i w innych miejscach narażonych na wilgoć.

Komfort dla oczu

Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Spędzamy coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego coraz ważniejsze staje się prawidłowe oświetlenie domu. Nasze produkty są poddawane rygorystycznym testom pod kątem migotania, efektu stroboskopu, olśnienia, oddawania barw i efektów ściemniania, aby zapewnić zgodność z wymaganiami normy EyeComfort. Żarówki LED firmy Philips nie tylko dają komfortowe światło, ale także zachowują niezmienną

charakterystykę w całym okresie eksploatacji, zapewniając stałą jakość oświetlenia, wydajność i barwę przez ponad dekadę. Nie męcz wzroku i zmień źródło światła na przyjazne dla Twoich oczu.

Łatwe czyszczenie

Gładkie i łatwo czyszczące się materiały zapewniają elegancki wygląd w całym domu.

Duża trwałość – do 15 000 godzin

Technologia LED firmy Philips wydłuża żywotność produktu do 15 000 godzin.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: biały
- Materiał: metal/plastik

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Zużycie energii

- Etykieta efektywności energetycznej: A+

Wymiary i waga produktu

- Wysokość: 8,1 cm

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Średnica: 250
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1050
- Barwa światła: 4000 K
- Zasilanie sieciowe: Przedział 220–240 V
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Oprawa jest zgodna ze źródłami światła klasy: A+
- Źródło światła w zestawie: 10
- Kod IP: IP44
- Klasa ochronności: II – podwójna izolacja

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt:
8718699680619
 - Waga netto: 0,180 kg
 - Waga brutto: 0,389 kg
 - Wysokość: 27,500 cm
 - Długość: 27,500 cm
 - Szerokość: 8,000 cm
 - SAP EAN/UPC – Sztuka:
8718699680619
- Numer seryjny (12NC):
929002209501
 - EAN/UPC – Opakowanie:
8718699680626
 - Waga brutto EAN SAP (sztuka): 0,389
kg
 - Waga netto: 0,180 kg
 - Wysokość SAP (sztuka): 27,500 cm
 - Długość SAP (sztuka): 27,500 cm
 - Szerokość SAP (sztuka): 8,000 cm



Data wydania:
2020-02-23
Wersja: 0.251

© 2020 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.