

PHILIPS

Taklampa

Funktionell

CL200

White



8718699681159



Behagligt LED-ljus som är skonsamt för ögonen

Philips LED-armaturer ger ifrån sig ett ljus som är skonsamt för ögonen.

Enkel att uppleva

- Enkel installation

Ljuseffekt

- Jämn ljusfördelning

Förstklassig kvalitet

- Enkelt att rengöra

Hållbarhet

- Lång livstid, upp till 15 000 timmar

Funktioner

Enkel installation

Enklare installation. Fäst eller häng säkert på väggen eller i taket, sätt i kontakten, och armaturen klar att tändas.

Jämn ljusfördelning

Ge dina rum en jämn belysning.

Enkelt att rengöra

Smidiga material som är lätta att rengöra innebär att ditt hem alltid ser prydligt ut – från golv till tak.

Lång livstid, upp till 15 000 timmar

Philips LED-teknik förlänger din produkts livstid upp till 15 000 timmar.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: vit
- Material: metall/plast

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej
- Mittpunkt: Ja

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80

Övrigt

- Särskilt utformad för: Funktionell
- Typ: Taklampa

Produktens mått och vikt

- Höjd: 6,8 cm
- Längd: 32 cm
- Nettovikt: 0,39 kg
- Bredd: 32 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 15 000 h
- Diameter: 320 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 1900
- Ljusfärg: 4000
- Nätström: 220-240
- Dimbar armatur: Nej
- LED: Ja
- Inbyggd LED: Ja
- Armaturen kan användas med ljuskällor i klass: A+
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 17
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I

Design och finish

- Färg: vit
- Särskilt utformad för: Funktionell
- EAN/UPC – produkt: 8718699681159
- Garanti: 5 år
- Nettovikt: 0,440 kg
- Material: metall/plast
- Bruttovikt: 0,770 kg
- Justerbart spothuvud: Nej
- Färgåtergivningsindex: 80
- Typ: Taklampa
- Höjd: 7,000 cm
- Höjd: 6,8 cm
- Livslängd upp till: 15 000 h
- Längd: 35,200 cm
- Bredd: 35,200 cm
- Materialnummer (12NC): 915005778901
- Längd: 32 cm
- Nettovikt: 0,39 kg
- Bredd: 32 cm
- Diameter: 320 mm
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Totalt ljusflöde för armatur: 1900
- Ljuskälla: 4000
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Nätström: 220-240
- Dimbar armatur: Nej
- LED: Ja
- Inbyggd LED: Ja
- Armaturen kan användas med ljuskällor i klass: A+
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 17
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I
- Fjärrkontroll medföljer: Nej
- Mittpunkt: Ja



Publiceringsdatum:
2022-06-15
Version: 0.467

© 2022 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com