

PHILIPS

Рефлектор

LED

2,8W-40W

E14

Мека бяла светлина



8718699693848



Надеждно акцентно светодиодно осветление с ярък насочен лъч

Тази насочена LED лампа осигурява фокусиран лъч топла, бяла светлина и е отлична замяна на традиционните рефлекторни лампи

Изберете удобен заместител на старите лампи

- Подобна форма и размер като на халогенния рефлектор

Много повече от осветление

- Обикновена светодиодна лампа за ежедневна употреба

Акценти

Заменя халогенните насочени лампи



Този модерен светодиоден рефлектор впечатлява с красивите си форми и

познати стандартни размери. Идеален устойчив заместител на традиционните халогенни рефлектори.

Обикновена светодиодна лампа за ежедневна употреба



Ежедневното светодиодно осветление на Philips е идеално решение за основните ви нужди. Тези светодиоди ви осигуряват красива светлина и отлична ефективност на разумна цена.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Подходящи за димиране: Не
- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Рефлектор с насочваща светлина
- Контакт: E14
- Технология: LED лампи

Размери на лампата

- Височина: 8,4 cm
- Тегло: 0,06 kg
- Ширина: 5 cm

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 15 на
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Номинален живот: 15 000 h
- Брой цикли на включване и изключване: 50 000

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 36 градус(а)
- Неизменен цвят: 6SDCM
- Индекс на предаване на цветове (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Категория на цветовете на светлината: Мека бяла светлина
- Номинален светлинен поток: 210 lm
- Време за старт на лампата: 0.1 s
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина

Разни

- EyeComfort: Да

Други характеристики

- Ток през лампата: 23 mA
- Ефикасност: 75 lm/W

Размери и тегло на опаковката

- Нето тегло: 0,026 kg

Информация за опаковката

- EAN: 8718699693848
- EOC: 871869969384800
- Заглавие на продукта: LED CLA 40W R50 E14 WW 36D ND SRT6

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: 220-240 V
- Мощност: 2,8 W
- Еквивалент във ватове: 40 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 8,4 cm

Обявени стойности

- Обявен ъгъл на лъча: 36 градус(а)
- Обявен живот: 15 000 h
- Обявен светлинен поток: 210 lm
- Обявен пиков интензитет: 400 cd
- Обявена мощност: 2.8 W

Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 397 588
- Справка за измерване на поток: Narrow Cone

Лампата

- Неизменен цвят: 6

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718699693848
- Брутно тегло: 0,040 g
- Височина: 8,500
- Дължина: 5,200
- Ширина: 5,200
- Номер на материала (12NC): 929001891121



Дата на издаване:
2023-11-07
Версия: 0.330

© 2023 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com