

# PHILIPS

Réflecteur

LED

2,8 W - 40 W

E14

Blanc chaud



8718699693848



## Éclairage de mise en valeur LED durable, avec faisceau lumineux fin et puissant

Cette ampoule LED orientable projette un faisceau fin produisant une lumière blanc chaud. Elle est idéale pour remplacer les réflecteurs traditionnels.

### Optez pour une solution de remplacement simple

- Reprend la forme et la taille d'un réflecteur halogène

### La lumière au-delà de l'éclairage

- Une LED simple pour une utilisation quotidienne

# Points forts

## Remplace un spot halogène



Avec sa forme magnifique et ses dimensions classiques, ce réflecteur

LED est une solution d'éclairage moderne idéale pour remplacer un réflecteur halogène traditionnel.

## Une LED simple pour une utilisation quotidienne



L'ampoule LED Philips pour un usage quotidien est idéale pour vos besoins d'éclairage basiques. Elle offre la magnifique lumière et les performances fiables que vous attendez de la technologie LED, à un prix abordable.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité réglable: Non
- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule à réflecteur directionnelle
- Prise: E14
- Technologie: LED

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 8.4 cm
- Poids: 0.06 kg
- Largeur: 5 cm

## Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 a
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 15'000 h
- Nombre de cycles d'allumage: 50'000

## Caractéristiques lumineuses

- Angle d'ouverture du faisceau: 36 degré(s)
- Homogénéité des couleurs: 6SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Catégorie de couleur de lumière: Blanc chaud
- Flux lumineux nominal: 210 lm
- Temps d'allumage: 0.1 s
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée

## Divers

- EyeComfort: Oui

## Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 23 mA
- Efficacité: 75 lm/W

## Dimensions et poids de l'emballage

- Poids net: 0.026 kg

## Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8718699693848
- Code commercial: 871869969384800
- Titre du produit: LED CLA 40W R50 E14 WW 36D ND SRT6

#### Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 2.8 W
- Puissance équivalente: 40 W
- Label d'efficacité énergétique (EEL): F

#### Dimensions et poids du produit

- Longueur: 8.4 cm

#### Valeurs nominales

- Angle nominal d'ouverture du faisceau: 36 degré(s)
- Durée de vie nominale: 15'000 h
- Flux lumineux nominal: 210 lm
- Intensité maximale nominale: 400 cd
- Puissance nominale: 2.8 W

#### Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz
- Numéro d'enregistrement EPREL: 397'588
- Référence de mesure de flux: Narrow Cone

#### L'ampoule

- Homogénéité des couleurs: 6

#### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718699693848
- Poids brut: 0.040 g
- Hauteur: 8.500
- Longueur: 5.200
- Largeur: 5.200
- Numéro de matériaux (12NC): 929001891121



Date de publication:  
2023-11-08  
Version: 0.330

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)