

# PHILIPS

## Kit de démarrage E27

Hue White Ambiance

Lumière blanche froide à  
chaude

Pont Hue Bridge inclus

Contrôle avec l'application ou la  
voix\*

Bouton intelligent inclus



8718699695460



## Éclairage intelligent

Profitez de scènes relaxantes et énergisantes ou créez vos propres routines avec le kit de démarrage Hue White ambiance E27. Comprend un pont Hue, 3 ampoules intelligentes offrant un spectre complet de lumière blanche, et un bouton intelligent.

### Une infinité de possibilités

- Plongez dans l'ambiance avec des lumières intelligentes blanches chaudes ou froides
- Contrôle à distance des lumières intelligentes
- Profitez de l'éclairage intelligent pour les tâches quotidiennes
- Contrôlez l'éclairage à l'aide de votre voix
- Contrôlez l'éclairage en un clic
- Montage flexible et sans fil

# Points forts

## Plongez dans l'ambiance



Utilisez plus de 50 000 nuances de lumière blanche chaude ou froide pour vous mettre d'humeur à travailler, jouer ou vous détendre, peu importe l'heure de la journée. Commencez la matinée du bon pied avec une lumière blanche éclatante, fraîche et énergisante, ou préparez-vous pour la nuit avec des tons dorés.

## Contrôle à distance des lumières




L'application Philips Hue vous donne un contrôle total sur vos lumières, même si vous n'êtes pas à la maison. Éteignez et allumez vos lumières à distance en utilisant uniquement l'application pour vous assurer que votre maison est toujours éclairée comme vous le souhaitez.

## L'éclairage intelligent pour les tâches quotidiennes



Simplifiez-vous la vie avec quatre ambiances lumineuses prédéfinies, conçues à la main pour vos tâches quotidiennes. Deux ambiances aux tons froids, Energize et Concentrate, vous aident à démarrer le matin et à rester concentré, tandis que les ambiances plus chaudes de Read et Relax vous aident à apprécier un bon livre et à avoir l'esprit reposé.

## Commande vocale



Une fois connecté au Hue Bridge, vous pouvez connecter vos lumières avec Alexa, Apple HomeKit, et l'assistant Google et contrôler vos lumières en utilisant seulement votre voix. De simples commandes vocales vous permettent d'allumer et d'éteindre vos lumières, d'atténuer ou d'accentuer l'éclairage, voire de créer un décor lumineux.

## Contrôlez l'éclairage en un clic



Un simple clic permet de contrôler vos lampes connectées, sans avoir besoin d'un smartphone. Pressez une seule fois pour allumer et éteindre vos lumières ou pressez et maintenez le bouton enfoncé pour en varier l'intensité. Déjà configuré pour faire exactement ce que vous souhaitez, le bouton connecté Philips Hue est prêt à l'emploi, là où vous en avez besoin.

## Montage flexible et sans fil



Grâce à la technologie sans fil, le Philips Hue Smart button s'installe en quelques secondes, dans n'importe quelle pièce de votre maison. Remplacez un interrupteur existant par la plaque de montage fournie ou utilisez le mini-support pour le disposer sur n'importe quelle surface. Si vous le préférez portatif, aucun problème : le Hue Smart button est magnétique. Vous pouvez donc le placer sur n'importe quelle surface magnétique, votre réfrigérateur par exemple.

# Caractéristiques

## Dimensions de l'ampoule

- Dimensions (LxHxP): 60x110

## Environnement

- Humidité de fonctionnement: 5 %<H<95 % (sans condensation)
- Température de fonctionnement: -20 °C à 45 °C

## Options/accessoires inclus

- Gradable avec l'application et la télécommande Hue: Oui
- Adaptateur secteur inclus: Oui

## Garantie

- 2 ans: Oui

## Consommation électrique

- Label énergétique (acc (UE) 874/2012 ; A++ - E): A+

## Entretien

- Garantie: 2 ans

## Spécificités techniques

- Poids: 72
- Technologie d'ampoule: LED
- Nombre d'ampoules: 3

## Le pont

- Bande de fréquence: 2400-2483.5 MHz
- Nombre max. d'accessoires: 12
- Nombre max. d'ampoules: 50
- Adaptateur secteur: 100-240 V CA / 50-60 Hz
- Consommation électrique: 250mA max

## L'ampoule

- Température de couleur: 2200-6500K
- Fixation: E27
- Design: A60
- Tension d'entrée: 220V-240V
- Flux lumineux: Lumière blanche froide à chaude
- Rendement en lumen: 800 lm à 4 000 K
- Puissance max. en fonctionnement: 8,5 W
- Puissance max. en veille: <0.5 W
- Nombre de cycles d'allumage: 50 000
- Facteur de puissance: 0.5
- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Possibilité de mise à jour du logiciel: Avec connexion à l'application Bluetooth ou au Hue Bridge
- Démarrage: Pleine luminosité instantanée
- Puissance: 8,5 W
- Puissance équivalente: 60 W
- Protocole de communication: Bluetooth et Zigbee
- Gradable intense: Oui
- Possibilité de mise à jour du logiciel: Avec connexion à l'application Bluetooth ou au Hue Bridge

## L'interrupteur

- Piles fournies: yes
- Indice IP: 20
- Durée de vie: 50.000 clicks
- Nombre max. d'éclairages par interrupteur: 10 sans connexion à un pont Hue
- Autonomie minimale de la pile: 2 a
- Options de montage: pose libre
- Profondeur de la plaque murale: 6 mm
- Hauteur de la plaque murale: 76 mm
- Poids avec plaque murale: 67 g
- Poids de l'interrupteur: 37 g

## Contenu de l'emballage

- Hue Bridge: 1
- Câble réseau Ethernet: 1
- Ampoules Hue: 3
- Adaptateur secteur: 1
- Bouton connecté: 1

### Compatibilités

- Compatible HomeKit: Yes
- iOS: 7 or later
- Application Philips Hue: IOS 13 et versions ultérieures, Android 8.0 et versions ultérieures
- Assistants vocaux: Amazon Alexa

### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718699695460
- Poids net: 0,530 kg
- Poids brut: 0,728 kg
- Hauteur: 21,000 cm
- Longueur: 7,500 cm
- Largeur: 24,000 cm
- Numéro de matériaux (12NC): 929002216905



Date de publication:  
2023-11-08  
Version: 0.521

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.