




PHILIPS  
Halogen Classic  
蠟燭型鹵素燈泡  
28 W (35 W)  
E14 燈座  
光色



8727900252668

## 常見造型，閃耀鹵素燈光

Philips Halogen Classic 系列帶來熟悉的燈泡形狀，以及閃亮自然的可調式光線。Halogen Classic 鹵素燈泡使用壽命是白熾燈泡的兩倍，滿足所有居家照明需求。

### 出色的照明品質

- 可調光
- 閃亮的自然光

### 經濟又環保的選擇

- 使用壽命比傳統燈泡延長一倍

# PHILIPS

# 產品特點

## 可調光

隨時調整所需光量。此款飛利浦鹵素燈泡可透過所有調光器變成可調光燈泡，讓您隨心所欲調整成明亮的閃亮光線或溫暖的舒適光線。

## 閃亮的自然光



此款新經典燈泡提供閃亮的自然鹵素燈光，讓室內呈現看起來最亮麗的豐富飽滿色彩。即時點亮，毫不延遲。

## 兩倍使用壽命



此款燈泡的使用壽命是傳統燈泡的兩倍，一次可抵兩顆燈泡，既省下成本，又能輕鬆無憂。使用壽命的計算，以每天平均使用 2.7 小時或每年平均使用 1,000 小時為基準。

# 規格

## 燈泡特性

- 可調光: 是
- 燈泡外型: 非指向性燭型燈泡
- 插座: E14
- 技術: 鹵素

## 燈泡尺寸

- 直徑: 36 mm
- 高度: 99 mm
- 寬度: 36 mm

## 耐用

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 2 年
- 光通維持率 (LMF): 0.8
- 額定使用壽命: 2,000 h
- 開關次數: 8,000

## 照明特性

- 應用: 閃亮光線
- 光束角度: not applicable °
- 演色性指數 (CRI): 100
- 色溫: 2800 K
- 光色類別: 暖白光
- 額定光通量: 370 lm
- 開始時間: 0 s
- 啟動時間可提供 60% 亮度: 立即完全點亮

## 其他特性

- 燈電流: not applicable mA
- 汞成份: 0 mg

## 耗電量

- 每 1000 小時的耗電量: 28 kW
- 功率因數: 1
- 電壓: 230 V
- 瓦數: 28 W
- 可替換白熾燈泡瓦數: 35 W
- 節能標章: D

**額定值**

- 額定光束角度: not applicable °
- 額定使用壽命: 2,000 h
- 額定光通量: 370 lm
- 額定峰值強度: not applicable cd
- 額定功率: 28 W

**包裝尺寸與重量**

- SAP EAN/UPC - Piece: 8727900252668
- EAN/UPC - Case: 8727900662047
- SAP 淨重 EAN (每件): 30.400 g
- 淨重 (每件): 18.400 g
- SAP 高度 (每件): 12.000 cm
- SAP 長度 (每件): 3.700 cm
- SAP 寬度 (每件): 14.000 cm



出版日期: 2019-07-31  
版本: 0.310

© 2019 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)