

# PHILIPS

Lampu linear  
Halogen

1500 W

Kap R7s

Bening

8727900808575



## Pencahayaan halogen yang unggul

Menghadirkan cahaya cerah berkilau dengan fungsi redup superior. Dengan keluaran cahaya yang tinggi, sempurna untuk menerangi taman, teras, dan area luar ruangan lainnya di malam hari.

### Setelan tampilan pribadi

- Fungsi keredupan terbaik untuk meredupkan dan menciptakan suasana nyaman

### Ciptakan suasana nyaman

- Lampu halogen terang menghadirkan kontras yang lebih baik agar lebih fokus
- Cahaya cerah berkilau untuk menciptakan nuansa pencahayaan yang diinginkan di rumah

### Lampu sorot

- Output cahaya maksimal untuk memberikan penerangan lampu sorot

# Kelebihan Utama

## Fungsi redup terbaik

Lampu ini dapat digunakan dengan semua alat peredup dan tidak hanya akan menurunkan cahaya hingga 0% tetapi juga menciptakan suasana nyaman yang biasa Anda dapatkan dengan lampu pijar.

## Kontras halogen untuk fokus yang lebih baik

Dengan lampu halogen terang, kontras akan lebih kaya, huruf terlihat lebih tajam, dan visibilitas menjadi lebih baik. Cahaya terang lebih nyaman di mata agar bisa lebih fokus.

## Output cahaya maksimal

Output cahaya maksimal untuk memberikan penerangan lampu sorot.

## Cahaya cerah berkilau

Halogen bening adalah lampu berkilau dengan refleksi indah di tempat yang terkena sinar dan bayangan tajam di tempat yang tidak terkena sinar. Lampu halogen Philips memberikan efek dekoratif pada ruangan dan menjadikannya terlihat hidup.

# Spesifikasi

## Karakteristik lampu

- Bentuk: Linear
- Dapat diredupkan: Ya
- Soket: R7s
- Lapisan bohlam: Bening

## Dimensi lampu

- Tinggi: 12 mm
- Lebar: 254,1 mm

## Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 2 tahun
- Nominal masa pakai: 2.000 jam
- Jumlah siklus sakelar: 8.000

## Karakteristik cahaya

- Penggunaan: Aplikasi khusus
- Indeks renderasi warna (CRI): 100
- Suhu warna: 2800 K
- Kategori Warna Cahaya: Bening
- Flux cahaya nominal: 33000 lm
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: cahaya penuh seketika
- Suhu Warna Terkorelasi (Nom): 2900 K
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 22 lm/W
- Flux Cahaya: 33.000 lm

## Daya

- Faktor Daya (Fraksi): 1

## Konsumsi daya

- Voltase: 230 V
- Watt: 1.500 W
- Konsumsi Daya: 1.500,0 W

## Nilai terukur

- Nilai masa pakai: 2.000 jam

## Spesifikasi teknis

- Dapat diredupkan: Ya
- Tutup-Dasar: R7s

## Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8727900808575
- Berat bersih: 0,02 kg
- Berat kotor: 0,03 kg
- Tinggi: 26 cm
- Panjang: 2,1 cm
- Lebar: 2,1 cm
- Nomor material (12NC): 923932243241



Tanggal dikeluarkan:  
2024-02-07  
Versi: 0.469

© 2024 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)