

PHILIPS
AluLine 111
Foco halógeno
50 W
Casquillo G53
Regulable

8727900820171



Iluminación de acento asombrosa

El foco halógeno Philips proporciona luz halógena direccional con tonos naturales y brillantes. Esta lámpara halógena regulable se ha diseñado para proporcionar haces enfocados que crean detalles brillantes en tu hogar. Es completamente regulable.

Calidad de luz superior

- Iluminación de acento decorativa

Luz natural brillante

- Regulable
- La luz halógena brillante proporciona contraste para un mejor enfoque

PHILIPS

Destacados

Iluminación de acento decorativa



Este foco Philips se ha diseñado para proporcionar un haz enfocado y brillante. Puedes utilizarlo para resaltar objetos especiales o combinar varios focos para la iluminación doméstica general.

Luz halógena brillante [Halo]

La luz brillante potencia y mejora los momentos de trabajo y ocio. Esta luz puede ayudar a mantener la concentración y, con ello, a simplificar las tareas más complejas.

Regulable

Controla el nivel de luz como necesites. Regulable con todos los reguladores, esta bombilla halógena de Philips se puede ajustar desde una luz brillante a un brillo cálido y acogedor.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Forma: Bombilla
- Regulable: Sí
- Portabombilla: G53
- Código de forma de la lámpara: ALR 111

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 67 mm
- Anchura: 112 mm

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 3 a
- Vida útil nominal: 3.000 hora(s)

Características de la luz

- Aplicación: Iluminación de acento
- Ángulo de apertura: 24 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 100
- Temperatura del color: 2900 K
- Categoría de color de luz: Blanco cálido
- Tiempo de encendido: 0 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60% de luz: 100 % de luz al instante

Otras características

- Corriente de la bombilla: 4167 mA
- Contenido en mercurio: 0 mg

Consumo de energía

- Factor de potencia: 1
- Voltaje: 12 - 24 V
- Vataje: 50 W

Valores nominales

- Ángulo de apertura nominal: 24 °
- Vida útil especificada: 3.000 hora(s)
- Intensidad nominal máxima: 4000 cd
- Potencia nominal: 50 W

Dimensiones y peso del embalaje

- Pieza SAP con código EAN/UPC: 8727900820171
- Embalaje con código EAN/UPC: 8727900820188
- Peso bruto SAP EAN (pieza): 0,072 kg
- Peso neto (pieza): 0,050 kg
- Altura SAP (pieza): 11,350 cm
- Longitud SAP (pieza): 5,800 cm
- Anchura SAP (pieza): 11,300 cm



Fecha de publicación:
2019-07-31
Versión: 0.283

© 2019 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com