



PHILIPS  
Reflector Essential  
Foco halógeno  
50 W  
Rosca GU5.3  
Blanco cálido  
12 - 24 V



8727900831696

## Iluminación realzadora asombrosa

Los focos halógenos de Philips proporcionan luz halógena direccional con tonos naturales y brillantes. Estas lámparas halógenas regulables se diseñaron para proporcionar haces enfocados que crean detalles brillantes en su hogar. También están disponibles en una versión halógena.

### Calidad de luz superior

- Reluciente luz natural
- Iluminación decorativa realzadora
- Luz natural brillante

### Luz natural reluciente

- La luz halógena brillante proporciona contraste para un mejor enfoque

# PHILIPS

**Una opción económica y ecológica**

- Menor consumo de energía

# Destacados

## Reluciente luz natural



Este nuevo foco clásico proporciona una luz halógena brillante y natural que permite percibir la riqueza de los colores de su decoración interior en todo su esplendor. Ofrece brillo instantáneo, sin demora.

## Iluminación decorativa realzadora



Este foco de Philips está diseñado para proporcionar un rayo de luz enfocado y brillante. Utilícelo para resaltar objetos especiales o combine varios focos para la iluminación general del hogar.

## Luz halógena brillante

Una iluminación brillante puede darte energía y mejorar tanto tus horas de trabajo como las de ocio. Esta iluminación puede ayudarte a centrarte y hacer que tareas complicadas sean más simples.

## Menor consumo de energía

Todas las lámparas de bajo consumo de Philips ahorran energía desde el momento en que enciendes la luz. Durante toda su vida útil, emplean menos kW y eso se nota en la factura de la luz. El nivel de ahorro de energía varía en función del tipo y la tecnología de la lámpara.

## Luz natural brillante

Este foco para aparatos de Philips se ha diseñado para su uso en campanas extractoras y ofrece una duración prolongada y práctica. También se pueden utilizar en otras aplicaciones que requieren un foco estrecha.

# Especificaciones

## Características del foco

- Forma: Foco
- Con regulador: Sí
- Toma de corriente: GU5.3
- Código de forma de lámpara: MR16

## Dimensiones del foco

- Alto: 50 mm
- Ancho: 46 mm

## Duración

- Factor de mantenimiento lumen: 0.8
- Vida útil nominal: 2,000 hora(s)

## Características de la luz

- Aplicación: Luz decorativa
- Ángulo del rayo de luz: 36 °
- Índice de producción de color (CRI): 100
- Temperatura de color: 3000 K
- Categoría de color de la luz: Blanco cálido
- Flujo luminoso nominal: 370 lm
- Hora de inicio: 0 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Instant full light

## Otras características

- Contenido de mercurio: 0 mg

## Consumo de energía

- Factor de energía: 1
- Voltaje: 12 - 24 V
- Potencia: 50 W
- Etiqueta de eficiencia energética: D

### Valores nominales

- Ángulo nominal del rayo de luz: 36 °
- Vida útil nominal: 2,000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 370 lm
- Intensidad pico calificada: 1200 cd

### Dimensiones y peso del empaque

- SAP EAN/UPC - Pieza: 8727900831696
- EAN/UPC - Caja: 8727900831702
- Peso bruto SAP EAN (unidad): 0.041 kg
- Peso neto (unidad): 0.032 kg
- Peso SAP (unidad): 12.000 cm
- Longitud de SAP (pieza): 4.500 cm
- Ancho de SAP (pieza): 14.000 cm



Fecha de publicación:  
2019-06-22  
Versión: 0.289

© 2019 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)