

# PHILIPS

Spiralna świetlówka  
kompaktowa

Tornado

32 W (150 W)

E27

Ciepła biel

Bez możliwości przyciemniania



8727900876284



## Wyjątkowa jasność i żywe kolory

Energooszczędne źródła światła Philips Tornado zapewniają wyjątkową jasność w mgnieniu oka i ożywiają kolory w pomieszczeniu. Dzięki niewielkim rozmiarom te spiralne świetlówki o niskim poborze mocy pasują praktycznie wszędzie i pomagają oszczędzać energię oraz pieniądze nawet przez 8 lat.

### Silne, jasne światło

- Wyjątkowa jasność i sprawność

### Oszczędność energii i pieniędzy

- Do 80% zaoszczędzonej energii
- Wysoka trwałość – nawet 8 lat

# Zalety

## Wyjątkowa jasność



Większa jasność na ogół oznacza większe zużycie energii. Jednak dzięki żarówkom energooszczędnym firmy Philips możesz cieszyć się doskonale jasnym, pobudzającym światłem, oszczędzając jednocześnie energię i pieniądze. To idealne żarówki do oświetlenia zadaniowego w (domowych) biurach i każdej

przestrzeni, która wymaga wyjątkowo jasnego oświetlenia.

## Do 80% zaoszczędzonej energii



Ta żarówka zużywa nawet o 80% mniej energii niż tradycyjne źródła światła, dzięki czemu pozwala zmniejszyć rachunki za prąd oraz przyczynić się do ochrony środowiska.

## Wysoka trwałość – nawet 8 lat



Żarówki energooszczędne firmy Philips są projektowane z myślą o trwałości. Dzięki ich żywotności wynoszącej nawet 8 lat można uniknąć kłopotów i kosztów związanych z częstą wymianą żarówek, a jednocześnie rok w rok oszczędzać energię.

# Dane techniczne

## Właściwości

- Ściemnialna: Nie
- Kształt lampy: Typ spiralny bezkierunkowy
- Gniazdo: E27
- Technologia: LED, Świetłówka kompaktowa (CFLi)

## Wymiary źródła światła

- Średnica: 74 mm
- Wysokość: 152 mm
- Szerokość: 74 mm

## Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 8 a
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 0.65
- Nominalny okres eksploatacji: 8 000 h
- Liczba cykli pracy: 8 000

## Właściwości światła

- Zastosowanie: Dodatkowa jasność
- Kąt rozsyłu światła: not applicable °
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Kategoria barwy światła: Ciepły biały
- Nominalny strumień świetlny: 2255 lm
- Czas rozświetlania: <0.5 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 5–40 s

## Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 140 mA

## Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.6
- Zasilanie: 220–240 V
- Moc: 32 W
- Odpowiednik w watach: 150 W
- Etykieta efektywności energetycznej (EEL): A

**Wartości znamionowe**

- Znamionowy kąt rozsyłu światła: not applicable °
- Trwałość znamionowa: 8 000 h
- Znamionowy strumień świetlny: 2255 lm
- Znamionowa szczytowa intensywność: not applicable cd
- Moc znamionowa: 32 W

**Wymiary i waga opakowania**

- EAN/UPC — produkt: 8727900876284
- Waga netto: 0,105 kg
- Waga brutto: 0,155 kg
- Wysokość: 19,000 cm
- Długość: 8,000 cm
- Szerokość: 8,000 cm
- Numer seryjny (12NC): 929689301301



Data wydania: 2023-11-09  
Wersja: 0.688

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)