

# PHILIPS

## Tube halogène


Halogène

120 W (150 W)

R7s

Blanc chaud

Variation de l'intensité  
lumineuse



8727900920963



## Lumière naturelle éclatante

Les tubes de la gamme Philips Halogen produisent une lumière halogène éclatante. Ils ont été conçus pour créer de surprenants jeux d'ombre et de lumière dans votre intérieur. Tous les produits Philips Halogen sont à intensité variable.

### Lumière de qualité supérieure

- Intensité réglable
- Vif éclairage halogène renforçant les contrastes pour une meilleure visibilité

# Points forts

## Intensité réglable

Vous contrôlez le niveau d'éclairage souhaité. Compatible avec la plupart des variateurs, cette ampoule halogène Philips produit une intensité lumineuse

allant d'une lumière éclatante à une lueur douce et chaleureuse.

## Lumière vive, fort contraste

La forte luminosité de ces ampoules halogènes Philips renforce les contrastes et améliore la visibilité. Une bonne luminosité est plus agréable pour les yeux.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Forme: Linear
- Intensité réglable: Oui
- Forme de la lampe: Ampoule Linear non directionnelle
- Prise: R7s
- Technologie: Halogène

## Dimensions de l'ampoule

- Diamètre: 11 mm
- Hauteur: 78 mm
- Largeur: 11 mm

## Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 2 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 0.8
- Durée de vie nominale: 2'000 h
- Nombre de cycles d'allumage: 8'000

## Caractéristiques lumineuses

- Usage: Une plus grande luminosité, Application spéciale
- Indice de rendu de couleur (IRC): 100
- Température de couleur: 3000 K
- Catégorie de couleur de lumière: Blanc chaud
- Flux lumineux nominal: 2646 lm
- Temps d'allumage: 0 s
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
- Température de couleur corrélée (nom.): 3000 K
- Flux lumineux: 2'646 lm

## Consommation électrique

- Facteur de puissance: 1
- Tension: 230 V
- Puissance: 140.0 W
- Classe énergétique: G
- Consommation électrique: 140 W

## Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 2'000 h
- Flux lumineux nominal: 2646 lm
- Puissance nominale: 140.0 W

## Spécificités techniques

- Durée de vie des lampes: 2'000 h
- Forme: Linear
- Coordonnée de chromaticité Y: 0.403
- Coordonnée de chromaticité X: 0.44
- Numéro d'enregistrement EPREL: 680253
- Référence de mesure de flux: Sphere
- Variation de l'intensité lumineuse: Oui
- Culot: R7S | R7s

## Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514390102
- Poids net: 0.01 kg
- Poids brut: 0.02 kg
- Hauteur: 11.5 cm
- Longueur: 2.5 cm
- Largeur: 3.4 cm
- Code 12NC: 924711444201



Date de publication:  
2024-02-03  
Version: 0.723

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)