



PHILIPS
PL-L
Fluorescente compacta
no integrada
36 W
4 Pines
Blanco frío

927903408472

Emisión de luz sustentable y duradera

La tecnología de puente Philips les da a las lámparas tubulares PLL más emisión de luz que las lámparas tradicionales PLL. También brinda 15,000 horas de vida útil lo que se traduce en menos reemplazos y costos de mantenimiento más bajos.

Opción sostenible

- Ahorra energía

Brinda luz brillante

- La tecnología de puente les da a las lámparas PLL una mayor emisión de luz

PHILIPS

Destacados

Ahorra energía

Tecnología de puente

La tecnología de puente Philips les da a las lámparas PLL más emisión de luz

que las lámparas tradicionales PLL. También brinda 12,000 horas de vida útil lo que se traduce en menos

reemplazos y costos de mantenimiento más bajos.

Especificaciones

Características del foco

- Con regulador: Sí
- Toma de corriente: 4 Pin

Duración

- Vida útil nominal: 15,000 h

Características de la luz

- Índice de producción de color (CRI): 82
- Categoría de color de la luz: Blanco frío

Consumo de energía

- Potencia: 36 W

Especificaciones técnicas

- Salida luminosa: 2,900 lm
- Forma: Tubo

Dimensiones y peso del empaque

- SAP EAN/UPC - Pieza: 8711500706751
- EAN/UPC - Caja: 8711500711014
- Peso bruto SAP EAN (unidad): 131.010 g
- Peso neto (unidad): 104.000 g
- Peso SAP (unidad): 2.500 cm
- Longitud de SAP (pieza): 42.000 cm
- Ancho de SAP (pieza): 4.500 cm



Fecha de publicación:
2019-05-31
Versión: 0.292

© 2019 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com