



PHILIPS  
PL-L  
비일체형 소형 형광램프  
36W  
4핀  
백색

927903408472

## 긴 수명과 지속력이 뛰어난 밝기

Philips의 브릿지 기술로 PLL 스틱이 기존 PLL에 비해 향상된 밝기를 제공합니다. 또한 15000시간의 긴 수명으로 자주 교체할 필요가 없어 유지 비용이 적게 듭니다.

### 지속 가능한 선택

- 에너지가 절약됩니다

### 밝은 빛을 선사합니다

- 브릿지 기술로 더 높은 광 출력을 제공하는 PLL 램프

# PHILIPS

# 주요제품

## 에너지가 절약됩니다 브릿지 기술

Philips의 브릿지 기술로 PLL 램프가 기존 PLL 램프에 비해 향상된 밝기를 제공합니다. 또한 12000시간의 긴 수명으로 자주

교체할 필요가 없어 유지 비용이 적게 듭니다.

# 사양

## 전구 특성

- 조광가능: 예
- 소켓: 4 Pin

## 내구성

- 명목 수명: 15,000 시간

## 조명 특성

- 연색성 지수(CRI): 82
- 등 색상 카테고리: 백색

## 전력 소비량

- 전력: 36 W

## 기술 사양

- 광 출력: 2,900 lm
- 형태: 튜브

## 포장 크기 및 무게

- SAP EAN/UPC - 개: 8711500706751
- EAN/UPC - 케이스: 8711500711014
- SAP 총중량 EAN (개): 131.010 g
- 순중량 (개): 104.000 g
- SAP 높이 (개): 2.500 cm
- SAP 길이 (개): 42.000 cm
- SAP 너비 (개): 4.500 cm



발행일자: 2019-04-02  
버전: 0.292

© 2019 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)