



PHILIPS
PL-L
คอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์
แบบต่อบัลลาสต์ภายนอก
36 วัตต์
4 ขา
โทนแสงสีขาวนวล

927903408472

อายุการใช้งานยาวนานและ กำลังส่องสว่างที่ยั่งยืน

เทคโนโลยี Bridge ของ Philips ไม่เพียงแต่ช่วยให้หลอด PLL มีกำลังส่องสว่างมากกว่าหลอด PLL แบบเดิม แต่ยังให้อายุการใช้งานยาวนานถึง 15000 ชั่วโมง จึงไม่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอีกด้วย

ทางเลือกที่คงทน

- ประหยัดพลังงาน

ให้แสงสว่างสดใส

- บริดจ์เทคโนโลยีช่วยให้คอมไฟ PLL มีกำลังส่องสว่างมากขึ้น

PHILIPS

ไฮไลท์

ประหยัดพลังงาน

บริดจ์เทคโนโลยี (Bridge Technology)

เทคโนโลยี Bridge ของ Philips ช่วยให้คอมไฟ PLL มีกำลังส่องสว่างมากกว่าคอมไฟ PLL

แบบเดิม แกรมยังมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 12000 ชั่วโมง คุณจึงไม่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอีกด้วย

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- CRI: 82
- ช่อง: 4 Pin

ความทนทาน

- อายุการใช้งาน: 15,000 h

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 82
- หมวดยูทิลิตี้ของแสงไฟ: โทนแสงสีขาวนวล

การใช้พลังงาน

- ขนาดวัตต์: 36 W

ข้อมูลทางเทคนิค

- กำลังส่องสว่าง: 2,900 lm
- รูปทรง: Tube

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- SAP EAN/UPC - ซีรี่ส์: 8711500706751
- EAN/UPC - กรณี: 8711500711014
- SAP น้ำหนักสุทธิ EAN (ชั้น): 131.010 g
- น้ำหนักสุทธิ (ชั้น): 104.000 g
- ส่วนสูง SAP (ชั้น): 2.500 cm
- ความยาว SAP (ชั้น): 42.000 cm
- ความกว้าง SAP (ชั้น): 4.500 cm



วันที่ออก: 2019-04-02
เวอร์ชัน: 0.292

© 2019 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com