

PHILIPS

คอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์
แบบต่อบัลลาสต์ภายนอก


PL-C

26 วัตต์

4 ขา

โทนแสงสีเหลือง

927907383001



อายุการใช้งานยาวนานและ ไฟสว่างสดใส

เทคโนโลยี Bridge ของ Philips ไม่เพียงแต่ช่วยให้หลอด PLC มีกำลังส่องสว่างมากกว่าหลอด PLC แบบเดิม แต่ยังให้อายุการใช้งานยาวนานถึง 10000 ชั่วโมง จึงไม่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอีกด้วย

ทางเลือกที่คงทน

- ประหยัดพลังงาน

ให้แสงสว่างมากกว่า

- เทคโนโลยี Bridge ของ Philips ช่วยให้หลอดไฟ PLC มีกำลังส่องสว่างมากกว่าเดิม

ไฮไลท์

ประหยัดพลังงาน ใส่กังวาน

เทคโนโลยี Bridge ของ Philips ช่วยให้หลอดไฟ PLC มีกำลังส่องสว่างมากกว่าเดิมโคมไฟดา

วามิลท์และตัวติดตั้งแสงไฟ ทำให้บ้านของคุณสว่างยิ่งขึ้น

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะ

- หรีแสงได้: ได้
- ช่อง: 4 Pin

ความทนทาน

- อายุการใช้งานสั้น: 10,000 ชั่วโมง

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 82
- หมวดหมู่สีของแสงไฟ: โทนแสงสีเหลือง

การใช้พลังงาน

- ขนาดวัตต์: 26 W

ข้อมูลทางเทคนิค

- กำลังส่องสว่าง: 1,800 lm
- รูปทรง: Tube

คุณลักษณะ

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8711500623355
- น้ำหนักสุทธิ: 60.400 g
- น้ำหนักสุทธิ: 69.110 g
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 82
- ความสูง: 3.500 cm
- ช่อง: 4 Pin
- ความยาว: 16.800 cm
- หมวดหมู่สีของแสงไฟ: โทนแสงสีเหลือง
- ความกว้าง: 3.500 cm
- ขนาดวัตต์: 26 W
- กำลังส่องสว่าง: 1,800 lm
- รูปทรง: Tube



วันที่ออก: 2023-11-10
เวอร์ชัน: 0.495

© 2023 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com