



PHILIPS
PL-C
非一体式紧凑型荧光灯
26 瓦
4 针脚
暖白色

927907383001

使用寿命长、照明效果出色

与传统的 PLC 相比，Philips 桥接技术为 PLC 光管带来更多光线输出。它还提供 10000 小时的使用寿命时间，从而令更换更少，维护成本更低。

环保的选择

- 节能

光输出更高

- 飞利浦桥接技术赋予 PLC 灯泡更强的光输出

PHILIPS

产品亮点

节能 明亮

飞利浦桥接技术可为筒灯及其他照明设备中的 PLC 灯泡带来更高的光线输出，为您打造更明亮的居室环境。

规格

灯泡特征

- 可调亮度: 是
- 插座: 4 Pin

耐用性

- 标称使用寿命: 10,000 小时

灯光特征

- 显色指数 (CRI): 82
- 光色类别: 暖白色

功耗

- 额定功率: 26 W

技术规格

- 亮度: 1,800 lm
- 外形: 灯管

包装尺寸和重量

- SAP EAN/UPC - 每件: 8711500623355
- EAN/UPC - 案例: 8711500716040
- SAP 毛重 EAN (每件) : 69.110 g
- 净重 (每件) : 60.400 g
- SAP 高度 (每件) : 3.500 cm
- SAP 长度 (每件) : 16.800 cm
- SAP 宽度 (每件) : 3.500 cm



发行日期: 2019-10-26
版本: 0.367

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com