



PHILIPS
PL-C
비일체형 소형 형광램프
26 W
4핀
백색

927907384002

긴 수명과 휘황찬란한 빛

Philips의 Bridge 기술로 PLC는 전통적 PLC보다 더 많은 광 출력을 냅니다. 또한 10000 시간의 수명을 제공함으로써 교체 횟수와 정비비가 줄어듭니다.

지속 가능한 선택

- 에너지가 절약됩니다

더 많은 빛

- Philips 브릿지 기술로 더 높은 광 출력을 제공하는 PLC 전구

PHILIPS

주요제품

에너지가 절약됩니다
밝게

Philips 브릿지 기술은 다운라이트 램프 및 등 픽스처의 PLC 전구에 더 많은 광 출력을 제공하므로 집이 더 밝아집니다.

사양

전구 특성

- 조광가능: 예
- 소켓: 4 Pin

내구성

- 명목 수명: 10,000 시간

조명 특성

- 연색성 지수(CRI): 82
- 등 색상 카테고리: 백색

전력 소비량

- 전력: 26 W

기술 사양

- 광 출력: 1,800 lm
- 형태: 튜브

포장 크기 및 무게

- SAP EAN/UPC - 개: 8711500623362
- EAN/UPC - 케이스: 8711500716057
- SAP 총중량 EAN (개): 69.110 g
- 순중량 (개): 60.400 g
- SAP 높이 (개): 3.500 cm
- SAP 길이 (개): 16.800 cm
- SAP 너비 (개): 3.500 cm



발행일자: 2019-04-22
버전: 0.298

© 2019 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com