



PHILIPS
PL-C
คอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์
แบบท่อบัลลาสต์ภายนอก
26 วัตต์
4 ขา
โทนแสงสีขาวนวล

927907384002

อายุการใช้งานยาวนานและไฟ สว่างสดใส

เทคโนโลยี Bridge ของ Philips ไม่เพียงแต่ช่วยให้หลอด PLC มีกำลังส่องสว่างมากกว่าหลอด PLC แบบเดิม แต่ยังให้อายุการใช้งานยาวนานถึง 10000 ชั่วโมง จึงไม่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอีกด้วย

ทางเลือกที่คงทน

- ประหยัดพลังงาน

ให้แสงสว่างมากกว่า

- เทคโนโลยี Bridge ของ Philips ช่วยให้หลอดไฟ PLC มีกำลังส่องสว่างมากกว่าเดิม

PHILIPS

ไฮไลท์

ประหยัดพลังงาน ใส่กังวาน

เทคโนโลยี Bridge ของ Philips ช่วยให้หลอดไฟ PLC มีกำลังส่องสว่างมากกว่าเดิมโคมไฟดา

วณโคมไฟและตัวติดตั้งแสงไฟ ทำให้บ้านของคุณสว่างยิ่งขึ้น

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- หรีแสงได้: ได้
- ช่อง: 4 Pin

ความทนทาน

- อายุการใช้งานสั้น: 10,000 h

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 82
- หมวดมุมสีของแสงไฟ: โทนแสงสีขาวนวล

การใช้พลังงาน

- ขนาดวัตต์: 26 W

ข้อมูลทางเทคนิค

- กำลังส่องสว่าง: 1,800 lm
- รูปทรง: Tube

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- SAP EAN/UPC - ซี□น: 8711500623362
- EAN/UPC - กรณิ: 8711500716057
- SAP น้ำหนักสุทธิ EAN (ชั้น): 69.110 g
- น้ำหนักสุทธิ (ชั้น): 60.400 g
- ส่วนสูง SAP (ชั้น): 3.500 cm
- ความยาว SAP (ชั้น): 16.800 cm
- ความกว้าง SAP (ชั้น): 3.500 cm



วันที่ออก: 2019-04-02
เวอร์ชัน: 0.298

© 2019 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com