

PHILIPS

非一体式紧凑型荧光灯


PL-C

26 瓦

4 针脚

冷白色

927907384002



使用寿命长、照明效果出色

与传统的 PLC 相比，Philips 桥接技术为 PLC 光管带来更多光线输出。它还提供 10000 小时的使用寿命时间，从而令更换更少，维护成本更低。

环保的选择

- 节能

光输出更高

- 飞利浦桥接技术赋予 PLC 灯泡更强的光输出

产品亮点

节能 明亮

飞利浦桥接技术可为筒灯及其他照明设备中的 PLC 灯泡带来更高的光线输出，为您打造更明亮的居室环境。

规格

特征

- 可调亮度: 是
- 插座: 4 Pin

耐用性

- 标称使用寿命: 10,000 小时

灯光特征

- 显色指数 (CRI): 82
- 光色类别: 冷白色

功耗

- 瓦数: 26 W

技术规格

- 光输出: 1,800 lm
- 外形: 灯管

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 8711500623362
- 净重: 60.400 g
- 毛重: 69.110 g
- 高度: 3.500 cm
- 长度: 16.800 cm
- 宽度: 3.500 cm
- 材料编号 (12NC): 927907384002



发行日期: 2021-02-15
版本: 0.462

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com