

PHILIPS

비일체형 소형 형광램프

PL-L

55W

4핀

주백색

927908786572



긴 수명과 지속력이 뛰어난 밝기

Philips의 브릿지 기술로 PLL 스틱이 기존 PLL에 비해 향상된 밝기를 제공합니다. 또한 15000시간의 긴 수명으로 자주 교체할 필요가 없어 유지 비용이 적게 듭니다.

지속 가능한 선택

- 에너지가 절약됩니다

밝은 빛을 선사합니다

- 브릿지 기술로 더 높은 광 출력을 제공하는 PLL 램프

주요제품

에너지가 절약됩니다 브릿지 기술

Philips의 브릿지 기술로 PLL 램프가 기존 PLL 램프에 비해 향상된 밝기를 제공합니다. 또한 12000시간의 긴 수명으로 자주 교체할 필요가 없어 유지 비용이 적게 듭니다.

사양

전구 특성

- 조광가능: 예
- 소켓: 4 Pin

내구성

- 명목 수명: 15,000 시간

조명 특성

- 연색성 지수(CRI): 80
- 조명 색상 카테고리: 주백색
- 상관 색온도(Nom): 6500
- 발광 효율(정격)(Nom): 82 lm/W
- 광속: 4,600 lm

전력 소비량

- 전력: 55 W
- 전력 소비량: 55.0 W

기술 사양

- 광 출력: 4,500 lm
- 형태: 튜브
- 조광가능: 예
- 캡 베이스: 2G11

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8711500261700
- 순중량: 134 g
- 총중량: 168.01 g
- 높이: 2.5 cm
- 길이: 54.5 cm
- 폭: 4.5 cm
- 제품 코드 (12NC): 927908786572



발행일자: 2024-01-27
버전: 0.449

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com