

# PHILIPS

Tabung fluoresen  
linear

TL-D Super 80

18 W

G13

Lampu pijar putih

927980282736



## Pengalaman yang dinamis dengan kecerahan ekstra

Philips Color 80s menawarkan output cahaya yang lebih tinggi untuk kecerahan ekstra dan lingkungan yang lebih baik. Cocok untuk aplikasi saat kualitas cahaya penting untuk pengalaman yang dinamis.

### Hemat energi

- Hemat energi

### Menghasilkan cahaya terang

- Pengalaman yang dinamis dengan kecerahan ekstra

# Kelebihan Utama

## Hemat energi Meningkatkan terang

Lampu fluoresen efisiensi tinggi dipadukan dengan teknologi BrightBoost untuk renderasi warna

yang baik dan cahaya yang lebih terang

# Spesifikasi

## Karakteristik

- Dapat diredupkan: Tidak
- Soket: GU10

## Daya tahan

- Nominal masa pakai: 15.000 jam

## Karakteristik cahaya

- Indeks sesuaian warna (CRI): 82
- Kategori Warna Cahaya: Hangat

## Konsumsi daya

- Watt: 18 W

## Spesifikasi teknis

- Output cahaya: 1.350 lm
- Bentuk: Tabung fluoresen linear

## Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8711500285768
- Berat bersih: 0,070 kg
- Berat kotor: 0,093 kg
- Tinggi: 2,700 cm
- Panjang: 60,600 cm
- Lebar: 2,700 cm
- Nomor bahan (12NC): 927980282736



Tanggal dikeluarkan:  
2021-07-30  
Versi: 0.469

© 2021 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.