



PHILIPS  
TL-D Super 80  
หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิด  
แท่ง  
18 วัตต์  
ขั้ว G13  
โทนแสงสีเหลือง

927980283036

# ให้บรรยากาศที่สดใสมีชีวิตชีวา ด้วยความสว่างเป็นพิเศษ

Philips Color 80s ให้แสงที่มากกว่าเพื่อความสว่างเป็นพิเศษซึ่งเหมาะกับการสร้าง  
บรรยากาศให้มีชีวิตชีวกว่าเคย ด้วยคุณภาพแสงสูง

## ประหยัดพลังงาน

- ประหยัดพลังงาน

## ให้แสงสว่างสดใส

- ให้บรรยากาศที่สดใสมีชีวิตชีวาด้วยความสว่างเป็นพิเศษ

**PHILIPS**

# ไฮไลท์

## ประหยัดพลังงาน เพิ่มความสว่าง

หลอดฟลูออเรสเซนต์ประสิทธิภาพสูงที่ผสมผสานกับเทคโนโลยี BrightBoost เพื่อการให้สีที่สดใสและแสงสว่างเป็นพิเศษ

## รายละเอียดเฉพาะ

### คุณลักษณะหลอดไฟ

- CRI: ไม่มี
- ซ็อก: GU10

### ความทนทาน

- อายุการใช้งาน: 15,000 ชั่วโมง

### คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 83
- หมวกคลุมสีของแสงไฟ: โทนแสงสีเหลือง

### การใช้พลังงาน

- ขนาดวัตต์: 18 W

### ข้อมูลทางเทคนิค

- กำลังส่องสว่าง: 1,350 lm
- รูปทรง: หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่ง

### ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- SAP EAN/UPC - ซ็อก: 8711500285584
- EAN/UPC - กรณี: 8711500285799
- SAP น้ำหนักสุทธิ EAN (ชิ้น): 0.093 kg
- น้ำหนักสุทธิ (ชิ้น): 0.070 kg
- ส่วนสูง SAP (ชิ้น): 2.700 cm
- ความยาว SAP (ชิ้น): 60.600 cm
- ความกว้าง SAP (ชิ้น): 2.700 cm



วันที่ออก: 2019-09-08  
เวอร์ชัน: 0.314

© 2019 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)