



PHILIPS
TL-D Super 80
Tabung lampu pijar
linear
18 W
G13
Cool daylight

927980286536

Pengalaman yang dinamis dengan kecerahan ekstra

Philips Color 80s menawarkan output cahaya yang lebih tinggi untuk kecerahan ekstra dan lingkungan yang lebih baik. Cocok untuk aplikasi saat kualitas cahaya penting untuk pengalaman yang dinamis.

Hemat energi

- Hemat energi

Menghasilkan cahaya terang

- Pengalaman yang dinamis dengan kecerahan ekstra

PHILIPS

Kelebihan Utama

Hemat energi Meningkatkan terang

Lampu fluoresen efisiensi tinggi dipadukan dengan teknologi BrightBoost untuk renderasi warna

yang baik dan cahaya yang lebih terang

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Dapat diredupkan: Tidak
- Soket: GU10

Daya tahan

- Nominal masa pakai: 15.000 jam

Karakteristik cahaya

- Indeks sesuaian warna (CRI): 80
- Kategori Warna Cahaya: Cool Daylight

Konsumsi daya

- Watt: 18 W

Spesifikasi teknis

- Output cahaya: 1.275 lm
- Bentuk: Tabung lampu pijar linear

Dimensi & berat kemasan

- SAP EAN/UPC - Bagian: 8711500285621
- EAN/UPC - Kasus: 8711500285836
- Berat Kotor SAP EAN (Bagian): 0,093 kg
- Berat bersih (Bagian): 0,070 kg
- Tinggi SAP (Bagian): 2,700 cm
- Panjang SAP (Bagian): 60,600 cm
- Lebar SAP (Bagian): 2,700 cm



Tanggal dikeluarkan:
2019-07-09
Versi: 0.316

© 2019 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.