



PHILIPS
TL-D Super 80
หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิด
แท่ง
30 วัตต์
ขั้ว G13
โทนแสงสีขาวนวล

927981284036

ให้บรรยากาศที่สดใสมีชีวิตชีวา ด้วยความสว่างเป็นพิเศษ

Philips Color 80s ให้แสงที่มากกว่าเพื่อความสว่างเป็นพิเศษซึ่งเหมาะกับการสร้าง
บรรยากาศให้มีชีวิตชีวกว่าเคย ด้วยคุณภาพแสงสูง

ประหยัดพลังงาน

- ประหยัดพลังงาน

ให้แสงสว่างสดใส

- ให้บรรยากาศที่สดใสมีชีวิตชีวาด้วยความสว่างเป็นพิเศษ

PHILIPS

ไฮไลท์

ประหยัดพลังงาน เพิ่มความสว่าง

หลอดฟลูออเรสเซนต์ประสิทธิภาพสูงที่ผสมผสานกับเทคโนโลยี BrightBoost เพื่อให้การให้สีที่สดใสและความสว่างเป็นพิเศษ

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- CRI: ไม่มี
- ซ็อก: GU10

ความทนทาน

- อายุการใช้งาน: 15,000 h

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 82
- หมวกหมุ่สีของแสงไฟ: โทนแสงสีขาวนวล

การใช้พลังงาน

- ขนาดวัตต์: 30 W

ข้อมูลทางเทคนิค

- กำลังส่องสว่าง: 2,400 lm
- รูปทรง: หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่ง

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- SAP EAN/UPC - ซ็อก: 8711500285881
- EAN/UPC - กรณี: 8711500285904
- SAP น้ำหนักสุทธิ EAN (ชั้น): 0.150 kg
- น้ำหนักสุทธิ (ชั้น): 0.130 kg
- ส่วนสูง SAP (ชั้น): 2.700 cm
- ความยาว SAP (ชั้น): 91.800 cm
- ความกว้าง SAP (ชั้น): 2.700 cm



วันที่ออก: 2019-04-22
เวอร์ชัน: 0.288

© 2019 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com