



PHILIPS
TL-D 超级 80
线形荧光灯管
30 瓦
G13
冷白光

927981286536

非凡的亮度带来非常的体验

Philips Color 80s 技术可提供更高的亮度,带来更好的氛围。它们特别适合光线质量对于营造鲜明体验十分重要的应用场合。

节能

- 节能

带来明亮的光线

- 非凡的亮度带来非常的体验

PHILIPS

产品亮点

节能 Bright boost

高效能荧光灯与 BrightBoost 技术合而为一，带来非凡的色彩再现和卓越的亮度

规格

灯泡特征

- 可调亮度: 否
- 插座: GU10

耐用性

- 标称使用寿命: 15,000 小时

灯光特征

- 显色指数 (CRI): 80
- 光色类别: 冷白光

功耗

- 额定功率: 30 W

技术规格

- 亮度: 2,300 lm
- 外形: 线形荧光灯管

包装尺寸和重量

- SAP EAN/UPC - 每件: 8711500285928
- EAN/UPC - 案例: 8711500285935
- SAP 毛重 EAN (每件): 0.150 kg
- 净重 (每件): 0.130 kg
- SAP 高度 (每件): 2.700 cm
- SAP 长度 (每件): 91.800 cm
- SAP 宽度 (每件): 2.700 cm



发行日期: 2019-10-26
版本: 0.359

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com