

PHILIPS

Tabung fluoresen
linear

TL-D Super 80

58 W

G13

Cahaya Terang Sejuk

927983286536



Pengalaman yang dinamis dengan kecerahan ekstra

Philips Color 80s menawarkan output cahaya yang lebih tinggi untuk kecerahan ekstra dan lingkungan yang lebih baik. Cocok untuk aplikasi saat kualitas cahaya penting untuk pengalaman yang dinamis.

Hemat energi

- Hemat energi

Menghasilkan cahaya terang

- Pengalaman yang dinamis dengan kecerahan ekstra

Kelebihan Utama

Hemat energi Meningkatkan terang

Lampu fluoresen efisiensi tinggi dipadukan dengan teknologi BrightBoost untuk renderasi warna

yang baik dan cahaya yang lebih terang

Spesifikasi

Karakteristik

- Dapat diredupkan: Tidak
- Soket: GU10

Daya tahan

- Nominal masa pakai: 15.000 jam

Karakteristik cahaya

- Indeks sesuaian warna (CRI): 80
- Kategori Warna Cahaya: Cool Daylight

Konsumsi daya

- Watt: 58 W

Spesifikasi teknis

- Output cahaya: 4.800 lm
- Bentuk: Tabung fluoresen linear

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8711500284969
- Berat bersih: 0,230 kg
- Berat kotor: 0,260 kg
- Tinggi: 2,700 cm
- Panjang: 150,000 cm
- Lebar: 2,700 cm
- Nomor bahan (12NC): 927983286536



Tanggal dikeluarkan:
2021-07-30
Versi: 0.464

© 2021 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.