



PHILIPS
TL-D Super 80
선형 형광 튜브
58 W
G13
주백색

927983286536

아주 밝은 활기찬 경험

Philips Color 80는 밝기와 분위기를 개선하기 위해 더 높은 광 출력을 제공합니다. 더욱 활기찬 경험을 위해 광질이 중요한 용도에 적합합니다.

에너지가 절약됩니다

- 에너지가 절약됩니다

밝은 빛을 선사합니다

- 아주 밝은 활기찬 경험

PHILIPS

주요제품

에너지가 절약됩니다
휘도 증강

고효율 형광등과 BrightBoost 기술의 결합
으로 연색성이 좋고 아주 밝습니다

사양

전구 특성

- 조광가능: 아니요
- 소켓: GU10

내구성

- 명목 수명: 15,000 시간

조명 특성

- 연색성 지수(CRI): 80
- 조명 색상 카테고리: 주백색

전력 소비량

- 전력: 58 W

기술 사양

- 광 출력: 4,800 lm
- 형태: 선형 형광 튜브

포장 크기 및 무게

- SAP EAN/UPC - 개: 8711500284969
- EAN/UPC - 케이스: 8711500284976
- SAP 총중량 EAN (개): 0.260 kg
- 순중량 (개): 0.230 kg
- SAP 높이 (개): 2.700 cm
- SAP 길이 (개): 150.000 cm
- SAP 너비 (개): 2.700 cm



발행일자: 2019-11-12
버전: 0.367

© 2019 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com