

PHILIPS  
TL-E Super 80  
หลอดฟลูออเรสเซนต์  
Circular  
32 วัตต์  
G10q  
โทนแสงสีขาวนวล

928026384074



## ให้บรรยากาศที่สดใสมีชีวิตชีวา ด้วยความสว่างเป็นพิเศษ

Philips Color 80s ให้แสงที่มากกว่าเพื่อความสว่างเป็นพิเศษซึ่งเหมาะกับการสร้าง  
บรรยากาศให้มีชีวิตชีวกว่าเคย ด้วยคุณภาพแสงสูง

### ประหยัดพลังงาน

- ประหยัดพลังงาน

### ให้แสงสว่างสดใส

- ให้บรรยากาศที่สดใสมีชีวิตชีวาด้วยความสว่างเป็นพิเศษ

**PHILIPS**

# ไฮไลท์

## ประหยัดพลังงาน เพิ่มความสว่าง

หลอดฟลูออเรสเซนต์ประสิทธิภาพสูงที่ผสานกับเทคโนโลยี BrightBoost เพื่อการให้สีที่สดใสและความสว่างเป็นพิเศษ

## รายละเอียดเฉพาะ

### คุณลักษณะหลอดไฟ

- CRI: ไม่มี
- ช้อง: G10Q

### ความทนทาน

- อายุการใช้งานสั้น: 8,000 ชั่วโมง

### คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 85
- หมวกคลุมสีของแสงไฟ: โทนแสงสีขาวนวล

### การใช้พลังงาน

- ขนาดวัตต์: 32 W

### ข้อมูลทางเทคนิค

- กำลังส่องสว่าง: 2,375 lm
- รูปทรง: หลอดฟลูออเรสเซนต์ Circular

### ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- SAP EAN/UPC - ซีรี่ส์: 8711500559685
- EAN/UPC - กรณี: 8727900813609
- SAP น้ำหนักสุทธิ EAN (ชั้น): 0.300 kg
- น้ำหนักสุทธิ (ชั้น): 0.180 kg
- ส่วนสูง SAP (ชั้น): 30.500 cm
- ความยาว SAP (ชั้น): 3.500 cm
- ความกว้าง SAP (ชั้น): 30.800 cm



วันที่ออก: 2019-06-12  
เวอร์ชัน: 0.286

© 2019 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)