



PHILIPS
TL-E Super 80
หลอดฟลูออเรสเซนต์
Circular
32 วัตต์
G10q
โทนแสงสีขาว

928026386574

ให้บรรยากาศที่สดใสมีชีวิตชีวา ด้วยความสว่างเป็นพิเศษ

Philips Color 80s ให้แสงที่มากกว่าเพื่อความสว่างเป็นพิเศษซึ่งเหมาะกับการสร้าง
บรรยากาศให้มีชีวิตชีวกว่าเคย ด้วยคุณภาพแสงสูง

ประหยัดพลังงาน

- ประหยัดพลังงาน

ให้แสงสว่างสดใส

- ให้บรรยากาศที่สดใสมีชีวิตชีวาด้วยความสว่างเป็นพิเศษ

PHILIPS

ไฮไลท์

ประหยัดพลังงาน เพิ่มความสว่าง

หลอดฟลูออเรสเซนต์ประสิทธิภาพสูงที่ผสมผสานกับเทคโนโลยี BrightBoost เพื่อการให้สีที่สดใสและแสงสว่างเป็นพิเศษ

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- CRI: ไม่มี
- ช้อง: G10Q

ความทนทาน

- อายุการใช้งานสั้น: 8,000 ชั่วโมง

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 85
- หมวดหมู่สีของแสงไฟ: โทนแสงสีขาว

การใช้พลังงาน

- ขนาดวัตต์: 32 W

ข้อมูลทางเทคนิค

- กำลังส่องสว่าง: 2,310 lm
- รูปทรง: หลอดฟลูออเรสเซนต์ Circular

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- SAP EAN/UPC - ซีรี่ส์: 8711500640383
- EAN/UPC - กรณี: 8727900813616
- SAP น้ำหนักสุทธิ EAN (ชิ้น): 0.300 kg
- น้ำหนักสุทธิ (ชิ้น): 0.110 kg
- ส่วนสูง SAP (ชิ้น): 30.500 cm
- ความยาว SAP (ชิ้น): 3.500 cm
- ความกว้าง SAP (ชิ้น): 30.800 cm



วันที่ออก: 2019-09-08
เวอร์ชัน: 0.297

© 2019 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com