



PHILIPS  
TL-D Warna standar  
Tabung lampu pijar  
linear  
58 W  
G13  
Cool daylight

928049005482

# Penerangan andal dan fungsional

Philips Color 80s menawarkan output cahaya yang lebih tinggi untuk kecerahan ekstra dan lingkungan yang lebih baik. Cocok untuk aplikasi saat kualitas cahaya penting untuk pengalaman yang dinamis.

## **Menghasilkan cahaya terang**

- Renderasi warna moderat untuk warna-warna standar
- Output cahaya awal tinggi

# PHILIPS

# Kelebihan Utama

## Warna standar Output cahaya awal tinggi

Output cahaya tinggi memberikan kualitas yang lebih baik dengan kecerahan lebih dan membuat

peralatan rumah tangga terlihat lebih tajam.

# Spesifikasi

## Karakteristik lampu

- Dapat diredupkan: Tidak
- Soket: GU10

## Daya tahan

- Nominal masa pakai: 13.000 jam

## Karakteristik cahaya

- Indeks sesuaian warna (CRI): 75
- Kategori Warna Cahaya: Cool Daylight

## Konsumsi daya

- Watt: 58 W

## Spesifikasi teknis

- Output cahaya: 3.925 lm
- Bentuk: Tabung lampu pijar linear

## Dimensi & berat kemasan

- SAP EAN/UPC - Bagian: 8711500702753
- EAN/UPC - Kasus: 8711500728234
- Berat Kotor SAP EAN (Bagian): 0,260 kg
- Berat bersih (Bagian): 0,230 kg
- Tinggi SAP (Bagian): 2,700 cm
- Panjang SAP (Bagian): 150,000 cm
- Lebar SAP (Bagian): 2,700 cm



Tanggal dikeluarkan:  
2019-09-08  
Versi: 0.294

© 2019 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.