

Nazwa i adres producenta:
 Manufacturer:

Philips Lighting Poland S.A. Oddział w Kętrzynie
 ul. B. Chrobrego 8, 11-400 Kętrzyn, Polska / Poland

Nr deklaracji / Ref. :0150/A/MDL.....

Data wystawienia / Date :2010-10-01

Identyfikacja wyrobu:
 Oprawa oświetleniowa

Marka / Brand name: **PHILIPS**
 Typ / Type **TTX260... / 261...**
HF-P/HF-P Xt/HF-Pi/HF-R/HF-R TD (TL5; TL-D)

Product (range) identification:
 Luminaire

220V÷240V; 50/60Hz; kl. I; „F”

Wyżej wymienione wyroby są zgodne z postanowieniami dyrektyw(y) :

The product (range) is in conformity with the provisions of:

1. Dyrektywa niskonapięciowa

2006/95/WE

(wdrożona - Rozporządzeniem MG z dnia 21.08.2007 Dz. U. Nr 155 poz. 1089 z 2007 roku)

Low Voltage Directive

2006/95/WE

oraz z normami zharmonizowanymi :

on basis of compliance with the harmonized standard(s):

PN-EN 60598-1; PN-IEC 598-2-1

EN 60598-1; EN 60598-2-1

Wyroby zostały przetestowane przez :

Samples have been tested by:

PREDOM Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Warszawa.

PREDOM Testing & Research Center Warsaw

2. Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/WE;

(wdrożona - Ustawą z dnia 13.04.2007 „O kompatybilności elektromagnetycznej” Dz. U. Nr 82 poz. 556 z 2007 roku)

Electromagnetic Compatibility Directive

2004/108/WE

oraz z normami zharmonizowanymi :

on basis of compliance with the harmonized standard(s) :

PN-EN-55015

EN-55015

Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i podobne.

Limits and methods of measurements of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment

PN-EN-61547

EN-61547

Wymagania dotyczące odporności sprzętu oświetleniowego na zakłócenia elektromagnetyczne.

Equipment for general lighting purposes -EMC immunity requirements.

PN-EN-61000-3-2

EN-61000-3-2

Dopuszczalne poziomy emisji harmoniczných prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16A).

Limits for (≤ 16A per phase) harmonic currents emission.

PN-EN-61000-3-3

EN-61000-3-3

Dopuszczalne poziomy. (Ograniczenia wahań napięcia i migotania światła powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym ≤ 16A w sieciach zasilających niskiego napięcia)

Limits. (Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rate current ≤ 16A)

Wyroby zostały przetestowane przez:

Samples have been tested by :

Laboratorium Jakości PLP S.A. O/ Kętrzyn

Quality Laboratory PLP S.A. O/ Ketrzyn

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym na wyrób naniesiono oznaczenie CE: ..10...

Last two digits of the year in which the CE marking was affixed on the product: ..10...

Dodatkowe informacje: Producent wdrożył i utrzymuje zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i BHP zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i PN-N-18001 nadany przez KEMA Quality B.V.

The factory is certified in accordance with the integrated Quality Standard ISO 9001, Environmental Management System ISO 14001 and the Occupational Health & Safety Management System OHSAS 18001 and PN-N-18001 issued by KEMA Quality B.V.

Nazwisko i stanowisko osoby
 upoważnionej do zatwierdzenia deklaracji:
 Name of management representative

Data: 1.10.2010
 Date:

Andrzej Malicki

Podpis: [Signature]
 Signature:

Dyrektor Produkcji i Dostaw
 Opraw Oświetleniowych
 IPSC Supply Chain Manager
 Luminaires Kętrzyn