



LED moduly Maxos pro systém TTX400 – vysoká účinnost a vynikající návratnost investice

Maxos LED inserts for TTX400

Zákazníci v sektorech průmyslu a maloobchodního prodeje hledají řešení celkového osvětlení s přiměřenou návratností, jež by splňovalo všechny relevantní normy pro použití v supermarketech a v průmyslu. LED moduly Maxos pro systém TTX400 nabízejí při omezené investici nejvyšší úspory energie ve své třídě, přičemž poskytují vysokou osvětlenost s požadovanými teplotami chromatičnosti a omezením oslnění. Minimalistické jednotky LED Maxos pro systém TTX400 jsou osazeny deskami LED středního příkonu, které se montují na standardní nosnou lištu TTX400. Možnost výběru čoček se širokým, středním a dvojitým asymetrickým vyzařováním světla znamená flexibilitu využití. Ve srovnání s běžnými zářivkovými instalacemi nabízí toto vysoce účinné řešení LED plnou návratnost za méně než tři roky. Tím však výčet výhod nekončí: naše platforma s moduly LED umožňujícími aktualizace vytváří z modulů LED Maxos pro systém TTX400 řešení skutečně připravené na budoucnost.

Výhody

- Značná úspora energie při omezené investici
- Příjemné světlo s dlouhou životností
- Kompatibilita s ověřeným rychlomontážním systémem TTX400

Maxos LED inserts for TTX400


Vlastnosti

- Vyměnitelné jednotky LED se středním příkonem
- Měrný výkon systému až 169 lm/W
- Elektrické jednotky LED pro nosné lišty délky T5 a TL-D (vysoký světelný tok);
výměnné elektrické jednotky LED se stejným světelným tokem jako instalovaná
řešení T5 a TL-D (nižší příkon)
- Možnost volby optiky se středním, širokým nebo dvojitým asymetrickým
vyzařováním
- Kompatibilní s našimi standardními lištami TTX400 pro délky TL5 49 W a TL-D 58
W


Aplikace

- Průmysl
- Sklady
- Supermarkety, obchody pro kutily, prodejny elektroniky, prezentační místnosti

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku



Maxos LED inserts for TTX400

Obecné informace	
Značka CE	Ano
Včetně předřadníku	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka hořlavosti	-
Předřadník	-
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Světelně technické	
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
Index podání barev (CRI)	≥80
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 až +35 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Barva těla	Bílá
Certifikace a použití	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02
Kód ochrany proti vniknutí	IP20
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%
Podmínky použití	
Maximální úroveň ztlumení	1%
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel	Kód produktové řady
97010299	4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	LED80S	4MX400
97011999	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	LED80S	4MX400
97086799	4MX433 581 LED55S/840 PSD NB WH ELB3C-2R	LED55S	4MX433
97089899	4MX433 581 LED66S/840 PSD NB WH ELB3C-2R	LED66S	4MX433
97090499	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3C-2R	LED66S	4MX433
07995699	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	-	4MX433
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	LED40S	4MX400
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S	4MX400
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S	4MX400
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S	4MX400
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	LED55S	4MX400
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S	4MX400
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S	4MX400
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S	4MX400
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	LED40S	4MX400
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S	4MX400
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S	4MX400
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S	4MX400
66317099	4MX400 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S	4MX400
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S	4MX400
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	LED55S	4MX400
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S	4MX400
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S	4MX400
66323199	4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	LED55S	4MX400
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S	4MX400
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S	4MX400
66834299	4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S	4MX400
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S	4MX400
97014099	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	LED66S	4MX400
97017199	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	LED80S	4MX400
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S	4MX400
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S	4MX400
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	LED55S	4MX400
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S	4MX400
66321799	4MX400 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S	4MX400
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S	4MX400
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	LED66S	4MX400
67387299	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	LED66S	4MX400
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S	4MX400

Světelně technické (1/2)

		Jmenovitá		Měrný				Jmenovitá		Měrný	
Order Code	Full Product Name	náhradní teplota	Typ optického krytu	výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok			Full Product Name	náhradní teplota	výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
97010299	4MX400	4000 K	Polymetylmetakrylátová	166	8 000 lm			0 PSD NB			
	491		miska/kryt	lm/W				WH C-2R			
	LED80S/84										
97011999	4MX400	4000 K	Polymetylmetakrylátová	166	8 000 lm			4MX400			
	491		miska/kryt	lm/W							

Maxos LED inserts for TTX400

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) Světelný tok	Typ optického krytu	
	LED80S/84 0 PSD WB WH C-2R				
97086799	4MX433	4000 K	149	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	5 500 lm lm/W
	581 LED55S/84 0 PSD NB WH ELB3C-2R				
97089899	4MX433	4000 K	147	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	6 600 lm lm/W
	581 LED66S/84 0 PSD NB WH ELB3C-2R				
97090499	4MX433	4000 K	147	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	6 600 lm lm/W
	581 LED66S/84 0 PSD WB WH ELB3C-2R				
07995699	4MX433	4000 K	147	-	6 600 lm lm/W
	581 LED66S/84 0 PSD WB WH ELP3				
66241899	4MX400	3000 K	158	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	3 800 lm lm/W
	491 LED40S/83 0 PSD NB WH				
66242599	4MX400	3000 K	158	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	3 800 lm lm/W
	491 LED40S/83 0 PSD WB WH				
66243299	4MX400	4000 K	166	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	4 000 lm lm/W
	491 LED40S/84 0 PSD NB WH				
66244999	4MX400	4000 K	166	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	4 000 lm lm/W
	491 LED40S/84 0 PSD WB WH				
66245699	4MX400	3000 K	160	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	5 200 lm lm/W
	491 LED55S/83				

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) Světelný tok	Typ optického krytu	
	0 PSD NB WH				
66246399	4MX400	3000 K	160	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	5 200 lm lm/W
	491 LED55S/83 0 PSD WB WH				
66247099	4MX400	4000 K	169	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	5 500 lm lm/W
	491 LED55S/84 0 PSD NB WH				
66248799	4MX400	4000 K	169	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	5 500 lm lm/W
	491 LED55S/84 0 PSD WB WH				
66249499	4MX400	3000 K	158	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	3 800 lm lm/W
	581 LED40S/83 0 PSD NB WH				
66252499	4MX400	4000 K	166	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	4 000 lm lm/W
	581 LED40S/84 0 PSD WB WH				
66255599	4MX400	4000 K	169	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	5 500 lm lm/W
	581 LED55S/84 0 PSD NB WH				
66256299	4MX400	4000 K	169	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	5 500 lm lm/W
	581 LED55S/84 0 PSD WB WH				
66317099	4MX400	3000 K	158	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	3 800 lm lm/W
	491 LED40S/83 0 PSD DA20 WH				
66318799	4MX400	4000 K	166	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	4 000 lm lm/W
	491 LED40S/84 0 PSD DA20 WH				
66319499	4MX400	3000 K	160	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	5 200 lm lm/W
	491				

Maxos LED inserts for TTX400

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) Světelný tok	Typ optického krytu	Měrný výkon (jmen.) Světelný tok
	LED55S/83 0 PSD DA20 WH				
66320099	4MX400 491 LED55S/84 0 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	5 500 lm
66322499	4MX400 581 LED40S/84 0 PSD DA20 WH	4000 K	166 lm/W	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	4 000 lm
66323199	4MX400 581 LED55S/83 0 PSD DA20 WH	3000 K	160 lm/W	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	5 200 lm
66661499	4MX400 581 LED66S/84 0 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	6 600 lm
66662199	4MX400 581 LED66S/84 0 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	6 600 lm
66834299	4MX400 491 LED66S/84 0 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	6 600 lm
67278399	4MX400 491 LED80S/84 0 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	8 000 lm
97014099	4MX400 581 LED66S/84 0 PSD NB WH C-2R	4000 K	169 lm/W	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	6 600 lm
97017199	4MX400 581 LED80S/84	4000 K	166 lm/W	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	8 000 lm

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) Světelný tok	Typ optického krytu	Měrný výkon (jmen.) Světelný tok
	0 PSD WB WH C-2R				
66250099	4MX400 581 LED40S/83 0 PSD WB WH	3000 K	158 lm/W	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	3 800 lm
66251799	4MX400 581 LED40S/84 0 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	4 000 lm
66253199	4MX400 581 LED55S/83 0 PSD NB WH	3000 K	160 lm/W	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	5 200 lm
66254899	4MX400 581 LED55S/83 0 PSD WB WH	3000 K	160 lm/W	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	5 200 lm
66321799	4MX400 581 LED40S/83 0 PSD DA20 WH	3000 K	158 lm/W	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	3 800 lm
66324899	4MX400 581 LED55S/84 0 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	5 500 lm
66660799	4MX400 581 LED66S/84 0 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	6 600 lm
67387299	4MX400 581 LED66S/84 0 PSD WB WH C-2R	4000 K	169 lm/W	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	6 600 lm
67280699	4MX400 581 LED80S/84 0 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	Polymetylmetakrylátová miska/kryt	8 000 lm

Světelně technické (2/2)

Maxos LED inserts for TTX400

Order Code	Full Product Name	Počet světelných zdrojů	Typ optiky
97010299	4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	1	Úzký paprsek
97011999	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	1	Široký paprsek
97086799	4MX433 581 LED55S/840 PSD NB WH ELB3C-2R	1	Úzký paprsek
97089899	4MX433 581 LED66S/840 PSD NB WH ELB3C-2R	1	Úzký paprsek
97090499	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3C-2R	1	Široký paprsek
07995699	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	-	Široký paprsek
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	1	Úzký paprsek
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	1	Široký paprsek
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	1	Úzký paprsek
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	1	Široký paprsek
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	1	Úzký paprsek
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	1	Široký paprsek
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	1	Úzký paprsek
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	1	Široký paprsek
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	1	Úzký paprsek
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	1	Široký paprsek
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	1	Úzký paprsek
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	1	Široký paprsek
66317099	4MX400 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	1	Dvojitá asymetrická optika 20°
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	1	Dvojitá asymetrická optika 20°

Order Code	Full Product Name	Počet světelných zdrojů	Typ optiky
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	1	Dvojitá asymetrická optika 20°
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	1	Dvojitá asymetrická optika 20°
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	1	Dvojitá asymetrická optika 20°
66323199	4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	1	Dvojitá asymetrická optika 20°
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	1	Široký paprsek
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	1	Úzký paprsek
66834299	4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH	1	Široký paprsek
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	1	Široký paprsek
97014099	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	1	Úzký paprsek
97017199	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	1	Široký paprsek
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	1	Široký paprsek
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	1	Úzký paprsek
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	1	Úzký paprsek
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	1	Široký paprsek
66321799	4MX400 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	1	Dvojitá asymetrická optika 20°
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	1	Dvojitá asymetrická optika 20°
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	1	Dvojitá asymetrická optika 20°
67387299	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	1	Široký paprsek
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	1	Široký paprsek

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
97010299	4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	48 W
97011999	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	48 W
97086799	4MX433 581 LED55S/840 PSD NB WH ELB3C-2R	37 W
97089899	4MX433 581 LED66S/840 PSD NB WH ELB3C-2R	45 W
97090499	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3C-2R	45 W
07995699	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	45 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	24 W
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	24 W
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	24 W
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	24 W
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	32,5 W
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	32,5 W

Maxos LED inserts for TTX400

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	32,5 W
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	32,5 W
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	24 W
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	24 W
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	32,5 W
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	32,5 W
66317099	4MX400 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	24 W
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	24 W
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	32,5 W
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	32,5 W
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	24 W
66323199	4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	32,5 W
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	39 W
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	39 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
66834299	4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH	39 W
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	48 W
97014099	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	39 W
97017199	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	48 W
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	24 W
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	24 W
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	32,5 W
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	32,5 W
66321799	4MX400 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	24 W
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	32,5 W
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	39 W
67387299	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	39 W
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	48 W




Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
97010299	4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97011999	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97086799	4MX433 581 LED55S/840 PSD NB WH ELB3C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97089899	4MX433 581 LED66S/840 PSD NB WH ELB3C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97090499	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
07995699	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
66317099	4MX400 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66323199	4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66834299	4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97014099	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97017199	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66321799	4MX400 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67387299	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5

Maxos LED inserts for TTX400




Polar Wide Diagrams



**IFPS_4MX400 G3 491 1xLED40S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX400 G3 491 1xLED40S/840 PSD DA-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX400 G3 491 1xLED55S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)**



**IFPS_4MX400 G3 491 1xLED55S/830 PSD WB-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX400 G3 491 1xLED55S/840 PSD DA-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX400 G3 491 1xLED55S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX400 G3 491 1xLED66S/830 PSD DA-
Polar Normal (separate)**


**IFPS_4MX400 G3 491 1xLED66S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX400 G3 491 1xLED66S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)**


Polar Wide Diagrams




IFPS_4MX400 G3 491 1xLED66S/840 PSD WB- Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 491 1xLED80S/830 PSD DA- Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 491 1xLED80S/830 PSD NB- Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 491 1xLED80S/830 PSD WB- Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 491 1xLED80S/840 PSD DA- Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 581 1xLED40S/830 PSD NB- Polar Normal (separate)



IFPS_4MX400 G3 581 1xLED40S/840 PSD NB- Polar Normal (separate)






IFPS_4MX400 G3 581 1xLED40S/840 PSD WB- Polar Normal (separate)



IFPS_4MX400 G3 581 1xLED55S/830 PSD NB- Polar Normal (separate)




Polar Wide Diagrams



**IFPS_4MX400 G3 581 1xLED55S/840 PSD DA-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX400 G3 581 1xLED55S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX400 G3 581 1xLED55S/840 PSD WB-
Polar Normal (separate)**



**IFPS_4MX400 G3 581 1xLED66S/830 PSD DA-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX400 G3 581 1xLED66S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX400 G3 581 1xLED66S/830 PSD WB-
Polar Normal (separate)**






**IFPS_4MX400 G3 581 1xLED66S/840 PSD DA-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX400 G3 581 1xLED66S/840 PSD WB-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX400 G3 581 1xLED80S/830 PSD DA-
Polar Normal (separate)**




Polar Wide Diagrams



**IFPS_4MX400 G3 581 1xLED80S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX400 G3 581 1xLED80S/830 PSD WB-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX400 G3 581 1xLED80S/840 PSD DA-
Polar Normal (separate)**



**IFPS_4MX400 G3 581 1xLED80S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX400 491 1xLED40S/830 PSD DA-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX400 491 1xLED40S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX400 491 1xLED55S/830 PSD DA-
Polar Normal (separate)**


**IFPS_4MX400 491 1xLED55S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX400 581 1xLED40S/830 PSD DA-
Polar Normal (separate)**


Polar Wide Diagrams




**IFPS_4MX400 581 1xLED40S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX400 581 1xLED40S/830 PSD WB-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX400 581 1xLED55S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX400 G2 491 1xLED40S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX400 G2 491 1xLED55S/840 PSD DA-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX400 G2 581 1xLED40S/840 PSD DA-
Polar Normal (separate)**



**IFPS_4MX400 G2 581 1xLED55S/840 PSD DA-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX400 G2 581 1xLED55S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX400 G2 581 1xLED55S/840 PSD WB-
Polar Normal (separate)**

Maxos LED inserts for TTX400


Polar Wide Diagrams



IFPS_4MX400 G2 581 1xLED66S/840 PSD DA-
Polar Normal (separate)



IFPS_4MX400 G2 581 1xLED66S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)



IFPS_4MX400 G2 581 1xLED66S/840 PSD WB-
Polar Normal (separate)

