



Maxos LED units voor Maxos en TTX400 – lichtlijnen: energiezuinig en zeer snel te monteren

TTX LED Industry 4MX400

Klanten in de industriële en detailhandelssector zoeken naar algemene verlichtingsoplossingen met een acceptabele terugverdientijd, die tegelijk voldoen aan alle relevante normen voor industriële toepassingen. Voor een beperkte investering bieden de Maxos LED units voor Maxos- en TTX-lichtlijnen grote energiebesparingen. Uw bestaande lichtlijn is op eenvoudige en snelle wijze te verLEDDEN! De Maxos LED units omvatten LED-boards die gemonteerd kunnen worden op een standaard Maxos- of TTX400 draagprofiel. De keuze uit lenzen met brede, middelbrede en dubbelassymetrische bundels betekent flexibiliteit in de lichtverdeling. In vergelijking met een conventionele fluorescentie-installatie wordt deze zeer efficiënte LED-oplossing terugverdiend in minder dan drie jaar (afhankelijk van het aantal branduren).

Voordelen

- LED-unit voor TTX400 en Maxos lichtlijnsystemen
- Zeer efficiënt (tot 118lm/W)
- Duurzaam, levensduur 50.000 uur
- Tot 40% energiebesparing

TTX LED Industry 4MX400

Kenmerken

- Middenvermogen LED-printplaten; uitwisselbare LED-unit
- Tot 138 lm/W rendement
- LED-driverunits voor draagprofielen in T5- en TL-D-lengte (hoge lichtopbrengst); vervangings-LED-driverunits met dezelfde lichtopbrengst als de geïnstalleerde T5- en TL-D-oplossingen (lager vermogen)
- Keuze uit lenzen met middelbrede, brede en dubbelassymetrische bundel
- Compatibel met onze standaard TTX400-rails voor TL5 49 W- en TL-D 58 W-lengte

Toepassing

- Industrie
- Magazijnen
- Supermarkten, doe-het-zelf-zaken, elektronikawinkels, showrooms

Specificaties

Type	4MX400
Lichtbron	LED-module
Vermogen	54,5 W (6600 lm, PSD) 43,5 W (5500 lm, PSD) 30,0 W (4000 lm, PSD) 53,5 W (6600 lm, PSU) 42,5 W (5500 lm, PSU) 29,0 W (4000 lm, PSU)
Bundelhoek	2x 50° (brede bundel) A20°, 2 x DA20° of 2 x DA35°
Lichtopbrengst	Tot 6600 lm
Kleurtemperatuur	3000, 4000 of 5000 K
Kleurweergave (Ra)	>80
Mediaan nuttige levensduur L70B50	70.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L80B50	50.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L90B50	25.000 uur
Uitvalpercentage driver	1% per 5000 uur

Gemiddelde omgevingstemperatuur	+25 °C
Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot +35°C
Driver	Xitanium DALI, eenvoudig te vervangen
Voeding/gegevenstoevoer	75 W (max. vermogen), programmeerbaar
Netspanning	220-240 V / 50-60 Hz
Dimmen	Standaard dimbaar, DALI of vaste vermogen versies
Opties	Noodverlichting: centrale (EL) of met batterij (EL3)
Materiaal	VSA-unit: metaalplaat Lensplaat: acrylaat
Kleur	Wit (WH), zilvergrijs (SI)
Aansluiting	Elektrisch contact via standaard TTX400 doorvoerbedradingsconnector
Installatie	Bevestiging van de 4MX400-unit op het TTX400 draagprofiel met verende klemmen Pendel- of opbouwmontage (plafond)
Opmerkingen	Geen uitwisseling van kale LED-modules, alleen de complete 4MX400-unit (1,5 m lengte)


Versions



Maxos LED 4MX400 renovatievervanger

TTX LED Industry 4MX400

Productgegevens



Detail 4MX400 LED unit



TTX LED Industry 4MX400

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C
Maximaal dimniveau	1%
Geschikt voor willekeurig schakelen	Niet van toepassing

Goedkeuring en Toepassing

Mech. impact protection code	IK02
Ingress protection code	IP 20

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
-----------------	-----------

Algemene informatie

Bundelhoek lichtbron	120 °
Lampvoet	-
CE-markering	CE-markering
Protection class IEC	Veiligheidsklasse I
Type lichtkap/lens	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap
Driver/VSA meegeleverd	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken
VSA	-
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Number of light sources	1
UL-markering	Nee

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële Kleurweergave-index (CRI)	≥80
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Kleur	White
-------	-------

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Lamp family code	Optiektype	Product Family Code
88243699	4MX400 581 LED80S/840 PSD VWB WH	Nee	LED80S	Zeer brede bundel	4MX400
88247499	4MX400 581 LED55S/840 PSD VWB WH C-2R	Nee	LED55S	Zeer brede bundel	4MX400
97014099	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	Nee	LED66S	Smalle bundel	4MX400
97016499	4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	Nee	LED80S	Smalle bundel	4MX400
97017199	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	Nee	LED80S	Brede bundel	4MX400
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	Nee	LED40S	Smalle bundel	4MX400
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	Nee	LED40S	Brede bundel	4MX400
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	Nee	LED40S	Smalle bundel	4MX400
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	Nee	LED40S	Brede bundel	4MX400
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	Nee	LED55S	Smalle bundel	4MX400
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	Nee	LED55S	Brede bundel	4MX400
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	Nee	LED55S	Smalle bundel	4MX400
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	Nee	LED55S	Brede bundel	4MX400
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	Nee	LED40S	Dubbelasymmetrische optiek 20°	4MX400
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	Nee	LED55S	Dubbelasymmetrische optiek 20°	4MX400
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	Nee	LED66S	Dubbelasymmetrische optiek 20°	4MX400
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	Nee	LED66S	Brede bundel	4MX400
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	Nee	LED66S	Smalle bundel	4MX400
66903599	4MX400 581 LED55S/840 PSD A20 WH	Nee	LED55S	Spiegel met asymmetrische ashoek 20°	4MX400
67387299	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	Nee	LED66S	Brede bundel	4MX400
67275299	4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH	Nee	LED80S	Smalle bundel	4MX400
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	Nee	LED80S	Brede bundel	4MX400
97008999	4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	Nee	LED66S	Brede bundel	4MX400
97049299	4MX416 581 LED66S/840 PSD NB WH	-	LED66S	Smalle bundel	4MX416

TTX LED Industry 4MX400

Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Lamp family		Product Family Code
			code	Optiektype	
97054699	4MX416 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	-	LED66S	Smalle bundel	4MX416
97055399	4MX416 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	-	LED66S	Brede bundel	4MX416
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	Nee	LED40S	Smalle bundel	4MX400
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	Nee	LED40S	Brede bundel	4MX400
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	Nee	LED40S	Smalle bundel	4MX400
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	Nee	LED40S	Brede bundel	4MX400
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	Nee	LED55S	Smalle bundel	4MX400
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	Nee	LED55S	Brede bundel	4MX400
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	Nee	LED55S	Smalle bundel	4MX400
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	Nee	LED55S	Brede bundel	4MX400
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	Nee	LED40S	Dubbelasymmetrische optiek 20°	4MX400
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	Nee	LED55S	Dubbelasymmetrische optiek 20°	4MX400
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	Nee	LED55S	Dubbelasymmetrische optiek 20°	4MX400
66775899	4MX400 491 LED55S/840 PSD A20 WH	Nee	LED55S	Spiegel met asymmetrische ashoek 20°	4MX400
66833599	4MX400 491 LED66S/840 PSD NB WH	Nee	LED66S	Smalle bundel	4MX400
66834299	4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH	Nee	LED66S	Brede bundel	4MX400
66835999	4MX400 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	Nee	LED66S	Dubbelasymmetrische optiek 20°	4MX400
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	Nee	LED80S	Brede bundel	4MX400
67296799	4MX416 581 LED66S/840 PSD WB WH	EL1	LED66S	Brede bundel	4MX416
67297499	4MX416 491 LED55S/840 PSD NB WH	-	LED55S	Smalle bundel	4MX416

Initiële prestaties (conform IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name		Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement		Order Code	Full Product Name		Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement	
	Product Name	Initiële kleurkwaliteit		LED-armatuur	Initiële lichtstroom		Product Name	Initiële kleurkwaliteit		LED-armatuur	Initiële lichtstroom
88243699	4MX400	(0.38, 0.38)	4000 K	151 lm/W	8000 lm		40 PSD				
	581	SDCM <3.5					VWB WH				
	LED80S/8										

TTX LED Industry 4MX400

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement	
				LED-armatuur	Initiële lichtstroom
88247499	4MX400 581 LED55S/84 0 PSD VWB WH C-2R	(0.38, 0.38)	4000 K	167 lm/W	5500 lm
97014099	4MX400 581 LED66S/84 0 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38)	4000 K	161 lm/W	6600 lm
97016499	4MX400 581 LED80S/8 40 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38)	4000 K	151 lm/W	8000 lm
97017199	4MX400 581 LED80S/8 40 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38)	4000 K	151 lm/W	8000 lm
66249499	4MX400 581 LED40S/83 0 PSD NB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	148 lm/W	4000 lm
66250099	4MX400 581 LED40S/83 0 PSD WB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	148 lm/W	4000 lm
66251799	4MX400 581 LED40S/84 0 PSD NB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	160 lm/W	4000 lm
66252499	4MX400 581 LED40S/84 0 PSD WB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	160 lm/W	4000 lm
66253199	4MX400 581 LED55S/83 0 PSD NB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	157 lm/W	5500 lm
66254899	4MX400 581 LED55S/83	(0.43, 0.40)	3000 K	157 lm/W	5500 lm

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement	
				LED-armatuur	Initiële lichtstroom
	0 PSD WB WH				
66255599	4MX400 581 LED55S/84 0 PSD NB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	167 lm/W	5500 lm
66256299	4MX400 581 LED55S/84 0 PSD WB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	167 lm/W	5500 lm
66322499	4MX400 581 LED40S/84 0 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38)	4000 K	160 lm/W	4000 lm
66324899	4MX400 581 LED55S/84 0 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38)	4000 K	167 lm/W	5500 lm
66660799	4MX400 581 LED66S/84 0 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38)	4000 K	161 lm/W	6600 lm
66661499	4MX400 581 LED66S/84 0 PSD WB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	161 lm/W	6600 lm
66662199	4MX400 581 LED66S/84 0 PSD NB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	161 lm/W	6600 lm
66903599	4MX400 581 LED55S/84 0 PSD A20 WH	(0.38, 0.38)	4000 K	167 lm/W	5500 lm
67387299	4MX400 581 LED66S/84 0 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38)	4000 K	161 lm/W	6600 lm
67275299	4MX400 581	(0.38, 0.38)	4000 K	151 lm/W	8000 lm

TTX LED Industry 4MX400

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement LED-armatuur	Initiële lichtstroom
	LED80S/8 40 PSD NB WH				
67280699	4MX400 581 LED80S/8 40 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	151 lm/W	8000 lm
97008999	4MX400 491 LED66S/84 0 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	161 lm/W	6600 lm
97049299	4MX416 581 LED66S/84 0 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	147 lm/W	6600 lm
97054699	4MX416 581 LED66S/84 0 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	147 lm/W	6600 lm
97055399	4MX416 581 LED66S/84 0 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	147 lm/W	6600 lm
66241899	4MX400 491 LED40S/83 0 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	148 lm/W	4000 lm
66242599	4MX400 491 LED40S/83 0 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	148 lm/W	4000 lm
66243299	4MX400 491 LED40S/84 0 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	160 lm/W	4000 lm
66244999	4MX400 491 LED40S/84 0 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	160 lm/W	4000 lm

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement LED-armatuur	Initiële lichtstroom
66245699	4MX400 491 LED55S/83 0 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	157 lm/W	5500 lm
66246399	4MX400 491 LED55S/83 0 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	157 lm/W	5500 lm
66247099	4MX400 491 LED55S/84 0 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	167 lm/W	5500 lm
66248799	4MX400 491 LED55S/84 0 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	167 lm/W	5500 lm
66318799	4MX400 491 LED40S/84 0 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	160 lm/W	4000 lm
66319499	4MX400 491 LED55S/83 0 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	157 lm/W	5500 lm
66320099	4MX400 491 LED55S/84 0 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	167 lm/W	5500 lm
66775899	4MX400 491 LED55S/84 0 PSD A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	167 lm/W	5500 lm
66833599	4MX400 491 LED66S/84 0 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	161 lm/W	6600 lm
66834299	4MX400 491 LED66S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	161 lm/W	6600 lm

TTX LED Industry 4MX400

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement	
				LED-armatuur	Initiële lichtstroom
	0 PSD WB WH				
66835999	4MX400 491 LED66S/84	(0.38, 0.38)	4000 K	161 lm/W	6600 lm
67278399	4MX400 491 LED80S/8	(0.38, 0.38)	4000 K	151 lm/W	8000 lm

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement	
				LED-armatuur	Initiële lichtstroom
	40 PSD WB WH				
67296799	4MX416 581 LED66S/84	(0.38, 0.38)	4000 K	147 lm/W	6600 lm
67297499	4MX416 491 LED55S/84	(0.38, 0.38)	4000 K	149 lm/W	5500 lm

Initiële prestaties (conform IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initieel systeemvermogen
88243699	4MX400 581 LED80S/840 PSD VWB WH	53 W
88247499	4MX400 581 LED55S/840 PSD VWB WH C-2R	33 W
97014099	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	41 W
97016499	4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	53 W
97017199	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	53 W
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	27 W
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	27 W
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	25 W
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	25 W
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	35 W
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	35 W
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	33 W
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	33 W
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	25 W
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	33 W
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	41 W
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	41 W
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	41 W
66903599	4MX400 581 LED55S/840 PSD A20 WH	33 W
67387299	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	41 W
67275299	4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH	53 W
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	53 W

Order Code	Full Product Name	Initieel systeemvermogen
97008999	4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	41 W
97049299	4MX416 581 LED66S/840 PSD NB WH	45 W
97054699	4MX416 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	45 W
97055399	4MX416 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	45 W
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	27 W
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	27 W
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	25 W
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	25 W
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	35 W
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	35 W
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	33 W
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	33 W
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	25 W
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	35 W
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	33 W
66775899	4MX400 491 LED55S/840 PSD A20 WH	33 W
66833599	4MX400 491 LED66S/840 PSD NB WH	41 W
66834299	4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH	41 W
66835999	4MX400 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	41 W
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	53 W
67296799	4MX416 581 LED66S/840 PSD WB WH	45 W
67297499	4MX416 491 LED55S/840 PSD NB WH	37 W

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Order Code	Full Product Name	Lengte draagprofiel
88243699	4MX400 581 LED80S/840 PSD VWB WH	581
88247499	4MX400 581 LED55S/840 PSD VWB WH C-2R	581
97014099	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	581
97016499	4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	581
97017199	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	581
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	581

Order Code	Full Product Name	Lengte draagprofiel
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	581
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	581
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	581
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	581
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	581
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	581

TTX LED Industry 4MX400

Order Code	Full Product Name	Lengte draagprofiel
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	581
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	581
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	581
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	581
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	581
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	581
66903599	4MX400 581 LED55S/840 PSD A20 WH	581
67387299	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	581
67275299	4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH	581
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	581
97008999	4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	491
97049299	4MX416 581 LED66S/840 PSD NB WH	581
97054699	4MX416 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	581
97055399	4MX416 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	581
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	491
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	491

Order Code	Full Product Name	Lengte draagprofiel
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	491
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	491
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	491
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	491
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	491
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	491
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	491
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	491
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	491
66775899	4MX400 491 LED55S/840 PSD A20 WH	491
66833599	4MX400 491 LED66S/840 PSD NB WH	491
66834299	4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH	491
66835999	4MX400 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	491
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	491
67296799	4MX416 581 LED66S/840 PSD WB WH	581
67297499	4MX416 491 LED55S/840 PSD NB WH	491

