



Maxos LED Industry – innovatiivinen, monipuolinen ratkaisu, joka valaisee juuri sopivasti

Maxos LED

Teollisuuden ja vähittäiskaupan asiakkaat haluavat yleisvalaistusratkaisuja, joiden takaisinmaksuaika on järkevä ja ominaisuudet vastaavat kaikkia myymälöille ja teollisuudelle asetettuja vaatimuksia. Maxos LED Industry tarjoaa kohtuullisella investoinnilla luokkansa parhaat energiansäästöt, suuren valaistusvoimakkuuden sekä vaaditut värilämpötilat ja heijastuskertoimet. Minimalistinen Maxos LED Industry -järjestelmä koostuu vaihdettavista keskitehoisista LEDeistä, jotka on asennettu Maxos-kiskojärjestelmään. Linssille voi valita leveän tai keskileveän keilan, mikä tuo joustavuutta valonjakoon. Tämä erittäin tehokas LED-ratkaisu on tavanomaiseen loisteputkiasennukseen verrattuna hyvin kannattava, sillä se maksaa itsensä takaisin alle kolmessa vuodessa. Päivitettävät LED-valonlähteet tarjoavat lisää etuja ja tekevät Maxos LED Industry -ratkaisusta aidosti tulevaisuudenkestävän.

Hyödyt

- Merkittäviä säästöjä energiakustannuksissa pienellä investoinnilla
- Miellyttävä valo, pitkä käyttöikä
- Yhteensopivuus Maxos-kiskojärjestelmän kanssa

Maxos LED


Ominaisuudet

- Keskithehoiset ledit; vaihdettava lediyksikkö
- Valoteho jopa 165 lm/W
- Ledikytkentäalusta T5- ja TL-D-pituisille kiskoille (suuri valontuotto); ledikytkentäalustat samoilla valovirtavaihtoehdoilla korvaavat asennetut T5- ja TL-D-ratkaisut (pienempi teho)
- Valikoimassa on kapean, keskileveän ja kaksoisepäsymmetrisen sekä epäsymmetrisen valokeilan linssijä
- Yhteensopiva standardien Maxos-kiskojen ja TTX400 kanssa TL5 49 W- ja TL-D 58 W -pituuksia varten

Käyttökohteet

- Teollisuus
- Varastot
- Supermarketit, elektroniikkamyymälät
- Näyttelytilat

Mittapiirros



Tuotetiedot



IPDP_4MX850i_0001-Detail
photo



IPDP_4MX850i_0003-Detail
photo

Maxos LED

Tuotetiedot



IPDP_4MX850i_0005-Detail
photo

Yleistä tietoa

CE-merkintä	Kyllä
Liitäntälaite mukana	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Tulenkäytömerkintä	-
Liitäntälaite	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjauksyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Tuoteperheen koodi	4MX850

Valaistuksen tekniset tiedot

Valonlähteen keilakulma	120 °
Optisen kuvun tyyppi	Polymetyylimetak rylaattikupu/suoja
Värintoistoindeksi (CRI)	≥80
Valonlähteiden lukumäärä	1

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-20...+35 °C
----------------------	--------------

Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02
Suojausluokan koodi	IP20

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
-----------------------	--------

Käyttökohteiden olosuhteet

Enimmäishimmennystaso	1%
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lampuperheen koodi
910500460220	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	LED80S
910629167426	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S
910629167526	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S
910629120826	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	LED55S
910629120926	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	LED55S
910629121126	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S
910629121226	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI	LED55S
910629121326	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	LED55S
910629121426	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S
910629121526	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S
910629122426	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	LED40S
910629122526	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	LED40S
910629122626	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S
910629122726	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S
910629122826	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI	LED40S
910629122926	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	LED40S
910629123026	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S
910629123126	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S
910629125226	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	LED55S
910629125326	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	LED55S
910629125426	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	LED55S
910629125526	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	LED55S
910629126026	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	LED40S
910629126126	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	LED40S
910629126226	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	LED40S
910629126326	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	LED40S
910629120026	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	LED55S
910629120126	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S
910629120426	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	LED55S
910629120526	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S
910629120626	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S
910629120726	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
910629121626	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	LED40S
910629121726	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
910629122026	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	LED40S
910629122126	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
910629122226	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S
910629124826	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	LED55S
910629124926	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S
910629125026	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	LED55S
910629125126	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S
910629125626	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S
910629125726	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S
910629125826	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S
910629125926	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S
910629158026	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	LED66S
910629158226	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S
910629160426	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product	Vastaava väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)			Order Code	Full Product	Vastaava väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)		
	Name	(nim.)	(nim.)	Valovirta	Optiikan tyyppi		Name	(nim.)	(nim.)	Valovirta	Optiikan tyyppi
910500460220	4MX850 491 LED80S/ 840 PSD NB WH C-2R	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Kapea valokeila		840 PSD WB SI				
910629167426	4MX850 491 LED80S/ 840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Kapea valokeila	910629122426	4MX850 491 LED40S/ 830 PSD NB SI	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Kapea valokeila
910629167526	4MX850 491 LED80S/ 840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila	910629122526	4MX850 491 LED40S/ 840 PSD NB SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Kapea valokeila
910629120826	4MX850 491 LED55S/ 830 PSD NB SI	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Kapea valokeila	910629122626	4MX850 491 LED40S/ 830 PSD WB SI	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Leveä valokeila
910629120926	4MX850 491 LED55S/ 840 PSD NB SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Kapea valokeila	910629122726	4MX850 491 LED40S/ 840 PSD WB SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Leveä valokeila
910629121126	4MX850 491 LED55S/ 840 PSD WB SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Leveä valokeila	910629122826	4MX850 581 LED40S/ 830 PSD NB SI	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Kapea valokeila
910629121226	4MX850 581 LED55S/ 830 PSD NB SI	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Kapea valokeila	910629122926	4MX850 581 LED40S/ 840 PSD NB SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Kapea valokeila
910629121326	4MX850 581 LED55S/ 840 PSD NB SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Kapea valokeila	910629123026	4MX850 581 LED40S/ 830 PSD WB SI	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Leveä valokeila
910629121426	4MX850 581 LED55S/ 830 PSD WB SI	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Leveä valokeila	910629123126	4MX850 581 LED40S/ 840 PSD WB SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Leveä valokeila
910629121526	4MX850 581 LED55S/	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Leveä valokeila	910629125226	4MX850 491 LED55S/ 830 PSD DA20 SI	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 20°
						910629125326	4MX850 491 LED55S/	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 20°

Maxos LED

Order Code	Full Product	Vastaava väriämpötila	Valotehokkuus (nimellinen)			Order Code	Full Product	Vastaava väriämpötila	Valotehokkuus (nimellinen)		
	Name	(nim.)	(nim.)	Valovirta	Optiikan tyyppi		Name	(nim.)	(nim.)	Valovirta	Optiikan tyyppi
	840 PSD DA20 SI						840 PSD NB WH				
910629125426	4MX850 581 LED55S/ 830 PSD DA20 SI	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 20°	910629120626	4MX850 581 LED55S/ 830 PSD WB WH	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Leveä valokeila
910629125526	4MX850 581 LED55S/ 840 PSD DA20 SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 20°	910629120726	4MX850 581 LED55S/ 840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Leveä valokeila
910629126026	4MX850 491 LED40S/ 830 PSD DA20 SI	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 20°	910629121626	4MX850 491 LED40S/ 830 PSD NB WH	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Kapea valokeila
910629126126	4MX850 491 LED40S/ 840 PSD DA20 SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 20°	910629121726	4MX850 491 LED40S/ 840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Kapea valokeila
910629126226	4MX850 581 LED40S/ 830 PSD DA20 SI	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 20°	910629122026	4MX850 581 LED40S/ 830 PSD NB WH	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Kapea valokeila
910629126326	4MX850 581 LED40S/ 840 PSD DA20 SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 20°	910629122126	4MX850 581 LED40S/ 840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Kapea valokeila
910629120026	4MX850 491 LED55S/ 830 PSD NB WH	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Kapea valokeila	910629122226	4MX850 581 LED40S/ 830 PSD WB WH	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Leveä valokeila
910629120126	4MX850 491 LED55S/ 840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Kapea valokeila	910629124826	4MX850 491 LED55S/ 830 PSD DA20 WH	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 20°
910629120426	4MX850 581 LED55S/ 830 PSD NB WH	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Kapea valokeila	910629124926	4MX850 491 LED55S/ 840 PSD	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 20°
910629120526	4MX850 581 LED55S/	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Kapea valokeila		DA20 WH				

Order Code	Full Product	Vastaava väriämpötila	Valotehokkuus (nimellinen)			Order Code	Full Product	Vastaava väriämpötila	Valotehokkuus (nimellinen)		
	Name	(nim.)	(nim.)	Valovirta	Optiikan tyyppi		Name	(nim.)	(nim.)	Valovirta	Optiikan tyyppi
910629125026	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 20°	910629125926	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 20°
910629125126	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 20°	910629158026	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 20°
910629125626	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 20°	910629158226	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Kapea valokeila
910629125726	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 20°	910629160426	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Kapea valokeila
910629125826	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 20°						

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
910500460220	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	48 W	910629125426	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	32,5 W
910629167426	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	48 W	910629125526	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	32,5 W
910629167526	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	48 W	910629126026	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	24 W
910629120826	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	32,5 W	910629126126	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	24 W
910629120926	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	32,5 W	910629126226	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	24 W
910629121126	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	32,5 W	910629126326	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	24 W
910629121226	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI	32,5 W	910629120026	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	32,5 W
910629121326	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	32,5 W	910629120126	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	32,5 W
910629121426	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	32,5 W	910629120426	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	32,5 W
910629121526	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	32,5 W	910629120526	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	32,5 W
910629122426	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	24 W	910629120626	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	32,5 W
910629122526	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	24 W	910629120726	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	32,5 W
910629122626	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	24 W	910629121626	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	24 W
910629122726	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	24 W	910629121726	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	24 W
910629122826	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI	24 W	910629122026	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	24 W
910629122926	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	24 W	910629122126	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	24 W
910629123026	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	24 W	910629122226	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	24 W
910629123126	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	24 W	910629124826	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	32,5 W
910629125226	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	32,5 W	910629124926	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	32,5 W
910629125326	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	32,5 W	910629125026	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	32,5 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
910629125126	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	32,5 W
910629125626	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	24 W
910629125726	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	24 W
910629125826	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	24 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
910629125926	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	24 W
910629158026	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	39 W
910629158226	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	39 W
910629160426	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	39 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
910500460220	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	Valkoinen
910629167426	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	Valkoinen
910629167526	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	Valkoinen
910629120826	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	Hopea
910629120926	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	Hopea
910629121126	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	Hopea
910629121226	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI	Hopea
910629121326	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	Hopea
910629121426	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	Hopea
910629121526	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	Hopea
910629122426	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	Hopea
910629122526	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	Hopea
910629122626	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	Hopea
910629122726	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	Hopea
910629122826	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI	Hopea
910629122926	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	Hopea
910629123026	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	Hopea
910629123126	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	Hopea
910629125226	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	Hopea
910629125326	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	Hopea
910629125426	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	Hopea
910629125526	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	Hopea
910629126026	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	Hopea
910629126126	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	Hopea

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
910629126226	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	Hopea
910629126326	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	Hopea
910629120026	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	Valkoinen
910629120126	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	Valkoinen
910629120426	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	Valkoinen
910629120526	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	Valkoinen
910629120626	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	Valkoinen
910629120726	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	Valkoinen
910629121626	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	Valkoinen
910629121726	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	Valkoinen
910629122026	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	Valkoinen
910629122126	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	Valkoinen
910629122226	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	Valkoinen
910629124826	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	Valkoinen
910629124926	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	Valkoinen
910629125026	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	Valkoinen
910629125126	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	Valkoinen
910629125626	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	Valkoinen
910629125726	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	Valkoinen
910629125826	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	Valkoinen
910629125926	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	Valkoinen
910629158026	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	Valkoinen
910629158226	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	Valkoinen
910629160426	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	Valkoinen

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)




Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910500460220	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629167426	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629167526	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629120826	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629120926	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629121126	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629121226	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629121326	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629121426	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629121526	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629122426	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629122526	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629122626	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629122726	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910629122826	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629122926	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629123026	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629123126	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629125226	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629125326	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629125426	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629125526	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629126026	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629126126	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629126226	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629126326	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629120026	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629120126	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629120426	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910629120526	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629120626	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629120726	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629121626	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629121726	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629122026	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629122126	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629122226	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629124826	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629124926	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629125026	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910629125126	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629125626	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629125726	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629125826	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629125926	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629158026	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629158226	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629160426	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5




Polar Wide Diagrams



IFPS_4MX850 G3 491 1xLED40S/840 PSD DA-
Polar Normal (separate)

IFPS_4MX850 G3 491 1xLED40S/840 PSD WB-
Polar Normal (separate)

IFPS_4MX850 G3 491 1xLED55S/830 PSD DA-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED55S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)


IFPS_4MX850 G3 491 1xLED55S/830 PSD WB-
Polar Normal (separate)

IFPS_4MX850 G3 491 1xLED80S/830 PSD DA-
Polar Normal (separate)


Polar Wide Diagrams




**IFPS_4MX850 G3 491 1xLED80S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX850 G3 581 1xLED40S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX850 G3 581 1xLED40S/840 PSD DA-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX850 G3 581 1xLED40S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX850 G3 581 1xLED55S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX850 G3 581 1xLED55S/840 PSD DA-
Polar Normal (separate)**



**IFPS_4MX850 G3 581 1xLED55S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX850 G3 581 1xLED66S/830 PSD WB-
Polar Normal (separate)**



**IFPS_4MX850 G3 581 1xLED66S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)**

Polar Wide Diagrams



IFPS_4MX850 G3 581 1xLED80S/840 PSD WB-
Polar Normal (separate)

