



Maxos LED HE

Maxos LED HE unité électrique

Une solution innovante et flexible pour un flux lumineux idéal. Les clients des secteurs de l'industrie et de la vente au détail recherchent des solutions d'éclairage général présentant une rentabilité intéressante tout en satisfaisant à toutes les normes en vigueur pour les applications dans les supermarchés et dans l'industrie. Pour un investissement réduit, le système Maxos LED Industry offre des économies d'énergie de premier ordre tout en produisant des niveaux lumineux élevés dans les températures de couleur et les facteurs d'éblouissement requis. Minimaliste, ce système comprend des cartes LED moyenne puissance interchangeables assemblées sur un rail Maxos standard. Grâce à un choix de lentilles à faisceau extensif et semi-intensif, il offre une grande flexibilité de distribution de la lumière. Par rapport à une installation fluorescente classique, cette solution LED à haute efficacité est entièrement rentabilisée en moins de trois ans. En outre, les avantages s'étendent à long terme. En effet, l'utilisation de notre plateforme de moteur LED fait du système Maxos LED Industry une solution véritablement durable.

Avantages

- Économies d'énergie considérables pour un investissement limité
- Lumière confortable, durée de vie élevée
- Compatibilité avec le système de réglettes Maxos éprouvé

Fonctions

- Cartes LED moyenne puissance ; unité LED interchangeable
- Efficacité pouvant atteindre 138 lm/W
- Plaques d'appareillage LED pour réglettes de longueur T5 et TL-D (flux lumineux élevé) ; plaques d'appareillage LED de remplacement avec flux lumineux identique à celui des solutions T5 et TL-D installées (puissance inférieure)
- Choix de étroit, moyen, doubles asymétriques et asymétriques lentilles
- Compatible avec nos rails Maxos standard et TTX400 pour longueurs TL5 49 W et TL-D 58 W

Maxos LED HE unité électrique

Application

- Industrie
- Entrepôts
- Supermarchés, magasins de bricolage, magasins de produits électroniques
- Show-rooms

Descriptions

| | |
|--|--|
| Type | 4MX850 |
| Source lumineuse | Module LED non remplaçable |
| Puissance | 27 W (4000 lm, 4000 K) 39 W (5500 lm, 4000 K) 48 W (6600 lm, 4000 K) 60 W (8000 lm, 4000 K) |
| Faisceau | WB : 2 x 50° (faisceau extensif) NB : 2 x 25° (faisceau semi-intensif) Double asymétrique (DA20 ou 2 x DA35) Symétrique (A20) |
| Flux lumineux | à 6600 lm |
| Température de couleur | 3000, 4000 ou 5000 K |
| Indice de rendu des couleurs | > 80 |
| Durée de vie utile moyenne L70B50 | 70 000 heures |
| Durée de vie utile moyenne L80B50 | 50 000 heures |
| Durée de vie utile moyenne L90B50 | 25,000 heures |
| Taux de défaillance du driver | 1% toutes les 5000 heures |

| | |
|--|---|
| Température ambiante moyenne | +25 °C |
| Plage de températures de fonctionnement | -20 à +35 °C |
| Driver | Xitanium, facile à remplacer |
| Alimentation électrique/données | 75 watts (puissance max.), programmable |
| Tension secteur | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Gradation | DALI ou versions de sortie fixe |
| Options | L'éclairage de secours: central (EL) ou avec la batterie (EL3) |
| Matériaux | Plaque d'appareillage : tôle Plaque de la lentille : PMMA |
| Couleur | Blanc (WH) et argent (SI) |
| Connexion | Contact électrique via connecteur d'interconnexion Maxos standard |
| Maintenance | En détachant l'unité d'appareillage du rail |
| Installation | Fixation de l'unité 4MX850 sur la réglette Maxos avec des ressorts Montage en suspension ou en surface (plafond) |
| Remarques | Moteurs LED seuls non échangeables, seule l'unité 4MX850 complète (1,5 m de longueur) peut être remplacée |

Versions



Maxos LED HE unité électrique

Détails sur le produit



Conditions d'utilisation

| Order Code | Full Product Name | Plage de températures ambiantes | Niveau de gradation maximum | Convient à une commutation aléatoire |
|------------|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 87641199 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 87643599 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 88105799 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 88106499 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 88107199 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 88108899 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 88250499 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |

| Order Code | Full Product Name | Plage de températures ambiantes | Niveau de gradation maximum | Convient à une commutation aléatoire |
|------------|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 91356799 | 4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 97494099 | 4MX866 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 22178299 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66121399 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66122099 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66123799 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66124499 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |

Maxos LED HE unité électrique

| Order Code | Full Product Name | Plage de températures ambiantes | Niveau de gradation maximum | Convient à une commutation aléatoire |
|------------|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 66169599 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66170199 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66179499 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66171899 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66263099 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66264799 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66271599 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66272299 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66695999 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66696699 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 67385899 | 4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 88185999 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD- CLO WB WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 88203099 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD- CLO DA20 WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 88251199 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 91359899 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH C-2R | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 91893799 | 4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |

| Order Code | Full Product Name | Plage de températures ambiantes | Niveau de gradation maximum | Convient à une commutation aléatoire |
|------------|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 97429299 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 97430899 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 97432299 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 97433999 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 97448399 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 97481099 | 4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH C-2R | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 97483499 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 07978999 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD1 | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 08417299 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R | - | - | - |
| 66117699 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66118399 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66119099 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66120699 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66165799 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66166499 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66167199 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |

Maxos LED HE unité électrique

| Order Code | Full Product Name | Plage de températures ambiantes | Niveau de gradation maximum | Convient à une commutation aléatoire |
|------------|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 66168899 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66261699 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66262399 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66269299 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66270899 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66601099 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66602799 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66603499 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66692899 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66693599 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66694299 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66744499 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66745199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66756799 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66759899 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66770399 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |

| Order Code | Full Product Name | Plage de températures ambiantes | Niveau de gradation maximum | Convient à une commutation aléatoire |
|------------|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 67180999 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA35 WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 67281399 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 67282099 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 67295099 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 08008299 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI | - | - | - |
| 66125199 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66126899 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66127599 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66128299 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66172599 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66173299 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66174999 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66175699 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66265499 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66266199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66273999 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |

Maxos LED HE unité électrique

| Order Code | Full Product Name | Plage de températures ambiantes | Niveau de gradation maximum | Convient à une commutation aléatoire |
|------------|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 66274699 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66757499 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66758199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66760499 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 SI | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66761199 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66771099 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 SI | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 67176299 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA35 SI | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66130599 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66131299 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |

| Order Code | Full Product Name | Plage de températures ambiantes | Niveau de gradation maximum | Convient à une commutation aléatoire |
|------------|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 66132999 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66177099 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66180099 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66178799 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66267899 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66268599 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66275399 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |
| 66276099 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI | -20 à +35 °C | 1% | Non applicable |

Normes et recommandations

| Order Code | Full Product Name | Code de protection contre les chocs mécaniques | Code d'indice de protection |
|------------|---|--|-----------------------------|
| 87641199 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH | IK02 | IP20 |
| 87643599 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH | IK02 | IP20 |
| 88105799 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | IK02 | IP20 |
| 88106499 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R | IK02 | IP20 |
| 88107199 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | IK02 | IP20 |
| 88108899 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | IK02 | IP20 |
| 88250499 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH | IK02 | IP20 |
| 91356799 | 4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH | IK02 | IP20 |
| 97494099 | 4MX866 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R | IK02 | IP20 |

| Order Code | Full Product Name | Code de protection contre les chocs mécaniques | Code d'indice de protection |
|------------|---|--|-----------------------------|
| 22178299 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R | IK02 | IP20 |
| 66121399 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH | IK02 | IP20 |
| 66122099 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH | IK02 | IP20 |
| 66123799 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH | IK02 | IP20 |
| 66124499 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH | IK02 | IP20 |
| 66169599 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH | IK02 | IP20 |
| 66170199 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH | IK02 | IP20 |
| 66179499 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH | IK02 | IP20 |
| 66171899 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH | IK02 | IP20 |
| 66263099 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH | IK02 | IP20 |
| 66264799 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH | IK02 | IP20 |
| 66271599 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH | IK02 | IP20 |

Maxos LED HE unité électrique

| Order Code | Full Product Name | Code de protection | |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | contre les chocs mécaniques | Code d'indice de protection |
| 66272299 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH | IK02 | IP20 |
| 66695999 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH | IK02 | IP20 |
| 66696699 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH | IK02 | IP20 |
| 67385899 | 4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | IK02 | IP20 |
| 88185999 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO WB WH | IK02 | IP20 |
| 88203099 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO DA20 WH | IK02 | IP20 |
| 88251199 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH | IK02 | IP20 |
| 91359899 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH C-2R | IK02 | IP20 |
| 91893799 | 4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH | IK02 | IP20 |
| 97429299 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | IK02 | IP20 |
| 97430899 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | IK02 | IP20 |
| 97432299 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | IK02 | IP20 |
| 97433999 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R | IK02 | IP20 |
| 97448399 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH | IK02 | IP20 |
| 97481099 | 4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH C-2R | IK02 | IP20 |
| 97483499 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | IK02 | IP20 |
| 07978999 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD1 | IK02 | IP20 |
| 08417299 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R | - | - |
| 66117699 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH | IK02 | IP20 |
| 66118399 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH | IK02 | IP20 |
| 66119099 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH | IK02 | IP20 |
| 66120699 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH | IK02 | IP20 |
| 66165799 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH | IK02 | IP20 |
| 66166499 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH | IK02 | IP20 |
| 66167199 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH | IK02 | IP20 |
| 66168899 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH | IK02 | IP20 |
| 66261699 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH | IK02 | IP20 |
| 66262399 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH | IK02 | IP20 |
| 66269299 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH | IK02 | IP20 |
| 66270899 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH | IK02 | IP20 |

| Order Code | Full Product Name | Code de protection | |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | contre les chocs mécaniques | Code d'indice de protection |
| 66601099 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH | IK02 | IP20 |
| 66602799 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH | IK02 | IP20 |
| 66603499 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH | IK02 | IP20 |
| 66692899 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH | IK02 | IP20 |
| 66693599 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH | IK02 | IP20 |
| 66694299 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH | IK02 | IP20 |
| 66744499 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH | IK02 | IP20 |
| 66745199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH | IK02 | IP20 |
| 66756799 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 WH | IK02 | IP20 |
| 66759899 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 WH | IK02 | IP20 |
| 66770399 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH | IK02 | IP20 |
| 67180999 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA35 WH | IK02 | IP20 |
| 67281399 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH | IK02 | IP20 |
| 67282099 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH | IK02 | IP20 |
| 67295099 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH | IK02 | IP20 |
| 08008299 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI | - | - |
| 66125199 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI | IK02 | IP20 |
| 66126899 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI | IK02 | IP20 |
| 66127599 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI | IK02 | IP20 |
| 66128299 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI | IK02 | IP20 |
| 66172599 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI | IK02 | IP20 |
| 66173299 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI | IK02 | IP20 |
| 66174999 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI | IK02 | IP20 |
| 66175699 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI | IK02 | IP20 |
| 66265499 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI | IK02 | IP20 |
| 66266199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI | IK02 | IP20 |
| 66273999 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI | IK02 | IP20 |
| 66274699 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI | IK02 | IP20 |
| 66757499 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI | IK02 | IP20 |
| 66758199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI | IK02 | IP20 |
| 66760499 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 SI | IK02 | IP20 |
| 66761199 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI | IK02 | IP20 |
| 66771099 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 SI | IK02 | IP20 |
| 67176299 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA35 SI | IK02 | IP20 |
| 66130599 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI | IK02 | IP20 |
| 66131299 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI | IK02 | IP20 |
| 66132999 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI | IK02 | IP20 |
| 66177099 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI | IK02 | IP20 |
| 66180099 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI | IK02 | IP20 |
| 66178799 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI | IK02 | IP20 |
| 66267899 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI | IK02 | IP20 |
| 66268599 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI | IK02 | IP20 |
| 66275399 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI | IK02 | IP20 |
| 66276099 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI | IK02 | IP20 |

Gestion et gradation

Maxos LED HE unité électrique

| Order Code | Full Product Name | Intensité réglable | Order Code | Full Product Name | Intensité réglable |
|------------|---------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|--------------------|
| 87641199 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH | Oui | 66262399 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH | Oui |
| 87643599 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH | Oui | 66269299 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH | Oui |
| 88105799 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | Oui | 66270899 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH | Oui |
| 88106499 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R | Oui | 66601099 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH | Oui |
| 88107199 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | Oui | 66602799 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH | Oui |
| 88108899 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | Oui | 66603499 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH | Oui |
| 88250499 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH | Oui | 66692899 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH | Oui |
| 91356799 | 4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH | Oui | 66693599 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH | Oui |
| 97494099 | 4MX866 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R | Oui | 66694299 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH | Oui |
| 22178299 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R | Oui | 66744499 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH | Oui |
| 66121399 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH | Oui | 66745199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH | Oui |
| 66122099 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH | Oui | 66756799 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 WH | Oui |
| 66123799 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH | Oui | 66759899 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 WH | Oui |
| 66124499 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH | Oui | 66770399 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH | Oui |
| 66169599 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH | Oui | 67180999 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA35 WH | Oui |
| 66170199 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH | Oui | 67281399 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH | Oui |
| 66179499 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH | Oui | 67282099 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH | Oui |
| 66171899 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH | Oui | 67295099 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH | Oui |
| 66263099 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH | Oui | 08008299 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI | - |
| 66264799 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH | Oui | 66125199 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI | Oui |
| 66271599 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH | Oui | 66126899 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI | Oui |
| 66272299 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH | Oui | 66127599 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI | Oui |
| 66695999 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH | Oui | 66128299 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI | Oui |
| 66696699 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH | Oui | 66172599 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI | Oui |
| 67385899 | 4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | Oui | 66173299 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI | Oui |
| 88185999 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO WB WH | Oui | 66174999 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI | Oui |
| 88203099 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO DA20 WH | Oui | 66175699 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI | Oui |
| 88251199 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH | Oui | 66265499 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI | Oui |
| 91359899 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH C-2R | Oui | 66266199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI | Oui |
| 91893799 | 4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH | Oui | 66273999 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI | Oui |
| 97429299 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | Oui | 66274699 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI | Oui |
| 97430899 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | Oui | 66757499 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI | Oui |
| 97432299 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | Oui | 66758199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI | Oui |
| 97433999 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R | Oui | 66760499 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 SI | Oui |
| 97448399 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH | Oui | 66761199 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI | Oui |
| 97481099 | 4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH C-2R | Oui | 66771099 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 SI | Oui |
| 97483499 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | Oui | 67176299 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA35 SI | Oui |
| 07978999 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD1 | Oui | 66130599 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI | Oui |
| 08417299 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R | - | 66131299 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI | Oui |
| 66117699 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH | Oui | 66132999 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI | Oui |
| 66118399 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH | Oui | 66177099 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI | Oui |
| 66119099 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH | Oui | 66180099 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI | Oui |
| 66120699 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH | Oui | 66178799 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI | Oui |
| 66165799 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH | Oui | 66267899 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI | Oui |
| 66166499 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH | Oui | 66268599 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI | Oui |
| 66167199 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH | Oui | 66275399 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI | Oui |
| 66168899 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH | Oui | 66276099 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI | Oui |
| 66261699 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH | Oui | | | |

Caractéristiques électriques

Maxos LED HE unité électrique

| Order Code | Full Product Name | Tension d'entrée | Order Code | Full Product Name | Tension d'entrée |
|------------|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|------------------|
| 87641199 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH | 220-240 V | 66262399 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH | 220-240 V |
| 87643599 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH | 220-240 V | 66269299 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH | 220-240 V |
| 88105799 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | 220-240 V | 66270899 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH | 220-240 V |
| 88106499 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R | 220-240 V | 66601099 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH | 220-240 V |
| 88107199 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | 220-240 V | 66602799 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH | 220-240 V |
| 88108899 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | 220-240 V | 66603499 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH | 220-240 V |
| 88250499 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH | 220-240 V | 66692899 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH | 220-240 V |
| 91356799 | 4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH | 220-240 V | 66693599 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH | 220-240 V |
| 97494099 | 4MX866 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R | 220-240 V | 66694299 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH | 220-240 V |
| 22178299 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R | 220-240 V | 66744499 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH | 220-240 V |
| 66121399 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH | 220-240 V | 66745199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH | 220-240 V |
| 66122099 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH | 220-240 V | 66756799 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 WH | 220-240 V |
| 66123799 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH | 220-240 V | 66759899 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 WH | 220-240 V |
| 66124499 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH | 220-240 V | 66770399 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH | 220-240 V |
| 66169599 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH | 220-240 V | 67180999 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA35 WH | 220-240 V |
| 66170199 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH | 220-240 V | 67281399 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH | 220-240 V |
| 66179499 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH | 220-240 V | 67282099 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH | 220-240 V |
| 66171899 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH | 220-240 V | 67295099 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH | 220-240 V |
| 66263099 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH | 220-240 V | 08008299 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI | - |
| 66264799 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH | 220-240 V | 66125199 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI | 220-240 V |
| 66271599 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH | 220-240 V | 66126899 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI | 220-240 V |
| 66272299 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH | 220-240 V | 66127599 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI | 220-240 V |
| 66695999 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH | 220-240 V | 66128299 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI | 220-240 V |
| 66696699 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH | 220-240 V | 66172599 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI | 220-240 V |
| 67385899 | 4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | 220-240 V | 66173299 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI | 220-240 V |
| 88185999 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO WB WH | 220-240 V | 66174999 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI | 220-240 V |
| 88203099 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO DA20 WH | 220-240 V | 66175699 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI | 220-240 V |
| 88251199 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH | 220-240 V | 66265499 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI | 220-240 V |
| 91359899 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH C-2R | 220 à 240 V | 66266199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI | 220-240 V |
| 91893799 | 4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH | 220-240 V | 66273999 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI | 220-240 V |
| 97429299 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | 220-240 V | 66274699 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI | 220-240 V |
| 97430899 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | 220-240 V | 66757499 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI | 220-240 V |
| 97432299 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | 220-240 V | 66758199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI | 220-240 V |
| 97433999 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R | 220-240 V | 66760499 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 SI | 220-240 V |
| 97448399 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH | 220-240 V | 66761199 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI | 220-240 V |
| 97481099 | 4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH C-2R | 220-240 V | 66771099 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 SI | 220-240 V |
| 97483499 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | 220-240 V | 67176299 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA35 SI | 220-240 V |
| 07978999 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD1 | 220-240 V | 66130599 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI | 220-240 V |
| 08417299 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R | - | 66131299 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI | 220-240 V |
| 66117699 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH | 220-240 V | 66132999 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI | 220-240 V |
| 66118399 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH | 220-240 V | 66177099 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI | 220-240 V |
| 66119099 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH | 220-240 V | 66180099 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI | 220-240 V |
| 66120699 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH | 220-240 V | 66178799 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI | 220-240 V |
| 66165799 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH | 220-240 V | 66267899 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI | 220-240 V |
| 66166499 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH | 220-240 V | 66268599 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI | 220-240 V |
| 66167199 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH | 220-240 V | 66275399 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI | 220-240 V |
| 66168899 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH | 220-240 V | 66276099 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI | 220-240 V |
| 66261699 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH | 220-240 V | | | |

Caractéristiques générales (1/3)

Maxos LED HE unité électrique

| Order Code | Full Product Name | Angle d'ouverture du | | | | Cache | Driver | Éclairage de |
|------------|---------------------------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------------|-------|--------|--------------|
| | | faisceau de lumière | Culot | Marquage CE | Classe de protection CEI | | | |
| 87641199 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 87643599 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 88105799 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 88106499 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 88107199 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 88108899 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 88250499 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 91356799 | 4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 97494099 | 4MX866 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 22178299 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | - | Oui | - |
| 66121399 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66122099 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66123799 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66124499 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66169599 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66170199 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66179499 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66171899 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66263099 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66264799 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66271599 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66272299 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66695999 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66696699 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 67385899 | 4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 88185999 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO WB WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 88203099 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO DA20 WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 88251199 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 91359899 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH C-2R | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | - | Oui | - |
| 91893799 | 4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 97429299 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 97430899 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 97432299 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 97433999 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 97448399 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 97481099 | 4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH C-2R | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 97483499 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 07978999 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD1 | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | - | Oui | - |
| 08417299 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R | - | - | - | - | - | - | - |
| 66117699 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66118399 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66119099 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66120699 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66165799 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66166499 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66167199 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66168899 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66261699 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66262399 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66269299 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |

Maxos LED HE unité électrique

| Order Code | Full Product Name | Angle d'ouverture du | | | | Cache | Driver | Éclairage de |
|------------|-----------------------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------------|-------|--------|--------------|
| | | faisceau de lumière | Culot | Marquage CE | Classe de protection CEI | | | |
| 66270899 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66601099 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66602799 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66603499 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66692899 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66693599 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66694299 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66744499 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66745199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66756799 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66759899 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66770399 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 67180999 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA35 WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 67281399 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 67282099 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 67295099 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | EL1 |
| 08008299 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI | - | - | - | - | - | - | - |
| 66125199 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66126899 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66127599 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66128299 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66172599 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66173299 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66174999 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66175699 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66265499 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66266199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66273999 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66274699 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66757499 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66758199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66760499 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 SI | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66761199 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66771099 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 SI | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 67176299 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA35 SI | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66130599 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66131299 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66132999 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66177099 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66180099 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66178799 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66267899 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66268599 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66275399 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |
| 66276099 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI | 120 ° | - | Marquage CE | Classe de sécurité I | PM | Oui | - |

Caractéristiques générales (2/3)

Maxos LED HE unité électrique

| Order Code | Full Product Name | Marquage | Essai au fil | Appareillage | Essai au fil | Code | Commande | Source | Nombre d'unités | Nombre de |
|------------|--|------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|----------|----------|--------------|-----------------|------------|
| | | ENEC | incandescent | | incandescent | famille | | lumineuse de | | |
| | | | | | | de lampe | intégrée | substitution | d'appareillage | lumineuses |
| 87641199 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED80S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 87643599 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED80S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 88105799 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED80S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 88106499 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED80S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 88107199 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED66S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 88108899 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED66S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 88250499 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED80S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 91356799 | 4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED66S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 97494099 | 4MX866 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED55S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 22178299 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | - | - | Non | 1 unit | - |
| 66121399 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED55S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66122099 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED55S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66123799 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED55S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66124499 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED55S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66169599 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED40S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66170199 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED40S | - | Non | 1 unit | 1 |

Maxos LED HE unité électrique

| Order Code | Full Product Name | Marquage | Essai au fil | | Essai au fil | Code | Commande | Source | Nombre d'unités | Nombre de |
|------------|--|------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|------------------|----------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| | | ENEC | incandescent | Appareillage | incandescent | famille de lampe | intégrée | lumineuse de substitution | d'appareillage | sources lumineuses |
| 66179499 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED40S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66171899 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED40S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66263099 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED55S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66264799 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED55S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66271599 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED40S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66272299 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED40S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66695999 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED66S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66696699 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED66S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 67385899 | 4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED66S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 88185999 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD- CLO WB WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED80S | CLO | Non | 1 unit | 1 |
| 88203099 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD- CLO DA20 WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED80S | CLO | Non | 1 unit | 1 |
| 88251199 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED80S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 91359899 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH C-2R | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | - | - | Non | 1 unit | - |
| 91893799 | 4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED55S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 97429299 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED66S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 97430899 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED66S | - | Non | 1 unit | 1 |

Maxos LED HE unité électrique

| Order Code | Full Product Name | Marquage ENEC | Essai au fil incandescent | Appareillage | Essai au fil incandescent | Code famille de lampe | Commande intégrée | Source lumineuse de substitution | Nombre d'unités d'appareillage | Nombre de sources lumineuses |
|------------|---|------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| 97432299 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED80S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 97433999 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED80S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 97448399 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED66S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 97481099 | 4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH C-2R | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED55S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 97483499 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED66S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 07978999 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD1 | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | - | - | Non | 1 unit | - |
| 08417299 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66117699 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED55S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66118399 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED55S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66119099 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED55S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66120699 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED55S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66165799 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED40S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66166499 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED40S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66167199 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED40S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66168899 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED40S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66261699 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED55S | - | Non | 1 unit | 1 |

Maxos LED HE unité électrique

| Order Code | Full Product Name | Marquage ENEC | Essai au fil incandescent | Appareillage | Essai au fil incandescent | Code famille de lampe | Commande intégrée | Source lumineuse de substitution | Nombre d'unités d'appareillage | Nombre de sources lumineuses |
|------------|---|------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| 66262399 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED55S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66269299 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED40S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66270899 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED40S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66601099 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED66S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66602799 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED66S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66603499 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED66S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66692899 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED66S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66693599 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED66S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66694299 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED66S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66744499 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED40S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66745199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED55S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66756799 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED55S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66759899 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED40S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66770399 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED66S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 67180999 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA35 WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED66S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 67281399 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED80S | - | Non | 1 unit | 1 |

Maxos LED HE unité électrique

| Order Code | Full Product Name | Marquage ENEC | Essai au fil incandescent | Appareillage | Essai au fil incandescent | Code famille de lampe | Commande intégrée | Source lumineuse de substitution | Nombre d'unités d'appareillage | Nombre de sources lumineuses |
|------------|---|------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| 67282099 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED80S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 67295099 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED66S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 08008299 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66125199 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED55S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66126899 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED55S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66127599 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED55S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66128299 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED55S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66172599 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED40S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66173299 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED40S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66174999 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED40S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66175699 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED40S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66265499 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED55S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66266199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED55S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66273999 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED40S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66274699 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED40S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66757499 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED55S | - | Non | 1 unit | 1 |

Maxos LED HE unité électrique

| Order Code | Full Product Name | Marquage ENEC | Essai au fil incandescent | Appareillage | Essai au fil incandescent | Code famille de lampe | Commande intégrée | Source lumineuse de substitution | Nombre d'unités d'appareillage | Nombre de sources lumineuses |
|------------|---|------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| 66758199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED55S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66760499 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 SI | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED40S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66761199 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED40S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66771099 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 SI | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED66S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 67176299 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA35 SI | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED55S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66130599 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED55S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66131299 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED55S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66132999 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED55S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66177099 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED40S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66180099 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED40S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66178799 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED40S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66267899 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED55S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66268599 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED55S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66275399 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED40S | - | Non | 1 unit | 1 |
| 66276099 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI | Marquage ENEC | D | - | Température 650 °C, durée 30 s | LED40S | - | Non | 1 unit | 1 |

Caractéristiques générales (3/3)

Maxos LED HE unité électrique

| Order Code | Full Product Name | Type d'optique | Code de la famille de produits | Marquage UL |
|------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------|
| 87641199 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH | NB | 4MX850 | Non |
| 87643599 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH | WB | 4MX850 | Non |
| 88105799 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | NB | 4MX850 | Non |
| 88106499 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R | WB | 4MX850 | Non |
| 88107199 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | NB | 4MX850 | Non |
| 88108899 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | WB | 4MX850 | Non |
| 88250499 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH | VWB | 4MX850 | Non |
| 91356799 | 4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH | WB | 4MX866 | Non |
| 97494099 | 4MX866 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R | WB | 4MX866 | Non |
| 22178299 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R | WB | 4MX850 | - |
| 66121399 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH | NB | 4MX850 | Non |
| 66122099 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH | NB | 4MX850 | Non |
| 66123799 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH | WB | 4MX850 | Non |
| 66124499 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH | WB | 4MX850 | Non |
| 66169599 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH | NB | 4MX850 | Non |
| 66170199 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH | NB | 4MX850 | Non |
| 66179499 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH | WB | 4MX850 | Non |
| 66171899 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH | WB | 4MX850 | Non |
| 66263099 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH | DA20 | 4MX850 | Non |
| 66264799 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH | DA20 | 4MX850 | Non |
| 66271599 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH | DA20 | 4MX850 | Non |
| 66272299 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH | DA20 | 4MX850 | Non |
| 66695999 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH | WB | 4MX850 | Non |
| 66696699 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH | NB | 4MX850 | Non |
| 67385899 | 4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | WB | 4MX866 | Non |

| Order Code | Full Product Name | Type d'optique | Code de la famille de produits | Marquage UL |
|------------|--|----------------|--------------------------------|-------------|
| 88185999 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD- CLO WB WH | WB | 4MX850 | Non |
| 88203099 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD- CLO DA20 WH | DA20 | 4MX850 | Non |
| 88251199 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD VVB WH | VWB | 4MX850 | Non |
| 91359899 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD VVB WH C-2R | VWB | 4MX850 | - |
| 91893799 | 4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH | NB | 4MX866 | Non |
| 97429299 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | NB | 4MX850 | Non |
| 97430899 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | WB | 4MX850 | Non |
| 97432299 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | NB | 4MX850 | Non |
| 97433999 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R | WB | 4MX850 | Non |
| 97448399 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH | WB | 4MX866 | Non |
| 97481099 | 4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH C-2R | NB | 4MX866 | Non |
| 97483499 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | NB | 4MX866 | Non |
| 07978999 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD1 | WB | 4MX866 | - |
| 08417299 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R | - | 4MX850 | - |
| 66117699 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH | NB | 4MX850 | Non |
| 66118399 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH | NB | 4MX850 | Non |
| 66119099 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH | WB | 4MX850 | Non |
| 66120699 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH | WB | 4MX850 | Non |
| 66165799 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH | NB | 4MX850 | Non |
| 66166499 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH | NB | 4MX850 | Non |
| 66167199 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH | WB | 4MX850 | Non |
| 66168899 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH | WB | 4MX850 | Non |
| 66261699 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH | DA20 | 4MX850 | Non |
| 66262399 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH | DA20 | 4MX850 | Non |
| 66269299 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH | DA20 | 4MX850 | Non |

Maxos LED HE unité électrique

| Order Code | Full Product Name | Type d'optique | Code de la famille de produits | Marquage UL |
|------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------|
| 66270899 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH | DA20 | 4MX850 | Non |
| 66601099 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH | DA20 | 4MX850 | Non |
| 66602799 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH | WB | 4MX850 | Non |
| 66603499 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH | NB | 4MX850 | Non |
| 66692899 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH | DA20 | 4MX850 | Non |
| 66693599 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH | WB | 4MX850 | Non |
| 66694299 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH | NB | 4MX850 | Non |
| 66744499 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH | A20 | 4MX850 | Non |
| 66745199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH | A20 | 4MX850 | Non |
| 66756799 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 WH | A20 | 4MX850 | Non |
| 66759899 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 WH | A20 | 4MX850 | Non |
| 66770399 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH | A20 | 4MX850 | Non |
| 67180999 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA35 WH | DA35 | 4MX850 | Non |
| 67281399 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH | NB | 4MX850 | Non |
| 67282099 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH | WB | 4MX850 | Non |
| 67295099 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH | NB | 4MX866 | Non |
| 08008299 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI | - | 4MX850 | - |
| 66125199 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI | NB | 4MX850 | Non |
| 66126899 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI | NB | 4MX850 | Non |
| 66127599 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI | WB | 4MX850 | Non |
| 66128299 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI | WB | 4MX850 | Non |
| 66172599 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI | NB | 4MX850 | Non |
| 66173299 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI | NB | 4MX850 | Non |

| Order Code | Full Product Name | Type d'optique | Code de la famille de produits | Marquage UL |
|------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------|
| 66174999 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI | WB | 4MX850 | Non |
| 66175699 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI | WB | 4MX850 | Non |
| 66265499 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI | DA20 | 4MX850 | Non |
| 66266199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI | DA20 | 4MX850 | Non |
| 66273999 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI | DA20 | 4MX850 | Non |
| 66274699 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI | DA20 | 4MX850 | Non |
| 66757499 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI | A20 | 4MX850 | Non |
| 66758199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI | A20 | 4MX850 | Non |
| 66760499 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 SI | A20 | 4MX850 | Non |
| 66761199 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI | A20 | 4MX850 | Non |
| 66771099 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 SI | A20 | 4MX850 | Non |
| 67176299 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA35 SI | DA35 | 4MX850 | Non |
| 66130599 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI | NB | 4MX850 | Non |
| 66131299 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI | WB | 4MX850 | Non |
| 66132999 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI | WB | 4MX850 | Non |
| 66177099 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI | NB | 4MX850 | Non |
| 66180099 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI | WB | 4MX850 | Non |
| 66178799 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI | WB | 4MX850 | Non |
| 66267899 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI | DA20 | 4MX850 | Non |
| 66268599 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI | DA20 | 4MX850 | Non |
| 66275399 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI | DA20 | 4MX850 | Non |
| 66276099 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI | DA20 | 4MX850 | Non |

Performances Initiales (Conforme IEC)

Maxos LED HE unité électrique

| Order Code | Full Product Name | Chromaticité initiale | Température de couleur proximale initiale | Température Indice de rendu des couleurs | Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED | Flux lumineux initial | Tolérance du flux lumineux | Puissance initiale absorbée |
|------------|---|------------------------|---|--|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 87641199 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 151 lm/W | 8000 lm | +/-10% | 53 W |
| 87643599 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 151 lm/W | 8000 lm | +/-10% | 53 W |
| 88105799 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 151 lm/W | 8000 lm | +/-10% | 53 W |
| 88106499 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 151 lm/W | 8000 lm | +/-10% | 53 W |
| 88107199 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 161 lm/W | 6600 lm | +/-10% | 41 W |
| 88108899 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 161 lm/W | 6600 lm | +/-10% | 41 W |
| 88250499 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 151 lm/W | 8000 lm | +/-10% | 53 W |
| 91356799 | 4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 147 lm/W | 6600 lm | +/-10% | 45 W |
| 97494099 | 4MX866 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 149 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 37 W |
| 22178299 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 167 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 33 W |
| 66121399 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 157 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 35 W |
| 66122099 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 167 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 33 W |
| 66123799 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 157 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 35 W |
| 66124499 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 167 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 33 W |
| 66169599 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 148 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 27 W |
| 66170199 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 160 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 25 W |
| 66179499 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 148 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 27 W |
| 66171899 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 160 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 25 W |
| 66263099 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 157 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 35 W |
| 66264799 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 167 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 33 W |
| 66271599 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 148 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 27 W |
| 66272299 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 160 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 25 W |
| 66695999 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 161 lm/W | 6600 lm | +/-10% | 41 W |
| 66696699 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 161 lm/W | 6600 lm | +/-10% | 41 W |
| 67385899 | 4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 147 lm/W | 6600 lm | +/-10% | 45 W |

Maxos LED HE unité électrique

| Order Code | Full Product Name | Chromaticité initiale | Température de couleur proximale initiale | Température Indice de rendu des couleurs | Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED | Flux lumineux initial | Tolérance du flux lumineux | Puissance initiale absorbée | |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|---|--|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------|
| 88185999 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO WB WH | (0.38, 0.38) | SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 151 lm/W | 8000 lm | +/-10% | 53 W |
| 88203099 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO DA20 WH | (0.38, 0.38) | SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 151 lm/W | 8000 lm | +/-10% | 53 W |
| 88251199 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH | (0.38, 0.38) | SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 151 lm/W | 8000 lm | +/-10% | 53 W |
| 91359899 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH C-2R | (0.38, 0.38) | SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 151 lm/W | 8000 lm | +/-10% | 53 W |
| 91893799 | 4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH | (0.38, 0.38) | SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 149 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 37 W |
| 97429299 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | (0.38, 0.38) | SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 161 lm/W | 6600 lm | +/-10% | 41 W |
| 97430899 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | (0.38, 0.38) | SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 161 lm/W | 6600 lm | +/-10% | 41 W |
| 97432299 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | (0.38, 0.38) | SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 151 lm/W | 8000 lm | +/-10% | 53 W |
| 97433999 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R | (0.38, 0.38) | SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 151 lm/W | 8000 lm | +/-10% | 53 W |
| 97448399 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH | (0.38, 0.38) | SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 147 lm/W | 6600 lm | +/-10% | 45 W |
| 97481099 | 4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH C-2R | (0.38, 0.38) | SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 149 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 37 W |
| 97483499 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | (0.38, 0.38) | SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 147 lm/W | 6600 lm | +/-10% | 45 W |
| 07978999 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD1 | (0.38, 0.38) | SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 147 lm/W | 6600 lm | +/-10% | 45 W |
| 08417299 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66117699 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH | (0.43, 0.40) | SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 157 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 35 W |
| 66118399 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH | (0.38, 0.38) | SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 167 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 33 W |
| 66119099 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH | (0.43, 0.40) | SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 157 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 35 W |
| 66120699 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH | (0.38, 0.38) | SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 167 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 33 W |
| 66165799 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH | (0.43, 0.40) | SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 148 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 27 W |
| 66166499 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH | (0.38, 0.38) | SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 160 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 25 W |
| 66167199 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH | (0.43, 0.40) | SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 148 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 27 W |
| 66168899 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH | (0.38, 0.38) | SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 160 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 25 W |
| 66261699 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH | (0.43, 0.40) | SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 157 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 35 W |
| 66262399 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH | (0.38, 0.38) | SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 167 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 33 W |
| 66269299 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH | (0.43, 0.40) | SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 148 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 27 W |

Maxos LED HE unité électrique

| Order Code | Full Product Name | Chromaticité initiale | Température de couleur proximale initiale | Température Indice de rendu des couleurs | Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED | Flux lumineux initial | Tolérance du flux lumineux | Puissance initiale absorbée |
|------------|-----------------------------------|------------------------|---|--|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 66270899 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 160 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 25 W |
| 66601099 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 161 lm/W | 6600 lm | +/-10% | 41 W |
| 66602799 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 161 lm/W | 6600 lm | +/-10% | 41 W |
| 66603499 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 161 lm/W | 6600 lm | +/-10% | 41 W |
| 66692899 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 161 lm/W | 6600 lm | +/-10% | 44 W |
| 66693599 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 161 lm/W | 6600 lm | +/-10% | 44 W |
| 66694299 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 161 lm/W | 6600 lm | +/-10% | 44 W |
| 66744499 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 160 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 25 W |
| 66745199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 167 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 33 W |
| 66756799 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 157 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 35 W |
| 66759899 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 148 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 27 W |
| 66770399 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 161 lm/W | 6600 lm | +/-10% | 41 W |
| 67180999 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA35 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 161 lm/W | 6600 lm | +/-10% | 41 W |
| 67281399 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 151 lm/W | 8000 lm | +/-10% | 53 W |
| 67282099 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 151 lm/W | 8000 lm | +/-10% | 53 W |
| 67295099 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 147 lm/W | 6600 lm | +/-10% | 45 W |
| 08008299 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI | - | - | - | - | - | - | - |
| 66125199 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 157 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 35 W |
| 66126899 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 167 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 33 W |
| 66127599 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 157 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 35 W |
| 66128299 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 167 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 33 W |
| 66172599 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 148 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 27 W |
| 66173299 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 160 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 25 W |
| 66174999 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 148 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 27 W |
| 66175699 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 160 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 25 W |

Maxos LED HE unité électrique

| Order Code | Full Product Name | Chromaticité initiale | Température de couleur proximale initiale | Température Indice de rendu des couleurs | Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED | Flux lumineux initial | Tolérance du flux lumineux | Puissance initiale absorbée |
|------------|-----------------------------------|------------------------|---|--|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 66265499 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 157 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 35 W |
| 66266199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 167 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 33 W |
| 66273999 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 148 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 27 W |
| 66274699 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 160 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 25 W |
| 66757499 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 157 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 35 W |
| 66758199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 167 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 33 W |
| 66760499 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 148 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 27 W |
| 66761199 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 160 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 25 W |
| 66771099 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 161 lm/W | 6600 lm | +/-10% | 41 W |
| 67176299 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA35 SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 167 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 33 W |
| 66130599 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 167 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 33 W |
| 66131299 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 157 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 35 W |
| 66132999 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 167 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 33 W |
| 66177099 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 160 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 25 W |
| 66180099 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 148 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 27 W |
| 66178799 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 160 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 25 W |
| 66267899 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 157 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 35 W |
| 66268599 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 167 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 33 W |
| 66275399 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 148 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 27 W |
| 66276099 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 160 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 25 W |

Matériaux et finitions

| Order Code | Full Product Name | Couleur | Longueur de rail | Order Code | Full Product Name | Couleur | Longueur de rail |
|------------|--------------------------------------|---------|------------------|------------|--------------------------------------|---------|------------------|
| 87641199 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH | Blanc | 581 | 88108899 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | Blanc | 581 |
| 87643599 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH | Blanc | 581 | 88250499 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH | Blanc | 581 |
| 88105799 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | Blanc | 581 | 91356799 | 4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH | Blanc | 581 |
| 88106499 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R | Blanc | 581 | 97494099 | 4MX866 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R | Blanc | 581 |
| 88107199 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | Blanc | 581 | 22178299 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R | Blanc | - |

Maxos LED HE unité électrique

| Order Code | Full Product Name | Couleur | Longueur de rail |
|------------|---------------------------------------|---------|------------------|
| 66121399 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH | Blanc | 581 |
| 66122099 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH | Blanc | 581 |
| 66123799 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH | Blanc | 581 |
| 66124499 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH | Blanc | 581 |
| 66169599 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH | Blanc | 581 |
| 66170199 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH | Blanc | 581 |
| 66179499 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH | Blanc | 581 |
| 66171899 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH | Blanc | 581 |
| 66263099 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH | Blanc | 581 |
| 66264799 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH | Blanc | 581 |
| 66271599 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH | Blanc | 581 |
| 66272299 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH | Blanc | 581 |
| 66695999 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH | Blanc | 581 |
| 66696699 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH | Blanc | 581 |
| 67385899 | 4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | Blanc | 581 |
| 88185999 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO WB WH | Blanc | 491 |
| 88203099 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO DA20 WH | Blanc | 491 |
| 88251199 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH | Blanc | 491 |
| 91359899 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH C-2R | Blanc | - |
| 91893799 | 4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH | Blanc | 491 |
| 97429299 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | Blanc | 491 |
| 97430899 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | Blanc | 491 |
| 97432299 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | Blanc | 491 |
| 97433999 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R | Blanc | 491 |
| 97448399 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH | Blanc | 491 |
| 97481099 | 4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH C-2R | Blanc | 491 |
| 97483499 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | Blanc | 491 |
| 07978999 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD1 | Blanc | - |
| 08417299 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R | - | - |
| 66117699 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH | Blanc | 491 |
| 66118399 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH | Blanc | 491 |
| 66119099 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH | Blanc | 491 |
| 66120699 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH | Blanc | 491 |
| 66165799 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH | Blanc | 491 |
| 66166499 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH | Blanc | 491 |
| 66167199 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH | Blanc | 491 |
| 66168899 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH | Blanc | 491 |
| 66261699 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH | Blanc | 491 |
| 66262399 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH | Blanc | 491 |
| 66269299 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH | Blanc | 491 |
| 66270899 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH | Blanc | 491 |
| 66601099 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH | Blanc | 491 |

| Order Code | Full Product Name | Couleur | Longueur de rail |
|------------|-----------------------------------|--------------|------------------|
| 66602799 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH | Blanc | 491 |
| 66603499 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH | Blanc | 491 |
| 66692899 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH | Blanc | 491 |
| 66693599 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH | Blanc | 491 |
| 66694299 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH | Blanc | 491 |
| 66744499 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH | Blanc | 491 |
| 66745199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH | Blanc | 491 |
| 66756799 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 WH | Blanc | 491 |
| 66759899 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 WH | Blanc | 491 |
| 66770399 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH | Blanc | 491 |
| 67180999 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA35 WH | Blanc | 491 |
| 67281399 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH | Blanc | 491 |
| 67282099 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH | Blanc | 491 |
| 67295099 | 4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH | Blanc | 491 |
| 08008299 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI | - | - |
| 66125199 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI | Gris argenté | 491 |
| 66126899 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI | Gris argenté | 491 |
| 66127599 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI | Gris argenté | 491 |
| 66128299 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI | Gris argenté | 491 |
| 66172599 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI | Gris argenté | 491 |
| 66173299 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI | Gris argenté | 491 |
| 66174999 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI | Gris argenté | 491 |
| 66175699 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI | Gris argenté | 491 |
| 66265499 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI | Gris argenté | 491 |
| 66266199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI | Gris argenté | 491 |
| 66273999 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI | Gris argenté | 491 |
| 66274699 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI | Gris argenté | 491 |
| 66757499 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI | Gris argenté | 491 |
| 66758199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI | Gris argenté | 491 |
| 66760499 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 SI | Gris argenté | 491 |
| 66761199 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI | Gris argenté | 491 |
| 66771099 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 SI | Gris argenté | 491 |
| 67176299 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA35 SI | Gris argenté | 491 |
| 66130599 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI | Gris argenté | 581 |
| 66131299 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI | Gris argenté | 581 |
| 66132999 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI | Gris argenté | 581 |
| 66177099 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI | Gris argenté | 581 |
| 66180099 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI | Gris argenté | 581 |
| 66178799 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI | Gris argenté | 581 |
| 66267899 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI | Gris argenté | 581 |
| 66268599 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI | Gris argenté | 581 |
| 66275399 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI | Gris argenté | 581 |
| 66276099 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI | Gris argenté | 581 |

Maxos LED HE unité électrique

