



Maxos LED HE

Maxos LED HE unité électrique

Une solution innovante et flexible pour un flux lumineux idéal. Les clients des secteurs de l'industrie et de la vente au détail recherchent des solutions d'éclairage général présentant une rentabilité intéressante tout en satisfaisant à toutes les normes en vigueur pour les applications dans les supermarchés et dans l'industrie. Pour un investissement réduit, le système Maxos LED Industry offre des économies d'énergie de premier ordre tout en produisant des niveaux lumineux élevés dans les températures de couleur et les facteurs d'éblouissement requis. Minimaliste, ce système comprend des cartes LED moyenne puissance interchangeables assemblées sur un rail Maxos standard. Grâce à un choix de lentilles à faisceau extensif et semi-intensif, il offre une grande flexibilité de distribution de la lumière. Par rapport à une installation fluorescente classique, cette solution LED à haute efficacité est entièrement rentabilisée en moins de trois ans. En outre, les avantages s'étendent à long terme. En effet, l'utilisation de notre plateforme de moteur LED fait du système Maxos LED Industry une solution véritablement durable.

Avantages

- Économies d'énergie considérables pour un investissement limité
- Lumière confortable, durée de vie élevée
- Compatibilité avec le système de réglettes Maxos éprouvé

Fonctions



- Cartes LED moyenne puissance ; unité LED interchangeable
- Efficacité pouvant atteindre 138 lm/W
- Plaques d'appareillage LED pour réglettes de longueur T5 et TL-D (flux lumineux élevé) ; plaques d'appareillage LED de remplacement avec flux lumineux identique à celui des solutions T5 et TL-D installées (puissance inférieure)
- Choix de étroit, moyen, doubles asymétriques et asymétriques lentilles
- Compatible avec nos rails Maxos standard et TTX400 pour longueurs TL5 49 W et TL-D 58 W

Maxos LED HE unité électrique

Application

- Industrie
- Entrepôts
- Supermarchés, magasins de bricolage, magasins de produits électroniques
- Show-rooms

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



IPDP_4MX850i_0001-Detail
photo



IPDP_4MX850i_0003-Detail
photo



IPDP_4MX850i_0005-Detail
photo

Maxos LED HE unité électrique

Informations générales

Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	-
Appareillage	-
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Code famille de produits	4MX850

Données techniques de l'éclairage

Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle
Indice de rendu de couleur (IRC)	≥80
Nombre de sources lumineuses	1

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz

Température

Gamme de températures ambiantes	-20 à +35 °C
---------------------------------	--------------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Approbation et application

Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
----------------------------	--------

Conditions d'application

Niveau de gradation maximal	1%
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe	Commande intégrée
88183599	4MX850 491 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	LED66S	Flux lumineux constant
88185999	4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	LED80S	Flux lumineux constant
88189799	4MX850 491 LED66S/840 PSD-CLO NB WH	LED66S	Flux lumineux constant
88191099	4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO NB WH	LED80S	Flux lumineux constant
88203099	4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO DA20 WH	LED80S	Flux lumineux constant
97427899	4MX850 491 LED80S/840 PSD DA20 WH	LED80S	-
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	LED66S	-
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S	-
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S	-
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	LED55S	-
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	LED55S	-
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S	-
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S	-
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	LED55S	-
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S	-
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S	-
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	LED40S	-
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	LED40S	-
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S	-
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S	-
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	LED40S	-
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S	-
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S	-
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	LED55S	-
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	LED55S	-
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	LED55S	-
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	LED55S	-
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	LED40S	-
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	LED40S	-
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	LED40S	-
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	LED40S	-
66761199	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI	LED40S	-
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S	-
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	LED55S	-
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S	-
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S	-
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S	-
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	LED55S	-
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S	-
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S	-
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S	-
66165799	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	LED40S	-
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S	-
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S	-
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S	-
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	LED40S	-
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S	-
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S	-
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S	-
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	LED55S	-
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S	-

Maxos LED HE unité électrique

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe	Commande intégrée
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	LED55S	-
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S	-
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S	-
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S	-
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S	-
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S	-
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	LED66S	-
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S	-
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S	-
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S	-

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur		Flux lumineux	Type d'optique	Order Code	Full Product Name	Température de couleur		Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)					corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)		
88183599	4MX850 491 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Faisceau extensif	66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Faisceau intensif
88185999	4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Faisceau extensif	66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Faisceau intensif
88189799	4MX850 491 LED66S/840 PSD-CLO NB WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Faisceau intensif	66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Faisceau extensif
88191099	4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO NB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Faisceau intensif	66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Faisceau extensif
88203099	4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO DA20 WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Optique asymétrique double 20°	66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Faisceau intensif
97427899	4MX850 491 LED80S/840 PSD DA20 WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Optique asymétrique double 20°	66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Faisceau extensif
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Faisceau intensif	66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Faisceau extensif
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Faisceau intensif	66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Faisceau intensif
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Faisceau extensif	66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Faisceau intensif
						66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Faisceau extensif
						66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Faisceau extensif

Maxos LED HE unité électrique

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité	Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)		
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Faisceau intensif
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Faisceau extensif
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Faisceau extensif
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Optique asymétrique double 20°
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Optique asymétrique double 20°
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Optique asymétrique double 20°
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Optique asymétrique double 20°
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Optique asymétrique double 20°
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Optique asymétrique double 20°
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Optique asymétrique double 20°
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Optique asymétrique double 20°
66761199	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Faisceau intensif
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Faisceau intensif
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Faisceau intensif
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité	Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)		
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Faisceau extensif
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Faisceau intensif
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Faisceau intensif
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Faisceau extensif
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Faisceau extensif
66165799	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Faisceau intensif
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Faisceau intensif
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Faisceau extensif
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Faisceau extensif
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Faisceau intensif
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Faisceau intensif
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Faisceau extensif
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Faisceau extensif
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Optique asymétrique double 20°
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Optique asymétrique double 20°
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Optique asymétrique double 20°

Maxos LED HE unité électrique

Order Code	Full Product Name	Température de couleur		Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)		
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Optique asymétrique double 20°
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Optique asymétrique double 20°
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Optique asymétrique double 20°
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Optique asymétrique double 20°
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Optique asymétrique double 20°

Order Code	Full Product Name	Température de couleur		Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)		
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Optique asymétrique double 20°
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Faisceau extensif
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Faisceau intensif
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
88183599	4MX850 491 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	39 W
88185999	4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	48 W
88189799	4MX850 491 LED66S/840 PSD-CLO NB WH	39 W
88191099	4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO NB WH	48 W
88203099	4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO DA20 WH	48 W
97427899	4MX850 491 LED80S/840 PSD DA20 WH	48 W
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	39 W
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	48 W
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	48 W
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	32,5 W
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	32,5 W
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	32,5 W
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	32,5 W
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	32,5 W
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	32,5 W
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	32,5 W
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	24 W
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	24 W
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	24 W
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	24 W
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	24 W
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	24 W
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	24 W
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	32,5 W
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	32,5 W
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	32,5 W
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	32,5 W
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	24 W
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	24 W
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	24 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	24 W
66761199	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI	24 W
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	48 W
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	32,5 W
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	32,5 W
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	32,5 W
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	32,5 W
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	32,5 W
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	32,5 W
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	32,5 W
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	32,5 W
66165799	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	24 W
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	24 W
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	24 W
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	24 W
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	24 W
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	24 W
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	24 W
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	24 W
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	32,5 W
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	32,5 W
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	32,5 W
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	32,5 W
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	24 W
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	24 W
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	24 W
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	24 W
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	39 W
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	39 W
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	39 W

Maxos LED HE unité électrique

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	39 W

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
88183599	4MX850 491 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	Blanc
88185999	4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	Blanc
88189799	4MX850 491 LED66S/840 PSD-CLO NB WH	Blanc
88191099	4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO NB WH	Blanc
88203099	4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO DA20 WH	Blanc
97427899	4MX850 491 LED80S/840 PSD DA20 WH	Blanc
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	Blanc
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	Blanc
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	Blanc
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	Argent
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	Argent
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	Argent
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	Argent
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	Argent
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	Argent
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	Argent
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	Argent
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	Argent
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	Argent
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	Argent
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	Argent
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	Argent
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	Argent
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	Argent
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	Argent
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	Argent
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	Argent
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	Argent
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	Argent
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	Argent
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	Argent

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
66761199	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI	Argent
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	Blanc
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	Blanc
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	Blanc
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	Blanc
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	Blanc
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	Blanc
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	Blanc
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	Blanc
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	Blanc
66165799	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	Blanc
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	Blanc
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	Blanc
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	Blanc
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	Blanc
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	Blanc
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	Blanc
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	Blanc
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	Blanc
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	Blanc
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	Blanc
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	Blanc
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	Blanc
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	Blanc
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	Blanc
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	Blanc
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	Blanc
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	Blanc
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	Blanc
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	Blanc

Performances initiales


Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
88183599	4MX850 491 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
88185999	4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
88189799	4MX850 491 LED66S/840 PSD-CLO NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
88191099	4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
88203099	4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97427899	4MX850 491 LED80S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5


Maxos LED HE unité électrique

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66761199	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66165799	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5			


Polar Wide Diagrams




**IFPS_4MX850 G3 491 1xLED40S/830 PSD A20-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX850 G3 491 1xLED40S/840 PSD DA-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX850 G3 491 1xLED40S/840 PSD WB-
Polar Normal (separate)**



**IFPS_4MX850 G3 491 1xLED55S/830 PSD DA-
Polar Normal (separate)**






**IFPS_4MX850 G3 491 1xLED55S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)**



**IFPS_4MX850 G3 491 1xLED55S/830 PSD WB-
Polar Normal (separate)**

Maxos LED HE unité électrique




Polar Wide Diagrams



**IFPS_4MX850 G3 491 1xLED66S/830 PSD A20-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX850 G3 491 1xLED66S/840 PSD A20-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX850 G3 491 1xLED80S/830 PSD A20-
Polar Normal (separate)**



**IFPS_4MX850 G3 491 1xLED80S/830 PSD DA-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX850 G3 491 1xLED80S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX850 G3 491 1xLED80S/840 PSD A20-
Polar Normal (separate)**






**IFPS_4MX850 G3 581 1xLED40S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX850 G3 581 1xLED40S/840 PSD DA-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX850 G3 581 1xLED40S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)**

Maxos LED HE unité électrique




Polar Wide Diagrams



**IFPS_4MX850 G3 581 1xLED55S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX850 G3 581 1xLED55S/840 PSD DA-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX850 G3 581 1xLED55S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)**



**IFPS_4MX850 G3 581 1xLED66S/830 PSD WB-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX850 G3 581 1xLED66S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX850 G3 581 1xLED80S/840 PSD WB-
Polar Normal (separate)**

