



Maxos LED Industry - Soluzione innovativa e flessibile dall'emissione luminosa ideale

Maxos LED

I clienti nei settori dell'industria e della vendita al dettaglio sono alla ricerca di soluzioni di illuminazione generale con tempi di ammortamento ragionevoli, in grado di soddisfare tutte le norme rilevanti per i supermercati e le applicazioni industriali. A fronte di un investimento limitato, Maxos LED Industry garantisce massimo risparmio energetico, offrendo livelli di lux elevati. Il sistema Maxos LED Industry dal design minimalista comprende pannelli LED a media potenza montati su canaline standard Maxos. Una scelta di lenti a fascio largo e medio si traduce in flessibilità nella distribuzione della luce. Rispetto alle installazioni fluorescenti convenzionali, questa soluzione a LED altamente efficiente offre l'ammortamento completo in meno di tre anni. E i vantaggi non finiscono qui: l'uso del nostro modulo LED aggiornabile fa di Maxos LED Industry una soluzione a prova di futuro.

Vantaggi

- Notevole risparmio energetico a fronte di un investimento limitato
- Luce confortevole, lunga durata
- Compatibilità con il comprovato sistema a canalina Maxos

Maxos LED

Caratteristiche

- Pannelli LED a media potenza; unità LED intercambiabili
- Efficienza fino a 138 lm/W
- Stretto, medio, doppie asimmetrici e asimmetrici lenti
- Compatibile con le nostre guide standard Maxos e TTX400 per sezioni TL5 49 W e TL-D 58 W

Applicazione

- Industria
- Magazzini
- Supermercati, negozi di bricolage, rivenditori di elettronica
- Showroom

Specifiche

| | |
|---|--|
| Tipo | 4MX850 |
| Sorgente luminosa | Philips Fortimo LEDline 3R |
| Potenza | 27 W (4000 lm, 4000 K) 39 W (5500 lm, 4000 K) 48 W (6600 lm, 4000 K) 60 W (8000 lm, 4000 K) |
| Angolo del fascio | 2 x 50° (fascio largo) o 2 x 30° (fascio medio) A20°, DA20° o 2 x DA35° |
| Flusso luminoso | Fino 6600 lm |
| Temperatura del colore correlata | 3.000, 4.000 o 5.000 K |
| Indice di resa dei colori | > 80 |
| Vita utile media L70B50 | 70.000 ore |
| Vita utile media L80B50 | 50.000 ore |
| Vita utile media L90B50 | 25.000 ore |
| Frequenza di guasto driver | 1% per 5.000 ore |
| Temperatura ambiente media | +25°C |

| | |
|---|--|
| Frequenza di guasto driver | 1% per 5000 ore |
| Intervallo temperatura operativa | Da +10 a +40°C |
| Driver | Xitanium, facile da sostituire |
| Alimentazione/dati | 75 Watt (potenza massima), programmabile |
| Tensione di rete | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Regolazione | DALI o versioni con uscita fissa |
| Opzioni | Illuminazione di emergenza: centrale (EL) o con batteria (EL3) |
| Materiale | Vassoio dei componenti elettrici: lamiera Piastra lenti: PMMA |
| Colore | Bianco (WH) e argento (SI) |
| Connessione | Contatto elettrico tramite connettore con collegamento elettrico continuo Maxos standard |
| Manutenzione | Estraendo semplicemente l'unità alimentatore dalla guida |
| Installazione | Fissaggio dell'unità 4MX850 sulla canalina Maxos con delle molle Montaggio a sospensione o su superficie (soffitto) |
| Note | Non è possibile sostituire i singoli motori LED, ma solo l'unità completa 4MX850 (lunghezza 1,5 m) |

Versions



Maxos LED

Dati del prodotto



Condizioni di applicazione

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Intervallo temperatura ambiente | Da -20 a +35 °C |
| Livello regolazione massimo | 1% |
| Adatto per accensione casuale | Non applicabile |

Approvazione e applicazione

| | |
|-------------------------------------|------|
| Codice protezione impatti meccanici | IK02 |
| Codice di protezione ingresso | IP20 |

Controlli e regolazione del flusso

| | |
|------------|----|
| Regolabile | Si |
|------------|----|

Funzionamento e parte elettrica

| | |
|----------------------|-----------|
| Tensione in ingresso | 220-240 V |
|----------------------|-----------|

Informazioni generali

| | |
|---|---------------------------------|
| Angolo del fascio della sorgente luminosa | 120 ° |
| Attacco | - |
| Marchio CE | CE mark |
| Classe di protezione IEC | Classe di isolamento I |
| Tipo copertura ottica/lenti | PM |
| Driver incluso | Si |
| Marchio ENEC | ENEC mark |
| Marchio di infiammabilità | NO |
| Unità elettrica/alimentatore | - |
| Test filo incandescente | Temperatura 650 °C, durata 30 s |
| Sorgente luminosa sostituibile | No |
| Numero di unità elettriche | 1 unit |
| Numero di sorgenti luminose | 1 |
| Codice famiglia prodotto | 4MX850 |
| Marchio UL | No |

Rendimento iniziale (conformità IEC)

| | |
|----------------------------|--------|
| Indice di resa dei colori | ≥80 |
| Tolleranza flusso luminoso | +/-10% |

Informazioni generali

| Order Code | Full Product Name | Codice famiglia lampada | Tipo di ottica |
|------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 87641199 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH | LED80S | NB |
| 88108899 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | LED66S | WB |
| 66121399 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH | LED55S | NB |
| 66122099 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH | LED55S | NB |
| 66123799 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH | LED55S | WB |
| 66124499 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH | LED55S | WB |
| 66169599 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH | LED40S | NB |
| 66170199 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH | LED40S | NB |
| 66179499 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH | LED40S | WB |
| 66171899 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH | LED40S | WB |
| 66263099 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH | LED55S | DA20 |
| 66264799 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH | LED55S | DA20 |
| 66271599 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH | LED40S | DA20 |
| 66272299 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH | LED40S | DA20 |
| 66695999 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH | LED66S | WB |
| 66696699 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH | LED66S | NB |
| 67181699 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA35 WH | LED55S | DA35 |
| 66117699 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH | LED55S | NB |
| 66118399 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH | LED55S | NB |
| 66119099 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH | LED55S | WB |
| 66120699 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH | LED55S | WB |
| 66165799 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH | LED40S | NB |
| 66166499 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH | LED40S | NB |
| 66167199 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH | LED40S | WB |
| 66168899 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH | LED40S | WB |
| 66261699 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH | LED55S | DA20 |
| 66262399 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH | LED55S | DA20 |
| 66269299 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH | LED40S | DA20 |
| 66270899 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH | LED40S | DA20 |
| 66601099 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH | LED66S | DA20 |
| 66602799 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH | LED66S | WB |
| 66603499 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH | LED66S | NB |
| 66692899 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH | LED66S | DA20 |
| 66693599 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH | LED66S | WB |
| 66694299 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH | LED66S | NB |
| 66744499 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH | LED40S | A20 |
| 66745199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH | LED55S | A20 |
| 66756799 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 WH | LED55S | A20 |
| 66759899 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 WH | LED40S | A20 |
| 66770399 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH | LED66S | A20 |
| 67179399 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA35 WH | LED55S | DA35 |
| 67281399 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH | LED80S | NB |
| 67282099 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH | LED80S | WB |
| 66125199 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI | LED55S | NB |
| 66126899 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI | LED55S | NB |
| 66127599 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI | LED55S | WB |
| 66128299 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI | LED55S | WB |
| 66172599 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI | LED40S | NB |
| 66173299 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI | LED40S | NB |
| 66174999 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI | LED40S | WB |
| 66175699 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI | LED40S | WB |

| Order Code | Full Product Name | Codice famiglia lampada | Tipo di ottica |
|------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|
| 66265499 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI | LED55S | DA20 |
| 66266199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI | LED55S | DA20 |
| 66273999 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI | LED40S | DA20 |
| 66274699 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI | LED40S | DA20 |
| 66757499 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI | LED55S | A20 |
| 66758199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI | LED55S | A20 |
| 66760499 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 SI | LED40S | A20 |
| 66761199 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI | LED40S | A20 |
| 66771099 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 SI | LED66S | A20 |
| 67176299 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA35 SI | LED55S | DA35 |
| 66129999 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI | LED55S | NB |
| 66130599 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI | LED55S | NB |
| 66131299 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI | LED55S | WB |
| 66132999 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI | LED55S | WB |
| 66176399 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI | LED40S | NB |
| 66177099 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI | LED40S | NB |
| 66180099 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI | LED40S | WB |
| 66178799 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI | LED40S | WB |
| 66267899 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI | LED55S | DA20 |
| 66268599 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI | LED55S | DA20 |
| 66275399 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI | LED40S | DA20 |
| 66276099 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI | LED40S | DA20 |
| 67177999 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA35 SI | LED55S | DA35 |

Rendimento iniziale (conformità IEC) (1/2)

| Order Code | Full Product Name | Cromaticità iniziale | Indice di Temperatura di colore correlata | Efficienza iniziale apparecchio LED | Flusso luminoso iniziale |
|------------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 87641199 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 151 lm/W | 8000 lm |
| 88108899 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 161 lm/W | 6600 lm |
| 66121399 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | 157 lm/W | 5500 lm |
| 66122099 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 167 lm/W | 5500 lm |
| 66123799 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | 157 lm/W | 5500 lm |
| 66124499 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 167 lm/W | 5500 lm |
| 66169599 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | 148 lm/W | 4000 lm |

| Order Code | Full Product Name | Cromaticità iniziale | Indice di Temperatura di colore correlata | Efficienza iniziale apparecchio LED | Flusso luminoso iniziale |
|------------|-----------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 66170199 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 160 lm/W | 4000 lm |
| 66179499 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | 148 lm/W | 4000 lm |
| 66171899 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 160 lm/W | 4000 lm |
| 66263099 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | 157 lm/W | 5500 lm |
| 66264799 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 167 lm/W | 5500 lm |
| 66271599 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | 148 lm/W | 4000 lm |

| Order Code | Full Product Name | Cromaticità iniziale | Indice Temperatura di colore correlata | Efficienza iniziale apparecchio LED | Flusso luminoso iniziale |
|------------|--|---------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 66272299 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 160 lm/W | 4000 lm |
| 66695999 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 161 lm/W | 6600 lm |
| 66696699 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 161 lm/W | 6600 lm |
| 67181699 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA35 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 167 lm/W | 5500 lm |
| 66117699 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | 157 lm/W | 5500 lm |
| 66118399 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 167 lm/W | 5500 lm |
| 66119099 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | 157 lm/W | 5500 lm |
| 66120699 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 167 lm/W | 5500 lm |
| 66165799 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | 148 lm/W | 4000 lm |
| 66166499 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 160 lm/W | 4000 lm |
| 66167199 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | 148 lm/W | 4000 lm |
| 66168899 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 160 lm/W | 4000 lm |
| 66261699 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | 157 lm/W | 5500 lm |
| 66262399 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 167 lm/W | 5500 lm |
| 66269299 | 4MX850 491 LED40S/830 | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | 148 lm/W | 4000 lm |

| Order Code | Full Product Name | Cromaticità iniziale | Indice Temperatura di colore correlata | Efficienza iniziale apparecchio LED | Flusso luminoso iniziale |
|------------|--|---------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | PSD DA20 WH | | | | |
| 66270899 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 160 lm/W | 4000 lm |
| 66601099 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 161 lm/W | 6600 lm |
| 66602799 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 161 lm/W | 6600 lm |
| 66603499 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 161 lm/W | 6600 lm |
| 66692899 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | 161 lm/W | 6600 lm |
| 66693599 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | 161 lm/W | 6600 lm |
| 66694299 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | 161 lm/W | 6600 lm |
| 66744499 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 160 lm/W | 4000 lm |
| 66745199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 167 lm/W | 5500 lm |
| 66756799 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | 157 lm/W | 5500 lm |
| 66759899 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | 148 lm/W | 4000 lm |
| 66770399 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 161 lm/W | 6600 lm |
| 67179399 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA35 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 167 lm/W | 5500 lm |
| 67281399 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 151 lm/W | 8000 lm |

| Order Code | Full Product Name | Cromaticità iniziale | Indice Temperatura di colore correlata | Efficienza iniziale apparecchio LED | Flusso luminoso iniziale |
|------------|---|---------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 67282099 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 151 lm/W | 8000 lm |
| 66125199 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | 157 lm/W | 5500 lm |
| 66126899 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 167 lm/W | 5500 lm |
| 66127599 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | 157 lm/W | 5500 lm |
| 66128299 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 167 lm/W | 5500 lm |
| 66172599 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | 148 lm/W | 4000 lm |
| 66173299 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 160 lm/W | 4000 lm |
| 66174999 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | 148 lm/W | 4000 lm |
| 66175699 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 160 lm/W | 4000 lm |
| 66265499 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | 157 lm/W | 5500 lm |
| 66266199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 167 lm/W | 5500 lm |
| 66273999 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | 148 lm/W | 4000 lm |
| 66274699 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 160 lm/W | 4000 lm |
| 66757499 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | 157 lm/W | 5500 lm |
| 66758199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 167 lm/W | 5500 lm |
| 66760499 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | 148 lm/W | 4000 lm |

| Order Code | Full Product Name | Cromaticità iniziale | Indice Temperatura di colore correlata | Efficienza iniziale apparecchio LED | Flusso luminoso iniziale |
|------------|---|---------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 66761199 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 160 lm/W | 4000 lm |
| 66771099 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 161 lm/W | 6600 lm |
| 67176299 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA35 SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 167 lm/W | 5500 lm |
| 66129999 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | 157 lm/W | 5500 lm |
| 66130599 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 167 lm/W | 5500 lm |
| 66131299 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | 157 lm/W | 5500 lm |
| 66132999 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 167 lm/W | 5500 lm |
| 66176399 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | 148 lm/W | 4000 lm |
| 66177099 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 160 lm/W | 4000 lm |
| 66180099 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | 148 lm/W | 4000 lm |
| 66178799 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 160 lm/W | 4000 lm |
| 66267899 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | 157 lm/W | 5500 lm |
| 66268599 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 167 lm/W | 5500 lm |
| 66275399 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | 148 lm/W | 4000 lm |
| 66276099 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 160 lm/W | 4000 lm |
| 67177999 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA35 SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | 167 lm/W | 5500 lm |

Rendimento iniziale (conformità IEC) (2/2)

Maxos LED

| Order Code | Full Product Name | Potenza in ingresso iniziale | Order Code | Full Product Name | Potenza in ingresso iniziale |
|------------|--------------------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 87641199 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH | 53 W | 66756799 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 WH | 35 W |
| 88108899 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | 41 W | 66759899 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 WH | 27 W |
| 66121399 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH | 35 W | 66770399 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH | 41 W |
| 66122099 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH | 33 W | 67179399 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA35 WH | 33 W |
| 66123799 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH | 35 W | 67281399 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH | 53 W |
| 66124499 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH | 33 W | 67282099 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH | 53 W |
| 66169599 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH | 27 W | 66125199 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI | 35 W |
| 66170199 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH | 25 W | 66126899 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI | 33 W |
| 66179499 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH | 27 W | 66127599 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI | 35 W |
| 66171899 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH | 25 W | 66128299 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI | 33 W |
| 66263099 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH | 35 W | 66172599 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI | 27 W |
| 66264799 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH | 33 W | 66173299 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI | 25 W |
| 66271599 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH | 27 W | 66174999 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI | 27 W |
| 66272299 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH | 25 W | 66175699 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI | 25 W |
| 66695999 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH | 41 W | 66265499 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI | 35 W |
| 66696699 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH | 41 W | 66266199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI | 33 W |
| 67181699 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA35 WH | 33 W | 66273999 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI | 27 W |
| 66117699 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH | 35 W | 66274699 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI | 25 W |
| 66118399 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH | 33 W | 66757499 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI | 35 W |
| 66119099 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH | 35 W | 66758199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI | 33 W |
| 66120699 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH | 33 W | 66760499 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 SI | 27 W |
| 66165799 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH | 27 W | 66761199 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI | 25 W |
| 66166499 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH | 25 W | 66771099 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 SI | 41 W |
| 66167199 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH | 27 W | 67176299 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA35 SI | 33 W |
| 66168899 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH | 25 W | 66129999 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI | 35 W |
| 66261699 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH | 35 W | 66130599 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI | 33 W |
| 66262399 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH | 33 W | 66131299 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI | 35 W |
| 66269299 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH | 27 W | 66132999 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI | 33 W |
| 66270899 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH | 25 W | 66176399 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI | 27 W |
| 66601099 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH | 41 W | 66177099 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI | 25 W |
| 66602799 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH | 41 W | 66180099 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI | 27 W |
| 66603499 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH | 41 W | 66178799 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI | 25 W |
| 66692899 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH | 44 W | 66267899 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI | 35 W |
| 66693599 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH | 44 W | 66268599 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI | 33 W |
| 66694299 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH | 44 W | 66275399 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI | 27 W |
| 66744499 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH | 25 W | 66276099 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI | 25 W |
| 66745199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH | 33 W | 67177999 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA35 SI | 33 W |

Meccanica e corpo

| Order Code | Full Product Name | Colore | Lunghezza canalina | Order Code | Full Product Name | Colore | Lunghezza canalina |
|------------|--------------------------------------|-----------|--------------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|
| 87641199 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH | Bianco WH | 581 | 66263099 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH | Bianco WH | 581 |
| 88108899 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | Bianco WH | 581 | 66264799 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH | Bianco WH | 581 |
| 66121399 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH | Bianco WH | 581 | 66271599 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH | Bianco WH | 581 |
| 66122099 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH | Bianco WH | 581 | 66272299 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH | Bianco WH | 581 |
| 66123799 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH | Bianco WH | 581 | 66695999 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH | Bianco WH | 581 |
| 66124499 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH | Bianco WH | 581 | 66696699 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH | Bianco WH | 581 |
| 66169599 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH | Bianco WH | 581 | 67181699 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA35 WH | Bianco WH | 581 |
| 66170199 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH | Bianco WH | 581 | 66117699 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH | Bianco WH | 491 |
| 66179499 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH | Bianco WH | 581 | 66118399 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH | Bianco WH | 491 |
| 66171899 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH | Bianco WH | 581 | 66119099 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH | Bianco WH | 491 |

Maxos LED

| Order Code | Full Product Name | Colore | Lunghezza canalina |
|------------|-----------------------------------|------------|--------------------|
| 66120699 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH | Bianco WH | 491 |
| 66165799 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH | Bianco WH | 491 |
| 66166499 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH | Bianco WH | 491 |
| 66167199 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH | Bianco WH | 491 |
| 66168899 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH | Bianco WH | 491 |
| 66261699 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH | Bianco WH | 491 |
| 66262399 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH | Bianco WH | 491 |
| 66269299 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH | Bianco WH | 491 |
| 66270899 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH | Bianco WH | 491 |
| 66601099 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH | Bianco WH | 491 |
| 66602799 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH | Bianco WH | 491 |
| 66603499 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH | Bianco WH | 491 |
| 66692899 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH | Bianco WH | 491 |
| 66693599 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH | Bianco WH | 491 |
| 66694299 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH | Bianco WH | 491 |
| 66744499 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH | Bianco WH | 491 |
| 66745199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH | Bianco WH | 491 |
| 66756799 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 WH | Bianco WH | 491 |
| 66759899 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 WH | Bianco WH | 491 |
| 66770399 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH | Bianco WH | 491 |
| 67179399 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA35 WH | Bianco WH | 491 |
| 67281399 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH | Bianco WH | 491 |
| 67282099 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH | Bianco WH | 491 |
| 66125199 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI | Argento SI | 491 |
| 66126899 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI | Argento SI | 491 |
| 66127599 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI | Argento SI | 491 |
| 66128299 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI | Argento SI | 491 |

| Order Code | Full Product Name | Colore | Lunghezza canalina |
|------------|-----------------------------------|------------|--------------------|
| 66172599 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI | Argento SI | 491 |
| 66173299 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI | Argento SI | 491 |
| 66174999 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI | Argento SI | 491 |
| 66175699 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI | Argento SI | 491 |
| 66265499 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI | Argento SI | 491 |
| 66266199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI | Argento SI | 491 |
| 66273999 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI | Argento SI | 491 |
| 66274699 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI | Argento SI | 491 |
| 66757499 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI | Argento SI | 491 |
| 66758199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI | Argento SI | 491 |
| 66760499 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 SI | Argento SI | 491 |
| 66761199 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI | Argento SI | 491 |
| 66771099 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 SI | Argento SI | 491 |
| 67176299 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA35 SI | Argento SI | 491 |
| 66129999 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI | Argento SI | 581 |
| 66130599 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI | Argento SI | 581 |
| 66131299 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI | Argento SI | 581 |
| 66132999 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI | Argento SI | 581 |
| 66176399 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI | Argento SI | 581 |
| 66177099 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI | Argento SI | 581 |
| 66180099 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI | Argento SI | 581 |
| 66178799 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI | Argento SI | 581 |
| 66267899 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI | Argento SI | 581 |
| 66268599 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI | Argento SI | 581 |
| 66275399 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI | Argento SI | 581 |
| 66276099 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI | Argento SI | 581 |
| 67177999 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA35 SI | Argento SI | 581 |

