



Maxos LED Performer – effiziente und präzise Lichtbänder

Maxos LED Performer

Die Verbraucher suchen zunehmend nach Alternativen, die energieeffizienter und kostensparender sind als die bisherige, herkömmliche Beleuchtung. Gleichzeitig müssen in vielen Bereichen aber auch hervorragende Beleuchtungsbedingungen garantiert werden; z.B. in der Industrie, um eine hohe Sicherheit und Produktivität zu gewährleisten, oder im Einzelhandel, wo die Waren besonders attraktiv aussehen sollen. Maxos LED Performer ist eine extrem flexible Lichtbandlösung, die durch LED Technologie wenig Strom verbraucht, hervorragend geformte Lichtbündel ausstrahlt und einen angemessenen Preis hat. Durch die Abdeckung des Lichtträgers kann dieser bis IP40 eingesetzt werden.

Vorteile

- Extrem kurze Amortisationszeit durch LED optimierte Längen von 1,8, 1,5 und 1,2m
- Bahnbrechendes optisches System für präzise geformtes Lichtbündel in vielen Optiken
- Hohe Flexibilität bei Nachrüstungen, Strahlern, Veränderungen, Zubehör

Merkmale

- Geringerer Energieverbrauch als Leuchtstofflampen
- Hervorragend geformtes Lichtbündel reduziert Streulicht durch opale Abdeckung und genauer horizontale und vertikale Lichtverteilung
- Bewährte LED-Module von Philips (Fortimo)
- Kann neu oder als Nachrüstung an Maxos-Schienen montiert werden
- Auch als Ausführung mit flexiblen Paneelen (Maxos LED Panel - 4MX800) oder als hocheffiziente Ausführung (Maxos LED - 4MX850) erhältlich

Maxos LED Performer

Anwendung

- Supermärkte
- Lagerhäuser
- Produktionseinrichtungen

Spezifikationen

Bezeichnung	4MX900
Leuchtmittel	Philips Fortimo LED Line 1R
Systemleistung	1,2-m-Ausführung (LED30S, LED40S, LED50S): 27-53 W 1,5-m-Ausführung (LED40S, LED50S, LED75S): 31-65 W 1,8-m-Ausführung (LED48S, LED60S, LED90S): 40-78 W
Ausstrahlungswinkel/	2 x 50° (breitstrahlend)
Optiken	2 x 34° (tief-/breitstrahlend) 2 x 25° (tiefstrahlend) 2 x 20° DA-20 (doppelt asymmetrisch) 1 x 30° A-30 (asymmetrisch)
Leuchtenlichtstrom	1,2-m-Ausführung: 3200 oder 6000 lm 1,5-m-Ausführung: 4000, 5000 oder 7500 lm 1,8-m-Ausführung: 4800, 6000 oder 9000 lm
Ähnlichste	3000 oder 4000 K
Farbtemperatur	
Farbwiedergabeindex	> 80
Mittlere	70.000 Stunden
Nutzlebensdauer	
L70B50	
Mittlere	50.000 Stunden
Nutzlebensdauer	
L80B50	
Mittlere	25.000 Stunden
Nutzlebensdauer	
L90B50	
Ausfallrate	1% pro 5.000 Stunden
Betriebsgerät	

Durchschnittliche	+25 °C
Umgebungstemperatur	
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +35 °C
eich	
Betriebsgerät	Philips Xitanium
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Optionen	EL3 zentral oder mit Batterie
Dimmen	Ausführungen mit Dimmfunktion per DALI Vorschaltgeräte (PSD) Nicht dimmbar bei Ausführungen mit fester Ausgangsleistung (PSU)
Regelsystem	DALI
Material	Vorschaltgeräteträger: Blech Linsenplatte: PMMA, PC für EL3-Ausführungen
Farbe	Weiß (WH) Silber (SI)
Optische Abdeckung	PMMA, PC (für EL3-Ausführungen)
Anschluss	Elektrischer Kontakt über standardisierten Maxos-Durchgangsverdrahtungskonnektor
Wartung	Lichtträger kann ausgeklippt werden, Treiber lässt sich warten
Installation	Befestigung der 4MX900-Einheit an Maxos-Schiene mittels Federn Abhänge- oder (Decken-) Anbaumontage
Zubehör	Maxos-Zubehör

Versions



Maxos LED Performer - LED
Module, system flux 5000 lm




Maxos LED Performer

Versions



Produktdetails



Maxos LED Performer

Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP40

Allgemeine Eigenschaften

Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 °
CE-Zeichen	ja
IEC-Schutzart	Schutzklasse I
Betriebsgerät inklusive	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	D
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	1 Einheit
Produktfamiliencode	4MX900

Initialkennwerte (IEC konform)

Init. Farbwiedergabeindex	≥80
Lichtstromtoleranz	+/-10%

Anwendungsparameter

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
97660999	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH C-2R	1%
97670899	4MX900 491 LED75S/840 PSD-CLO WB WH	1%
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	1%
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	1%
66379899	4MX900 LED40S/840 PSD WB SI L1200	1%
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	1%
66439999	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 SI L1800	1%
66440599	4MX900 LED60S/830 PSD WB SI L1800	1%
66441299	4MX900 LED60S/830 PSD MB SI L1800	1%
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	1%
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	1%
66456699	4MX900 LED90S/830 PSD WB SI L1800	1%
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	-
66488799	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB SI	-
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	1%
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	1%
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	1%
66390399	4MX900 LED40S/840 PSD DA20 WH L1200	1%
66391099	4MX900 LED40S/830 PSD WB WH L1200	1%
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	1%
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	1%
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	1%
66447499	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 WH L1800	1%
66448199	4MX900 LED60S/830 PSD WB WH L1800	1%
66449899	4MX900 LED60S/830 PSD MB WH L1800	1%
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	1%
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	1%
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	1%
66463499	4MX900 LED90S/840 PSD DA20 WH L1800	1%
66464199	4MX900 LED90S/830 PSD WB WH L1800	1%
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	-
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	-
66481899	4MX900 581 LED40S/830 PSU MB WH	-
66483299	4MX900 581 LED40S/830 PSU DA20 WH	-
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	-
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	-
66496299	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB WH	-
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	1%
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	1%
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	1%
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	1%
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	1%
66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	1%
66631799	4MX900 491 LED50S/840 PSD DA20 WH	1%
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	1%
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	1%
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	-
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	-
66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	-
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	-
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	-

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	-
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	-
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	-
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	-
66681299	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	1%
66704899	4MX900 LED90S/830 PSD A30 WH L1800	1%
66709399	4MX900 581 LED75S/840 PSU A30 WH	-
66711699	4MX900 491 LED75S/840 PSU A30 WH	-
66727799	4MX900 491 LED50S/840 PSU DA30 WH	-
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	-
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	-
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	-
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	-
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	-
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	1%
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	1%
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	1%
66804599	4MX900 491 LED75S/840 PSD DA20 WH	1%
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	1%
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	1%
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	1%
66808399	4MX900 581 LED75S/840 PSD NB WH	1%
66810699	4MX900 581 LED75S/840 PSD DA20 WH	1%
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	1%
66883099	4MX900 581 LED50S/840 PSD A30 WH	1%

Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Order Code	Full Product Name	Dimmbar
97660999	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH C-2R	Ja	66448199	4MX900 LED60S/830 PSD WB WH L1800	Ja
97670899	4MX900 491 LED75S/840 PSD-CLO WB WH	Ja	66449899	4MX900 LED60S/830 PSD MB WH L1800	Ja
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	Ja	66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	Ja
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	Ja	66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	Ja
66379899	4MX900 LED40S/840 PSD WB SI L1200	Ja	66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	Ja
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	Ja	66463499	4MX900 LED90S/840 PSD DA20 WH L1800	Ja
66439999	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 SI L1800	Ja	66464199	4MX900 LED90S/830 PSD WB WH L1800	Ja
66440599	4MX900 LED60S/830 PSD WB SI L1800	Ja	66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	Nein
66441299	4MX900 LED60S/830 PSD MB SI L1800	Ja	66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	Nein
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	Ja	66481899	4MX900 581 LED40S/830 PSU MB WH	Nein
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	Ja	66483299	4MX900 581 LED40S/830 PSU DA20 WH	Nein
66456699	4MX900 LED90S/830 PSD WB SI L1800	Ja	66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	Nein
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	Nein	66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	Nein
66488799	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB SI	Nein	66496299	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB WH	Nein
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	Ja	66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	Ja
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	Ja	66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	Ja
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	Ja	66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	Ja
66390399	4MX900 LED40S/840 PSD DA20 WH L1200	Ja	66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	Ja
66391099	4MX900 LED40S/830 PSD WB WH L1200	Ja	66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	Ja
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	Ja	66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	Ja
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	Ja	66631799	4MX900 491 LED50S/840 PSD DA20 WH	Ja
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	Ja	66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	Ja
66447499	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 WH L1800	Ja	66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	Ja

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	Nein
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	Nein
66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	Nein
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	Nein
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	Nein
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	Nein
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	Nein
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	Nein
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	Nein
66681299	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	Ja
66704899	4MX900 LED90S/830 PSD A30 WH L1800	Ja
66709399	4MX900 581 LED75S/840 PSU A30 WH	Nein
66711699	4MX900 491 LED75S/840 PSU A30 WH	Nein
66727799	4MX900 491 LED50S/840 PSU DA30 WH	Nein
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	Nein
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	Nein
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	Nein
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	Nein
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	Ja
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	Ja
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	Ja
66804599	4MX900 491 LED75S/840 PSD DA20 WH	Ja
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	Ja
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	Ja
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	Ja
66808399	4MX900 581 LED75S/840 PSD NB WH	Ja
66810699	4MX900 581 LED75S/840 PSD DA20 WH	Ja
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	Ja
66883099	4MX900 581 LED50S/840 PSD A30 WH	Ja

Elektrische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung
97660999	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH C-2R	220 bis 240 V
97670899	4MX900 491 LED75S/840 PSD-CLO WB WH	220 bis 240 V
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	220 bis 240 V
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	220-240 V
66379899	4MX900 LED40S/840 PSD WB SI L1200	220 bis 240 V
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	220 bis 240 V
66439999	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 SI L1800	220 bis 240 V
66440599	4MX900 LED60S/830 PSD WB SI L1800	220 bis 240 V
66441299	4MX900 LED60S/830 PSD MB SI L1800	220 bis 240 V
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	220 bis 240 V
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	220 bis 240 V
66456699	4MX900 LED90S/830 PSD WB SI L1800	220 bis 240 V
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	220 bis 240 V
66488799	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB SI	220 bis 240 V
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	220 bis 240 V
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	220 bis 240 V
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	220 bis 240 V
66390399	4MX900 LED40S/840 PSD DA20 WH L1200	220 bis 240 V
66391099	4MX900 LED40S/830 PSD WB WH L1200	220 bis 240 V
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	220 bis 240 V
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	220 bis 240 V
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	220 bis 240 V
66447499	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 WH L1800	220 bis 240 V
66448199	4MX900 LED60S/830 PSD WB WH L1800	220 bis 240 V
66449899	4MX900 LED60S/830 PSD MB WH L1800	220 bis 240 V
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	220 bis 240 V
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	220 bis 240 V
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	220 bis 240 V
66463499	4MX900 LED90S/840 PSD DA20 WH L1800	220 bis 240 V
66464199	4MX900 LED90S/830 PSD WB WH L1800	220 bis 240 V
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	220 bis 240 V
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	220 bis 240 V
66481899	4MX900 581 LED40S/830 PSU MB WH	220 bis 240 V

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung
66483299	4MX900 581 LED40S/830 PSU DA20 WH	220 bis 240 V
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	220 bis 240 V
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	220 bis 240 V
66496299	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB WH	220 bis 240 V
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	220 bis 240 V
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	220 bis 240 V
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	220 bis 240 V
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	220 bis 240 V
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	220 bis 240 V
66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	220 bis 240 V
66631799	4MX900 491 LED50S/840 PSD DA20 WH	220 bis 240 V
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	220 bis 240 V
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	220 bis 240 V
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	220 bis 240 V
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	220 bis 240 V
66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	220 bis 240 V
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	220 bis 240 V
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	220 bis 240 V
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	220 bis 240 V
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	220 bis 240 V
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	220 bis 240 V
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	220 bis 240 V
66681299	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	220 bis 240 V
66704899	4MX900 LED90S/830 PSD A30 WH L1800	220 bis 240 V
66709399	4MX900 581 LED75S/840 PSU A30 WH	220 bis 240 V
66711699	4MX900 491 LED75S/840 PSU A30 WH	220 bis 240 V
66727799	4MX900 491 LED50S/840 PSU DA30 WH	220 bis 240 V
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	220 bis 240 V
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	220 bis 240 V
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	220 bis 240 V
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	220 bis 240 V
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	220 bis 240 V
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	220 bis 240 V

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	220 bis 240 V
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	220 bis 240 V
66804599	4MX900 491 LED75S/840 PSD DA20 WH	220 bis 240 V
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	220 bis 240 V
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	220 bis 240 V

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	220 bis 240 V
66808399	4MX900 581 LED75S/840 PSD NB WH	220 bis 240 V
66810699	4MX900 581 LED75S/840 PSD DA20 WH	220 bis 240 V
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	220 bis 240 V
66883099	4MX900 581 LED50S/840 PSD A30 WH	220 bis 240 V

Allgemeine Eigenschaften

Order Code	Full Product			Anzahl	
	Name	Notbeleuchtung	Lampenfamiliencode	Lichtquellen	Optiktyp
97660999	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH C-2R	-	-	-	WB
97670899	4MX900 491 LED75S/840 PSD-CLO WB WH	-	-	-	WB
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	-	LED50S	-	MB
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	-	LED50S	-	WB
66379899	4MX900 LED40S/840 PSD WB SI L1200	nein	LED40S	1	WB
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	nein	LED60S	1	WB
66439999	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 SI L1800	nein	LED60S	1	DA20
66440599	4MX900 LED60S/830 PSD	nein	LED60S	1	WB

Order Code	Full Product			Anzahl	
	Name	Notbeleuchtung	Lampenfamiliencode	Lichtquellen	Optiktyp
	WB SI L1800				
66441299	4MX900 LED60S/830 PSD MB SI L1800	nein	LED60S	1	MB
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	nein	LED90S	1	WB
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	nein	LED90S	1	MB
66456699	4MX900 LED90S/830 PSD WB SI L1800	nein	LED90S	1	WB
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	nein	LED40S	1	WB
66488799	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB SI	nein	LED40S	1	WB
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	nein	LED40S	1	WB
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD	nein	LED40S	1	MB

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product		Lampenfamiliencode	Anzahl	
	Name	Notbeleuchtung		Lichtquellen	Optiktyp
	MB WH L1200				
66389799	4MX900 LED40S/8 40 PSD NB WH L1200	nein	LED40S	1	NB
66390399	4MX900 LED40S/8 40 PSD DA20 WH L1200	nein	LED40S	1	DA20
66391099	4MX900 LED40S/8 30 PSD WB WH L1200	nein	LED40S	1	WB
66444399	4MX900 LED60S/ 840 PSD WB WH L1800	nein	LED60S	1	WB
66445099	4MX900 LED60S/ 840 PSD MB WH L1800	nein	LED60S	1	MB
66446799	4MX900 LED60S/ 840 PSD NB WH L1800	nein	LED60S	1	NB
66447499	4MX900 LED60S/ 840 PSD DA20 WH L1800	nein	LED60S	1	DA20
66448199	4MX900 LED60S/ 830 PSD WB WH L1800	nein	LED60S	1	WB
66449899	4MX900 LED60S/ 830 PSD MB WH L1800	nein	LED60S	1	MB
66460399	4MX900 LED90S/ 840 PSD	nein	LED90S	1	WB

Order Code	Full Product		Lampenfamiliencode	Anzahl	
	Name	Notbeleuchtung		Lichtquellen	Optiktyp
	WB WH L1800				
66461099	4MX900 LED90S/ 840 PSD MB WH L1800	nein	LED90S	1	MB
66462799	4MX900 LED90S/ 840 PSD NB WH L1800	nein	LED90S	1	NB
66463499	4MX900 LED90S/ 840 PSD DA20 WH L1800	nein	LED90S	1	DA20
66464199	4MX900 LED90S/ 830 PSD WB WH L1800	nein	LED90S	1	WB
66476499	4MX900 581 LED40S/8 40 PSU WB WH	nein	LED40S	1	WB
66477199	4MX900 581 LED40S/8 40 PSU MB WH	nein	LED40S	1	MB
66481899	4MX900 581 LED40S/8 30 PSU MB WH	nein	LED40S	1	MB
66483299	4MX900 581 LED40S/8 30 PSU DA20 WH	nein	LED40S	1	DA20
66492499	4MX900 491 LED40S/8 40 PSU WB WH	nein	LED40S	1	WB
66493199	4MX900 491 LED40S/8	nein	LED40S	1	MB

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product		Lampenfamiliencode	Anzahl	
	Name	Notbeleuchtung		Lichtquellen	Optiktyp
	40 PSU MB WH				
66496299	4MX900	nein	LED40S	1	WB
	491 LED40S/8				
	30 PSU WB WH				
66624999	4MX900	nein	LED40S	1	WB
	491 LED40S/8				
	40 PSD WB WH				
66625699	4MX900	nein	LED40S	1	MB
	491 LED40S/8				
	40 PSD MB WH				
66626399	4MX900	nein	LED40S	1	NB
	491 LED40S/8				
	40 PSD NB WH				
66628799	4MX900	nein	LED50S	1	WB
	491 LED50S/8				
	40 PSD WB WH				
66629499	4MX900	nein	LED50S	1	MB
	491 LED50S/8				
	40 PSD MB WH				
66630099	4MX900	nein	LED50S	1	NB
	491 LED50S/8				
	40 PSD NB WH				
66631799	4MX900	nein	LED50S	1	DA20
	491 LED50S/8				
	40 PSD DA20 WH				
66633199	4MX900	nein	LED40S	1	A30
	LED40S/8				
	40 PSD A30 WH				
	L1200				
66635599	4MX900	nein	LED60S	1	A30
	LED60S/ 840 PSD				

Order Code	Full Product		Lampenfamiliencode	Anzahl	
	Name	Notbeleuchtung		Lichtquellen	Optiktyp
	A30 WH L1800				
66636299	4MX900	nein	LED40S	1	A30
	581 LED40S/8				
	40 PSU A30 WH				
66637999	4MX900	nein	LED50S	1	A30
	581 LED50S/8				
	40 PSU A30 WH				
66638699	4MX900	nein	LED40S	1	A30
	491 LED40S/8				
	40 PSU A30 WH				
66639399	4MX900	nein	LED50S	1	A30
	491 LED50S/8				
	40 PSU A30 WH				
66640999	4MX900	nein	LED50S	1	WB
	581 LED50S/8				
	40 PSU WB WH				
66641699	4MX900	nein	LED50S	1	MB
	581 LED50S/8				
	40 PSU MB WH				
66644799	4MX900	nein	LED50S	1	WB
	491 LED50S/8				
	40 PSU WB WH				
66645499	4MX900	nein	LED50S	1	MB
	491 LED50S/8				
	40 PSU MB WH				
66646199	4MX900	nein	LED50S	1	NB
	491 LED50S/8				
	40 PSU NB WH				
66681299	4MX900	nein	LED90S	1	A30
	LED90S/ 840 PSD				

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product		Anzahl		
	Name	Notbeleuchtung	Lampenfamiliencode	Lichtquellen	Optiktyp
	A30 WH L1800				
66704899	4MX900 LED90S/ 830 PSD A30 WH L1800	nein	LED90S	1	A30
66709399	4MX900 581 LED75S/8 40 PSU A30 WH	nein	LED75S	1	A30
66711699	4MX900 491 LED75S/8 40 PSU A30 WH	nein	LED75S	1	A30
66727799	4MX900 491 LED50S/8 40 PSU DA30 WH	nein	LED50S	1	DA30
66790199	4MX900 491 LED75S/8 40 PSU WB WH	nein	LED75S	1	WB
66791899	4MX900 491 LED75S/8 40 PSU MB WH	nein	LED75S	1	MB
66795699	4MX900 581 LED75S/8 40 PSU WB WH	nein	LED75S	1	WB
66796399	4MX900 581 LED75S/8 40 PSU MB WH	nein	LED75S	1	MB
66797099	4MX900 581 LED75S/8 40 PSU NB WH	nein	LED75S	1	NB
66800799	4MX900 491 LED75S/8	nein	LED75S	1	WB

Order Code	Full Product		Anzahl		
	Name	Notbeleuchtung	Lampenfamiliencode	Lichtquellen	Optiktyp
	40 PSD WB WH				
66801499	4MX900 491 LED75S/8 40 PSD MB WH	nein	LED75S	1	MB
66802199	4MX900 491 LED75S/8 40 PSD NB WH	nein	LED75S	1	NB
66804599	4MX900 491 LED75S/8 40 PSD DA20 WH	nein	LED75S	1	DA20
66805299	4MX900 491 LED75S/8 40 PSD A30 WH	nein	LED75S	1	A30
66806999	4MX900 581 LED75S/8 40 PSD WB WH	nein	LED75S	1	WB
66807699	4MX900 581 LED75S/8 40 PSD MB WH	nein	LED75S	1	MB
66808399	4MX900 581 LED75S/8 40 PSD NB WH	nein	LED75S	1	NB
66810699	4MX900 581 LED75S/8 40 PSD DA20 WH	nein	LED75S	1	DA20
66811399	4MX900 581 LED75S/8 40 PSD A30 WH	nein	LED75S	1	A30
66883099	4MX900 581 LED50S/8	nein	LED50S	1	A30

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Notbeleuchtung	Lampenfamiliencode	Anzahl Lichtquellen	Optiktyp
	40 PSD				
	A30 WH				

Initialkennwerte (IEC konform) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
97660999	4MX900 491 LED50S/ 840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38)	4000 K	141 lm/W	5000 lm
97670899	4MX900 491 LED75S/ 840 PSD- CLO WB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66882399	4MX900 581 LED50S/ 840 PSD MB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	141 lm/W	5000 lm
66977699	4MX900 581 LED50S/ 840 PSD WB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	141 lm/W	5000 lm
66379899	4MX900 LED40S/ 840 PSD WB SI L1200	(0.38, 0.38)	4000 K	143 lm/W	4000 lm
66436899	4MX900 LED60S/ 840 PSD WB SI L1800	(0.38, 0.38)	4000 K	145 lm/W	6000 lm
66439999	4MX900 LED60S/ 840 PSD DA20 SI L1800	(0.38, 0.38)	4000 K	145 lm/W	6000 lm
66440599	4MX900 LED60S/ 830 PSD	(0.43, 0.40)	3000 K	136 lm/W	6000 lm

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
	WB SI L1800				
66441299	4MX900 LED60S/ 830 PSD MB SI L1800	(0.43, 0.40)	3000 K	136 lm/W	6000 lm
66452899	4MX900 LED90S/ 840 PSD WB SI L1800	(0.38, 0.38)	4000 K	134 lm/W	9000 lm
66453599	4MX900 LED90S/ 840 PSD MB SI L1800	(0.38, 0.38)	4000 K	134 lm/W	9000 lm
66456699	4MX900 LED90S/ 830 PSD WB SI L1800	(0.43, 0.40)	3000 K	127 lm/W	9000 lm
66484999	4MX900 491 LED40S/ 840 PSU WB SI	(0.38, 0.38)	4000 K	133 lm/W	4000 lm
66488799	4MX900 491 LED40S/ 830 PSU WB SI	(0.43, 0.40)	3000 K	125 lm/W	4000 lm
66387399	4MX900 LED40S/ 840 PSD WB WH L1200	(0.38, 0.38)	4000 K	143 lm/W	4000 lm
66388099	4MX900 LED40S/ 840 PSD	(0.38, 0.38)	4000 K	143 lm/W	4000 lm

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
	MB WH L1200				
66389799	4MX900 LED40S/ 840 PSD NB WH L1200	(0.38, 0.38)	4000 K	143 lm/W	4000 lm
66390399	4MX900 LED40S/ 840 PSD DA20 WH L1200	(0.38, 0.38)	4000 K	143 lm/W	4000 lm
66391099	4MX900 LED40S/ 830 PSD WB WH L1200	(0.43, 0.40)	3000 K	133 lm/W	4000 lm
66444399	4MX900 LED60S/ 840 PSD WB WH L1800	(0.38, 0.38)	4000 K	145 lm/W	6000 lm
66445099	4MX900 LED60S/ 840 PSD MB WH L1800	(0.38, 0.38)	4000 K	145 lm/W	6000 lm
66446799	4MX900 LED60S/ 840 PSD NB WH L1800	(0.38, 0.38)	4000 K	145 lm/W	6000 lm
66447499	4MX900 LED60S/ 840 PSD DA20 WH L1800	(0.38, 0.38)	4000 K	145 lm/W	6000 lm
66448199	4MX900 LED60S/ 830 PSD WB WH L1800	(0.43, 0.40)	3000 K	136 lm/W	6000 lm
66449899	4MX900 LED60S/ 830 PSD MB WH L1800	(0.43, 0.40)	3000 K	136 lm/W	6000 lm

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
66460399	4MX900 LED90S/ 840 PSD WB WH L1800	(0.38, 0.38)	4000 K	134 lm/W	9000 lm
66461099	4MX900 LED90S/ 840 PSD MB WH L1800	(0.38, 0.38)	4000 K	134 lm/W	9000 lm
66462799	4MX900 LED90S/ 840 PSD NB WH L1800	(0.38, 0.38)	4000 K	134 lm/W	9000 lm
66463499	4MX900 LED90S/ 840 PSD DA20 WH L1800	(0.38, 0.38)	4000 K	134 lm/W	9000 lm
66464199	4MX900 LED90S/ 830 PSD WB WH L1800	(0.43, 0.40)	3000 K	127 lm/W	9000 lm
66476499	4MX900 LED40S/ 840 PSU WB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	133 lm/W	4000 lm
66477199	4MX900 LED40S/ 840 PSU MB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	133 lm/W	4000 lm
66481899	4MX900 LED40S/ 830 PSU MB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	125 lm/W	4000 lm
66483299	4MX900 LED40S/ 830 PSU DA20 WH	(0.43, 0.40)	3000 K	125 lm/W	4000 lm
66492499	4MX900 LED40S/ 491	(0.38, 0.38)	4000 K	133 lm/W	4000 lm

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
	840 PSU WB WH	SDCM <3.5			
66493199	4MX900 491 LED40S/ 840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	133 lm/W	4000 lm
66496299	4MX900 491 LED40S/ 830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	125 lm/W	4000 lm
66624999	4MX900 491 LED40S/ 840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	133 lm/W	4000 lm
66625699	4MX900 491 LED40S/ 840 PSD MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	133 lm/W	4000 lm
66626399	4MX900 491 LED40S/ 840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	133 lm/W	4000 lm
66628799	4MX900 491 LED50S/ 840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	141 lm/W	5000 lm
66629499	4MX900 491 LED50S/ 840 PSD MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	141 lm/W	5000 lm
66630099	4MX900 491 LED50S/ 840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	141 lm/W	5000 lm
66631799	4MX900 491 LED50S/ 840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	141 lm/W	5000 lm
66633199	4MX900 LED40S/	(0.38, 0.38)	4000 K	143 lm/W	4000 lm

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
	840 PSD A30 WH L1200	SDCM <3.5			
66635599	4MX900 LED60S/ 840 PSD A30 WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	145 lm/W	6000 lm
66636299	4MX900 581 LED40S/ 840 PSU A30 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	133 lm/W	4000 lm
66637999	4MX900 581 LED50S/ 840 PSU A30 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	141 lm/W	5000 lm
66638699	4MX900 491 LED40S/ 840 PSU A30 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	133 lm/W	4000 lm
66639399	4MX900 491 LED50S/ 840 PSU A30 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	141 lm/W	5000 lm
66640999	4MX900 581 LED50S/ 840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	141 lm/W	5000 lm
66641699	4MX900 581 LED50S/ 840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	141 lm/W	5000 lm
66644799	4MX900 491 LED50S/ 840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	141 lm/W	5000 lm
66645499	4MX900 491 LED50S/ 840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	141 lm/W	5000 lm
66646199	4MX900 491	(0.38, 0.38)	4000 K	141 lm/W	5000 lm

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
	LED50S/ 840 PSU NB WH	SDCM <3.5			
66681299	4MX900 LED90S/ 840 PSD A30 WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	9000 lm
66704899	4MX900 LED90S/ 830 PSD A30 WH L1800	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	127 lm/W	9000 lm
66709399	4MX900 581 LED75S/ 840 PSU A30 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66711699	4MX900 491 LED75S/ 840 PSU A30 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66727799	4MX900 491 LED50S/ 840 PSU DA30 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	141 lm/W	5000 lm
66790199	4MX900 491 LED75S/ 840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66791899	4MX900 491 LED75S/ 840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66795699	4MX900 581 LED75S/ 840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66796399	4MX900 581 LED75S/ 840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
66797099	4MX900 581 LED75S/ 840 PSU NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66800799	4MX900 491 LED75S/ 840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66801499	4MX900 491 LED75S/ 840 PSD MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66802199	4MX900 491 LED75S/ 840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66804599	4MX900 491 LED75S/ 840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66805299	4MX900 491 LED75S/ 840 PSD A30 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66806999	4MX900 581 LED75S/ 840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66807699	4MX900 581 LED75S/ 840 PSD MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66808399	4MX900 581 LED75S/ 840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66810699	4MX900 581 LED75S/ 840 PSD	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
	DA20 WH				
66811399	4MX900 581 LED75S/	(0.38, 0.38)	4000 K	134 lm/W	7500 lm

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
	840 PSD A30 WH	SDCM <3.5			
66883099	4MX900 581 LED50S/840 PSD	(0.38, 0.38)	4000 K	141 lm/W	5000 lm

Initialkennwerte (IEC konform) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initiale Eingangsleistung
97660999	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH C-2R	35.5 W
97670899	4MX900 491 LED75S/840 PSD-CLO WB WH	56 W
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	35.5 W
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	35.5 W
66379899	4MX900 LED40S/840 PSD WB SI L1200	28 W
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	41.5 W
66439999	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 SI L1800	41.5 W
66440599	4MX900 LED60S/830 PSD WB SI L1800	44 W
66441299	4MX900 LED60S/830 PSD MB SI L1800	44 W
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	67 W
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	67 W
66456699	4MX900 LED90S/830 PSD WB SI L1800	71 W
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	30 W
66488799	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB SI	32 W
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	28 W
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	28 W
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	28 W
66390399	4MX900 LED40S/840 PSD DA20 WH L1200	28 W
66391099	4MX900 LED40S/830 PSD WB WH L1200	30 W
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	41.5 W
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	41.5 W
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	41.5 W
66447499	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 WH L1800	41.5 W
66448199	4MX900 LED60S/830 PSD WB WH L1800	44 W
66449899	4MX900 LED60S/830 PSD MB WH L1800	44 W
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	67 W
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	67 W
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	67 W
66463499	4MX900 LED90S/840 PSD DA20 WH L1800	67 W
66464199	4MX900 LED90S/830 PSD WB WH L1800	71 W
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	30 W
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	30 W
66481899	4MX900 581 LED40S/830 PSU MB WH	32 W
66483299	4MX900 581 LED40S/830 PSU DA20 WH	32 W
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	30 W
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	30 W
66496299	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB WH	32 W
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	30 W

Order Code	Full Product Name	Initiale Eingangsleistung
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	30 W
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	30 W
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	35.5 W
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	35.5 W
66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	35.5 W
66631799	4MX900 491 LED50S/840 PSD DA20 WH	35.5 W
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	28 W
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	41.5 W
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	30 W
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	35.5 W
66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	30 W
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	35.5 W
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	35.5 W
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	35.5 W
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	35.5 W
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	35.5 W
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	35.5 W
66681299	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	67 W
66704899	4MX900 LED90S/830 PSD A30 WH L1800	71 W
66709399	4MX900 581 LED75S/840 PSU A30 WH	56 W
66711699	4MX900 491 LED75S/840 PSU A30 WH	56 W
66727799	4MX900 491 LED50S/840 PSU DA30 WH	35.5 W
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	56 W
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	56 W
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	56 W
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	56 W
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	56 W
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	56 W
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	56 W
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	56 W
66804599	4MX900 491 LED75S/840 PSD DA20 WH	56 W
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	56 W
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	56 W
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	56 W
66808399	4MX900 581 LED75S/840 PSD NB WH	56 W
66810699	4MX900 581 LED75S/840 PSD DA20 WH	56 W
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	56 W
66883099	4MX900 581 LED50S/840 PSD A30 WH	35.5 W

Maxos LED Performer

Mechanische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Farbe	Tragschienenlänge	Order Code	Full Product Name	Farbe	Tragschienenlänge
97660999	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH C-2R	Weiß	-	66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	Weiß	491
97670899	4MX900 491 LED75S/840 PSD-CLO WB WH	Weiß	-	66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	Weiß	491
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	Weiß	581	66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	Weiß	491
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	Weiß	581	66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	Weiß	491
66379899	4MX900 LED40S/840 PSD WB SI L1200	Silber	k.A.	66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	Weiß	491
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	Silber	k.A.	66631799	4MX900 491 LED50S/840 PSD DA20 WH	Weiß	491
66439999	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 SI L1800	Silber	k.A.	66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	Weiß	k.A.
66440599	4MX900 LED60S/830 PSD WB SI L1800	Silber	k.A.	66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	Weiß	k.A.
66441299	4MX900 LED60S/830 PSD MB SI L1800	Silber	k.A.	66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	Weiß	581
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	Silber	k.A.	66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	Weiß	581
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	Silber	k.A.	66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	Weiß	491
66456699	4MX900 LED90S/830 PSD WB SI L1800	Silber	k.A.	66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	Weiß	491
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	Silber	491	66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	Weiß	581
66488799	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB SI	Silber	491	66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	Weiß	581
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	Weiß	k.A.	66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	Weiß	491
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	Weiß	k.A.	66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	Weiß	491
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	Weiß	k.A.	66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	Weiß	491
66390399	4MX900 LED40S/840 PSD DA20 WH L1200	Weiß	k.A.	66681299	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	Weiß	k.A.
66391099	4MX900 LED40S/830 PSD WB WH L1200	Weiß	k.A.	66704899	4MX900 LED90S/830 PSD A30 WH L1800	Weiß	k.A.
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	Weiß	k.A.	66709399	4MX900 581 LED75S/840 PSU A30 WH	Weiß	581
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	Weiß	k.A.	66711699	4MX900 491 LED75S/840 PSU A30 WH	Weiß	491
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	Weiß	k.A.	66727799	4MX900 491 LED50S/840 PSU DA30 WH	Weiß	491
66447499	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 WH L1800	Weiß	k.A.	66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	Weiß	491
66448199	4MX900 LED60S/830 PSD WB WH L1800	Weiß	k.A.	66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	Weiß	491
66449899	4MX900 LED60S/830 PSD MB WH L1800	Weiß	k.A.	66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	Weiß	581
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	Weiß	k.A.	66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	Weiß	581
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	Weiß	k.A.	66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	Weiß	581
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	Weiß	k.A.	66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	Weiß	491
66463499	4MX900 LED90S/840 PSD DA20 WH L1800	Weiß	k.A.	66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	Weiß	491
66464199	4MX900 LED90S/830 PSD WB WH L1800	Weiß	k.A.	66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	Weiß	491
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	Weiß	581	66804599	4MX900 491 LED75S/840 PSD DA20 WH	Weiß	491
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	Weiß	581	66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	Weiß	491
66481899	4MX900 581 LED40S/830 PSU MB WH	Weiß	581	66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	Weiß	581
66483299	4MX900 581 LED40S/830 PSU DA20 WH	Weiß	581	66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	Weiß	581
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	Weiß	491	66808399	4MX900 581 LED75S/840 PSD NB WH	Weiß	581
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	Weiß	491	66810699	4MX900 581 LED75S/840 PSD DA20 WH	Weiß	581
66496299	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB WH	Weiß	491	66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	Weiß	581
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	Weiß	491	66883099	4MX900 581 LED50S/840 PSD A30 WH	Weiß	581

