



Maxos LED Performer: illuminazione efficiente e precisa

Maxos LED Performer

I clienti vogliono risparmiare energia e ridurre i costi rispetto a ciò a cui sono abituati con l'illuminazione convenzionale. Allo stesso tempo, è necessario ottenere condizioni di illuminazione eccellenti: in ambienti industriali, per garantire sicurezza e produttività; nei negozi, per fare in modo che la merce risalti e attragga i clienti. Il Performer Maxos LED è una soluzione a fila continua estremamente flessibile che offre ad un basso consumo energetico, un'eccellente modellazione del fascio ed un livello di investimento interessante.

Vantaggi

- Ritorno dell'investimento estremamente rapido
- Sistema ottico innovativo per una precisa modellazione del fascio
- Flessibile in termini di retrofit ed accessori

Caratteristiche

- Basso consumo energetico rispetto ai sistemi fluorescenti
- Modellazione eccellente del fascio per una minore luce dispersa e un'esatta distribuzione della luce sul piano orizzontale e quello verticale
- LED Philips (Fortimo)
- Disponibile sia per una nuova installazione, sia come sistema retrofit su canaline Maxos

Applicazione

- Supermercati
- Magazzini
- Impianti di produzione

Specifiche

Maxos LED Performer

Tipo	4MX900
Sorgente luminosa	Philips Fortimo LED Line 1R
Potenza	Versione da 1,2 m: 27-53 W Versione da 1,5 m: 31-65 W Versione da 1,8 m: 40-78 W
Angolo del fascio	2 x 50° (fascio largo) 2 x 34° (fascio medio) 2 x 25° (fascio stretto) 2 x 20° DA-20 (asimmetrico doppio) 2 x 30° DA-30 (asimmetrico doppio) 1 x 30° A-30 (asimmetrico)
Flusso luminoso	Versione da 1,2 m: 3.200 o 6.000 lm versione da 1,5 m: 4.000, 5.000 o 7.500 lm Versione da 1,8 m: 4.800, 6.000 o 9.000 lm
Temperatura del colore correlata	3.000 o 4.000 K
Indice di resa dei colori	> 80
Vita utile media L70B50	70.000 ore
Vita utile media L80B50	50.000 ore
Vita utile media L90B50	25.000 ore
Frequenza di guasto driver	1% per 5000 ore

Temperatura ambiente media	+25°C
Temperatura operativa	Da -20 a +35 °C
Driver	Philips Xitanium
Alimentazione/dati	Da 27 a 78 W a seconda della versione
Tensione di alimentazione	220-240 V / 50-60 Hz
Opzioni	EL3 centrale o con batteria
Regolazione del flusso	DALI versioni a flusso fisso o regolabile
Ingresso sistema di controllo	DALI
Materiale	Corpo: lamiera Piastra lenti: PMMA, PC per versioni EL3
Colore	Bianco (WH) Argento (SI)
Copertura ottica	PMMA, PC (per versioni EL3)
Collegamento	Contatto elettrico tramite connettore con collegamento elettrico continuo Maxos standard
Manutenzione	Il modulo può essere escluso, il driver può essere sottoposto a manutenzione
Installazione	Fissaggio dell'unità 4MX900 sulla canalina Maxos per mezzo di molle Montaggio a sospensione o a plafone (soffitto)
Accessori	Gamma accessori Maxos

Versions



Maxos LED Performer - LED
Module, system flux 5000 lm

Maxos LED Performer

Dati del prodotto



Maxos LED Performer

Condizioni di applicazione

Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
Adatto per accensione casuale	Non applicabile

Approvazione e applicazione

Codice protezione impatti meccanici	IK02
Codice di protezione ingresso	IP40

Informazioni generali

Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °
Marchio CE	CE mark
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Driver incluso	Si
Marchio ENEC	ENEC mark
Marchio di infiammabilità	D
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di unità elettriche	1 unit
Codice famiglia prodotto	4MX900

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Indice di resa dei colori	≥80
Tolleranza flusso luminoso	+/-10%

Condizioni di applicazione

Order Code	Full Product Name	Livello regolazione massimo
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	1%
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	1%
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	1%
66390399	4MX900 LED40S/840 PSD DA20 WH L1200	1%
66391099	4MX900 LED40S/830 PSD WB WH L1200	1%
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	1%
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	1%
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	1%
66447499	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 WH L1800	1%
66448199	4MX900 LED60S/830 PSD WB WH L1800	1%
66449899	4MX900 LED60S/830 PSD MB WH L1800	1%
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	1%
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	1%
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	1%
66463499	4MX900 LED90S/840 PSD DA20 WH L1800	1%
66464199	4MX900 LED90S/830 PSD WB WH L1800	1%
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	-
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	-
66481899	4MX900 581 LED40S/830 PSU MB WH	-
66483299	4MX900 581 LED40S/830 PSU DA20 WH	-
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	-
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	-
66496299	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB WH	-
66612699	4MX900 LED40S/840 PSU WB WH L1200	-
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	1%
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	1%
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	1%
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	1%
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	1%
66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	1%
66631799	4MX900 491 LED50S/840 PSD DA20 WH	1%
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	1%
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	1%
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	-
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	-
66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	-
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	-
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	-
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	-
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	-
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	-
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	-
66681299	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	1%
66704899	4MX900 LED90S/830 PSD A30 WH L1800	1%
66707999	4MX900 491 LED40S/830 PSU A30 WH	-
66708699	4MX900 491 LED50S/830 PSU A30 WH	-
66709399	4MX900 581 LED75S/840 PSU A30 WH	-
66711699	4MX900 491 LED75S/840 PSU A30 WH	-
66727799	4MX900 491 LED50S/840 PSU DA30 WH	-
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	-
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	-

Order Code	Full Product Name	Livello regolazione massimo
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	-
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	-
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	-
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	1%
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	1%
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	1%
66804599	4MX900 491 LED75S/840 PSD DA20 WH	1%
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	1%
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	1%
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	1%
66808399	4MX900 581 LED75S/840 PSD NB WH	1%
66809099	4MX900 581 LED75S/840 PSD DA30 WH	1%
66810699	4MX900 581 LED75S/840 PSD DA20 WH	1%
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	1%
66883099	4MX900 581 LED50S/840 PSD A30 WH	1%
67189299	4MX900 491 LED75S/830 PSD WB WH	1%
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	1%
66439999	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 SI L1800	1%
66440599	4MX900 LED60S/830 PSD WB SI L1800	1%
66441299	4MX900 LED60S/830 PSD MB SI L1800	1%
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	1%
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	1%
66456699	4MX900 LED90S/830 PSD WB SI L1800	1%
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	-
66488799	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB SI	-
66683699	4MX900 LED90S/840 PSD A30 SI L1800	1%
67195399	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 SI	-
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	1%
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	1%

Controlli e regolazione del flusso

Order Code	Full Product Name	Regolabile	Order Code	Full Product Name	Regolabile
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	Si	66483299	4MX900 581 LED40S/830 PSU DA20 WH	No
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	Si	66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	No
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	Si	66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	No
66390399	4MX900 LED40S/840 PSD DA20 WH L1200	Si	66496299	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB WH	No
66391099	4MX900 LED40S/830 PSD WB WH L1200	Si	66612699	4MX900 LED40S/840 PSU WB WH L1200	No
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	Si	66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	Si
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	Si	66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	Si
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	Si	66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	Si
66447499	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 WH L1800	Si	66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	Si
66448199	4MX900 LED60S/830 PSD WB WH L1800	Si	66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	Si
66449899	4MX900 LED60S/830 PSD MB WH L1800	Si	66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	Si
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	Si	66631799	4MX900 491 LED50S/840 PSD DA20 WH	Si
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	Si	66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	Si
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	Si	66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	Si
66463499	4MX900 LED90S/840 PSD DA20 WH L1800	Si	66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	No
66464199	4MX900 LED90S/830 PSD WB WH L1800	Si	66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	No
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	No	66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	No
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	No	66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	No
66481899	4MX900 581 LED40S/830 PSU MB WH	No	66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	No

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Regolabile
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	No
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	No
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	No
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	No
66681299	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	Si
66704899	4MX900 LED90S/830 PSD A30 WH L1800	Si
66707999	4MX900 491 LED40S/830 PSU A30 WH	No
66708699	4MX900 491 LED50S/830 PSU A30 WH	No
66709399	4MX900 581 LED75S/840 PSU A30 WH	No
66711699	4MX900 491 LED75S/840 PSU A30 WH	No
66727799	4MX900 491 LED50S/840 PSU DA30 WH	No
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	No
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	No
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	No
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	No
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	No
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	Si
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	Si
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	Si
66804599	4MX900 491 LED75S/840 PSD DA20 WH	Si
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	Si

Order Code	Full Product Name	Regolabile
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	Si
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	Si
66808399	4MX900 581 LED75S/840 PSD NB WH	Si
66809099	4MX900 581 LED75S/840 PSD DA30 WH	Si
66810699	4MX900 581 LED75S/840 PSD DA20 WH	Si
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	Si
66883099	4MX900 581 LED50S/840 PSD A30 WH	Si
67189299	4MX900 491 LED75S/830 PSD WB WH	Si
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	Si
66439999	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 SI L1800	Si
66440599	4MX900 LED60S/830 PSD WB SI L1800	Si
66441299	4MX900 LED60S/830 PSD MB SI L1800	Si
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	Si
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	Si
66456699	4MX900 LED90S/830 PSD WB SI L1800	Si
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	No
66488799	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB SI	No
66683699	4MX900 LED90S/840 PSD A30 SI L1800	Si
67195399	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 SI	No
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	Si
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	Si

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	220 to 240 V
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	220 to 240 V
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	220 to 240 V
66390399	4MX900 LED40S/840 PSD DA20 WH L1200	220 to 240 V
66391099	4MX900 LED40S/830 PSD WB WH L1200	220 to 240 V
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	220 to 240 V
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	220 to 240 V
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	220 to 240 V
66447499	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 WH L1800	220 to 240 V
66448199	4MX900 LED60S/830 PSD WB WH L1800	220 to 240 V
66449899	4MX900 LED60S/830 PSD MB WH L1800	220 to 240 V
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	220 to 240 V
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	220 to 240 V
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	220 to 240 V
66463499	4MX900 LED90S/840 PSD DA20 WH L1800	220 to 240 V
66464199	4MX900 LED90S/830 PSD WB WH L1800	220 to 240 V
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	220 to 240 V
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	220 to 240 V
66481899	4MX900 581 LED40S/830 PSU MB WH	220 to 240 V
66483299	4MX900 581 LED40S/830 PSU DA20 WH	220 to 240 V
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	220 to 240 V
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	220 to 240 V
66496299	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB WH	220 to 240 V
66612699	4MX900 LED40S/840 PSU WB WH L1200	220 to 240 V
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	220 to 240 V
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	220 to 240 V
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	220 to 240 V

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	220 to 240 V
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	220 to 240 V
66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	220 to 240 V
66631799	4MX900 491 LED50S/840 PSD DA20 WH	220 to 240 V
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	220 to 240 V
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	220 to 240 V
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	220 to 240 V
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	220 to 240 V
66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	220 to 240 V
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	220 to 240 V
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	220 to 240 V
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	220 to 240 V
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	220 to 240 V
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	220 to 240 V
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	220 to 240 V
66681299	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	220 to 240 V
66704899	4MX900 LED90S/830 PSD A30 WH L1800	220 to 240 V
66707999	4MX900 491 LED40S/830 PSU A30 WH	220 to 240 V
66708699	4MX900 491 LED50S/830 PSU A30 WH	220 to 240 V
66709399	4MX900 581 LED75S/840 PSU A30 WH	220 to 240 V
66711699	4MX900 491 LED75S/840 PSU A30 WH	220 to 240 V
66727799	4MX900 491 LED50S/840 PSU DA30 WH	220 to 240 V
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	220 to 240 V
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	220 to 240 V
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	220 to 240 V
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	220 to 240 V
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	220 to 240 V

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	220 to 240 V
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	220 to 240 V
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	220 to 240 V
66804599	4MX900 491 LED75S/840 PSD DA20 WH	220 to 240 V
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	220 to 240 V
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	220 to 240 V
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	220 to 240 V
66808399	4MX900 581 LED75S/840 PSD NB WH	220 to 240 V
66809099	4MX900 581 LED75S/840 PSD DA30 WH	220 to 240 V
66810699	4MX900 581 LED75S/840 PSD DA20 WH	220 to 240 V
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	220 to 240 V
66883099	4MX900 581 LED50S/840 PSD A30 WH	220 to 240 V
67189299	4MX900 491 LED75S/830 PSD WB WH	220 to 240 V

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	220 to 240 V
66439999	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 SI L1800	220 to 240 V
66440599	4MX900 LED60S/830 PSD WB SI L1800	220 to 240 V
66441299	4MX900 LED60S/830 PSD MB SI L1800	220 to 240 V
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	220 to 240 V
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	220 to 240 V
66456699	4MX900 LED90S/830 PSD WB SI L1800	220 to 240 V
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	220 to 240 V
66488799	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB SI	220 to 240 V
66683699	4MX900 LED90S/840 PSD A30 SI L1800	220 to 240 V
67195399	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 SI	220 to 240 V
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	220 to 240 V
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	220-240 V

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza	Codice famiglia lampada	Numero di sorgenti luminose	Tipo di ottica
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	No	LED40S	1	WB
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	No	LED40S	1	MB
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	No	LED40S	1	NB
66390399	4MX900 LED40S/840 PSD DA20 WH L1200	No	LED40S	1	DA20
66391099	4MX900 LED40S/830 PSD WB WH L1200	No	LED40S	1	WB
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	No	LED60S	1	WB
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	No	LED60S	1	MB
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	No	LED60S	1	NB
66447499	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 WH L1800	No	LED60S	1	DA20
66448199	4MX900 LED60S/830 PSD WB WH L1800	No	LED60S	1	WB
66449899	4MX900 LED60S/830 PSD MB WH L1800	No	LED60S	1	MB
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	No	LED90S	1	WB
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	No	LED90S	1	MB
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	No	LED90S	1	NB
66463499	4MX900 LED90S/840 PSD DA20 WH L1800	No	LED90S	1	DA20
66464199	4MX900 LED90S/830 PSD WB WH L1800	No	LED90S	1	WB

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza	Codice famiglia lampada	Numero di sorgenti luminose	Tipo di ottica
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	No	LED40S	1	WB
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	No	LED40S	1	MB
66481899	4MX900 581 LED40S/830 PSU MB WH	No	LED40S	1	MB
66483299	4MX900 581 LED40S/830 PSU DA20 WH	No	LED40S	1	DA20
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	No	LED40S	1	WB
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	No	LED40S	1	MB
66496299	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB WH	No	LED40S	1	WB
66612699	4MX900 LED40S/840 PSU WB WH L1200	No	LED40S	1	WB
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	No	LED40S	1	WB
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	No	LED40S	1	MB
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	No	LED40S	1	NB

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza	Codice famiglia lampada	Numero di sorgenti luminose	Tipo di ottica
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	No	LED50S	1	WB
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	No	LED50S	1	MB
66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	No	LED50S	1	NB
66631799	4MX900 491 LED50S/840 PSD DA20 WH	No	LED50S	1	DA20
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	No	LED40S	1	A30
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	No	LED60S	1	A30
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	No	LED40S	1	A30
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	No	LED50S	1	A30
66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	No	LED40S	1	A30
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	No	LED50S	1	A30
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	No	LED50S	1	WB
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	No	LED50S	1	MB
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	No	LED50S	1	WB
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	No	LED50S	1	MB
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	No	LED50S	1	NB
66681299	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	No	LED90S	1	A30
66704899	4MX900 LED90S/830 PSD A30 WH L1800	No	LED90S	1	A30
66707999	4MX900 491 LED40S/830 PSU A30 WH	No	LED40S	1	A30

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza	Codice famiglia lampada	Numero di sorgenti luminose	Tipo di ottica
66708699	4MX900 491 LED50S/830 PSU A30 WH	No	LED50S	1	A30
66709399	4MX900 581 LED75S/840 PSU A30 WH	No	LED75S	1	A30
66711699	4MX900 491 LED75S/840 PSU A30 WH	No	LED75S	1	A30
66727799	4MX900 491 LED50S/840 PSU DA30 WH	No	LED50S	1	DA30
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	No	LED75S	1	WB
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	No	LED75S	1	MB
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	No	LED75S	1	WB
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	No	LED75S	1	MB
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	No	LED75S	1	NB
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	No	LED75S	1	WB
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	No	LED75S	1	MB
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	No	LED75S	1	NB
66804599	4MX900 491 LED75S/840 PSD DA20 WH	No	LED75S	1	DA20
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	No	LED75S	1	A30
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	No	LED75S	1	WB
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	No	LED75S	1	MB

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza	Codice famiglia lampada	Numero di sorgenti luminose	Tipo di ottica
66808399	4MX900 581 LED75S/840 PSD NB WH	No	LED75S	1	NB
66809099	4MX900 581 LED75S/840 PSD DA30 WH	No	LED75S	1	DA30
66810699	4MX900 581 LED75S/840 PSD DA20 WH	No	LED75S	1	DA20
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	No	LED75S	1	A30
66883099	4MX900 581 LED50S/840 PSD A30 WH	No	LED50S	1	A30
67189299	4MX900 491 LED75S/830 PSD WB WH	No	LED75S	1	WB
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	No	LED60S	1	WB
66439999	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 SI L1800	No	LED60S	1	DA20
66440599	4MX900 LED60S/830 PSD WB SI L1800	No	LED60S	1	WB
66441299	4MX900 LED60S/830 PSD MB SI L1800	No	LED60S	1	MB

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza	Codice famiglia lampada	Numero di sorgenti luminose	Tipo di ottica
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	No	LED90S	1	WB
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	No	LED90S	1	MB
66456699	4MX900 LED90S/830 PSD WB SI L1800	No	LED90S	1	WB
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	No	LED40S	1	WB
66488799	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB SI	No	LED40S	1	WB
66683699	4MX900 LED90S/840 PSD A30 SI L1800	No	LED90S	1	A30
67195399	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 SI	No	LED50S	1	A30
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	-	LED50S	-	MB
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	-	LED50S	-	WB

Rendimento iniziale (conformità IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Indice Temperatura di colore correlata	Efficienza iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	143 lm/W	4000 lm
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	143 lm/W	4000 lm
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	143 lm/W	4000 lm
66390399	4MX900 LED40S/840 PSD DA20 WH L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	143 lm/W	4000 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Indice Temperatura di colore correlata	Efficienza iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale
66391099	4MX900 LED40S/830 PSD WB WH L1200	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	133 lm/W	4000 lm
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	145 lm/W	6000 lm
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	145 lm/W	6000 lm
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	145 lm/W	6000 lm

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Indice Temperatura di colore correlata	Efficienza iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale
66447499	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	145 lm/W	6000 lm
66448199	4MX900 LED60S/830 PSD WB WH L1800	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	136 lm/W	6000 lm
66449899	4MX900 LED60S/830 PSD MB WH L1800	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	136 lm/W	6000 lm
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	9000 lm
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	9000 lm
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	9000 lm
66463499	4MX900 LED90S/840 PSD DA20 WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	9000 lm
66464199	4MX900 LED90S/830 PSD WB WH L1800	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	127 lm/W	9000 lm
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	133 lm/W	4000 lm
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	133 lm/W	4000 lm
66481899	4MX900 581 LED40S/830 PSU MB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	125 lm/W	4000 lm
66483299	4MX900 581 LED40S/830 PSU DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	125 lm/W	4000 lm
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	133 lm/W	4000 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Indice Temperatura di colore correlata	Efficienza iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	133 lm/W	4000 lm
66496299	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	125 lm/W	4000 lm
66612699	4MX900 LED40S/840 PSU WB WH L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	143 lm/W	4000 lm
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	133 lm/W	4000 lm
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	133 lm/W	4000 lm
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	133 lm/W	4000 lm
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	141 lm/W	5000 lm
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	141 lm/W	5000 lm
66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	141 lm/W	5000 lm
66631799	4MX900 491 LED50S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	141 lm/W	5000 lm
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	143 lm/W	4000 lm
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	145 lm/W	6000 lm
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	133 lm/W	4000 lm
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	141 lm/W	5000 lm
66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	133 lm/W	4000 lm

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Indice Temperatura di colore correlata	Efficienza iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	141 lm/W	5000 lm
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	141 lm/W	5000 lm
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	141 lm/W	5000 lm
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	141 lm/W	5000 lm
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	141 lm/W	5000 lm
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	141 lm/W	5000 lm
66681299	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	9000 lm
66704899	4MX900 LED90S/830 PSD A30 WH L1800	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	127 lm/W	9000 lm
66707999	4MX900 491 LED40S/830 PSU A30 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	125 lm/W	4000 lm
66708699	4MX900 491 LED50S/830 PSU A30 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	135 lm/W	5000 lm
66709399	4MX900 581 LED75S/840 PSU A30 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66711699	4MX900 491 LED75S/840 PSU A30 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66727799	4MX900 491 LED50S/840 PSU DA30 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	141 lm/W	5000 lm
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Indice Temperatura di colore correlata	Efficienza iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66804599	4MX900 491 LED75S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66808399	4MX900 581 LED75S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66809099	4MX900 581 LED75S/840 PSD DA30 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66810699	4MX900 581 LED75S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66883099	4MX900 581 LED50S/840 PSD A30 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	141 lm/W	5000 lm

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Indice Temperatura di colore correlata	Efficienza iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale
67189299	4MX900 491 LED75S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	125 lm/W	7500 lm
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	145 lm/W	6000 lm
66439999	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 SI L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	145 lm/W	6000 lm
66440599	4MX900 LED60S/830 PSD WB SI L1800	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	136 lm/W	6000 lm
66441299	4MX900 LED60S/830 PSD MB SI L1800	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	136 lm/W	6000 lm
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	9000 lm
66453599	4MX900 LED90S/840	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	9000 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Indice Temperatura di colore correlata	Efficienza iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale
	PSD MB SI L1800				
66456699	4MX900 LED90S/830 PSD WB SI L1800	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	127 lm/W	9000 lm
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	133 lm/W	4000 lm
66488799	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	125 lm/W	4000 lm
66683699	4MX900 LED90S/840 PSD A30 SI L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	9000 lm
67195399	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	141 lm/W	5000 lm
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	141 lm/W	5000 lm
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	141 lm/W	5000 lm

Rendimento iniziale (conformità IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Potenza in ingresso iniziale
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	28 W
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	28 W
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	28 W
66390399	4MX900 LED40S/840 PSD DA20 WH L1200	28 W
66391099	4MX900 LED40S/830 PSD WB WH L1200	30 W
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	41.5 W
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	41.5 W
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	41.5 W
66447499	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 WH L1800	41.5 W
66448199	4MX900 LED60S/830 PSD WB WH L1800	44 W
66449899	4MX900 LED60S/830 PSD MB WH L1800	44 W
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	67 W
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	67 W
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	67 W
66463499	4MX900 LED90S/840 PSD DA20 WH L1800	67 W
66464199	4MX900 LED90S/830 PSD WB WH L1800	71 W
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	30 W
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	30 W
66481899	4MX900 581 LED40S/830 PSU MB WH	32 W
66483299	4MX900 581 LED40S/830 PSU DA20 WH	32 W

Order Code	Full Product Name	Potenza in ingresso iniziale
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	30 W
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	30 W
66496299	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB WH	32 W
66612699	4MX900 LED40S/840 PSU WB WH L1200	28 W
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	30 W
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	30 W
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	30 W
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	35.5 W
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	35.5 W
66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	35.5 W
66631799	4MX900 491 LED50S/840 PSD DA20 WH	35.5 W
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	28 W
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	41.5 W
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	30 W
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	35.5 W
66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	30 W
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	35.5 W
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	35.5 W
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	35.5 W
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	35.5 W

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Potenza in ingresso iniziale
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	35,5 W
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	35,5 W
66681299	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	67 W
66704899	4MX900 LED90S/830 PSD A30 WH L1800	71 W
66707999	4MX900 491 LED40S/830 PSU A30 WH	32 W
66708699	4MX900 491 LED50S/830 PSU A30 WH	37 W
66709399	4MX900 581 LED75S/840 PSU A30 WH	56 W
66711699	4MX900 491 LED75S/840 PSU A30 WH	56 W
66727799	4MX900 491 LED50S/840 PSU DA30 WH	35,5 W
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	56 W
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	56 W
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	56 W
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	56 W
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	56 W
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	56 W
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	56 W
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	56 W
66804599	4MX900 491 LED75S/840 PSD DA20 WH	56 W
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	56 W
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	56 W

Order Code	Full Product Name	Potenza in ingresso iniziale
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	56 W
66808399	4MX900 581 LED75S/840 PSD NB WH	56 W
66809099	4MX900 581 LED75S/840 PSD DA30 WH	56 W
66810699	4MX900 581 LED75S/840 PSD DA20 WH	56 W
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	56 W
66883099	4MX900 581 LED50S/840 PSD A30 WH	35,5 W
67189299	4MX900 491 LED75S/830 PSD WB WH	60 W
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	41,5 W
66439999	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 SI L1800	41,5 W
66440599	4MX900 LED60S/830 PSD WB SI L1800	44 W
66441299	4MX900 LED60S/830 PSD MB SI L1800	44 W
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	67 W
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	67 W
66456699	4MX900 LED90S/830 PSD WB SI L1800	71 W
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	30 W
66488799	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB SI	32 W
66683699	4MX900 LED90S/840 PSD A30 SI L1800	67 W
67195399	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 SI	35,5 W
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	35,5 W
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	35,5 W

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore	Lunghezza canalina
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	Bianco WH	No
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	Bianco WH	No
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	Bianco WH	No
66390399	4MX900 LED40S/840 PSD DA20 WH L1200	Bianco WH	No
66391099	4MX900 LED40S/830 PSD WB WH L1200	Bianco WH	No
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	Bianco WH	No
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	Bianco WH	No
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	Bianco WH	No
66447499	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 WH L1800	Bianco WH	No
66448199	4MX900 LED60S/830 PSD WB WH L1800	Bianco WH	No
66449899	4MX900 LED60S/830 PSD MB WH L1800	Bianco WH	No
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	Bianco WH	No
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	Bianco WH	No
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	Bianco WH	No
66463499	4MX900 LED90S/840 PSD DA20 WH L1800	Bianco WH	No
66464199	4MX900 LED90S/830 PSD WB WH L1800	Bianco WH	No
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	Bianco WH	581
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	Bianco WH	581
66481899	4MX900 581 LED40S/830 PSU MB WH	Bianco WH	581
66483299	4MX900 581 LED40S/830 PSU DA20 WH	Bianco WH	581
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	Bianco WH	491
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	Bianco WH	491
66496299	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB WH	Bianco WH	491
66612699	4MX900 LED40S/840 PSU WB WH L1200	Bianco WH	No
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	Bianco WH	491
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	Bianco WH	491
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	Bianco WH	491

Order Code	Full Product Name	Colore	Lunghezza canalina
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	Bianco WH	491
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	Bianco WH	491
66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	Bianco WH	491
66631799	4MX900 491 LED50S/840 PSD DA20 WH	Bianco WH	491
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	Bianco WH	No
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	Bianco WH	No
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	Bianco WH	581
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	Bianco WH	581
66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	Bianco WH	491
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	Bianco WH	491
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	Bianco WH	581
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	Bianco WH	581
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	Bianco WH	491
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	Bianco WH	491
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	Bianco WH	491
66681299	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	Bianco WH	No
66704899	4MX900 LED90S/830 PSD A30 WH L1800	Bianco WH	No
66707999	4MX900 491 LED40S/830 PSU A30 WH	Bianco WH	491
66708699	4MX900 491 LED50S/830 PSU A30 WH	Bianco WH	491
66709399	4MX900 581 LED75S/840 PSU A30 WH	Bianco WH	581
66711699	4MX900 491 LED75S/840 PSU A30 WH	Bianco WH	491
66727799	4MX900 491 LED50S/840 PSU DA30 WH	Bianco WH	491
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	Bianco WH	491
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	Bianco WH	491
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	Bianco WH	581
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	Bianco WH	581
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	Bianco WH	581

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Colore	Lunghezza canalina
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	Bianco WH	491
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	Bianco WH	491
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	Bianco WH	491
66804599	4MX900 491 LED75S/840 PSD DA20 WH	Bianco WH	491
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	Bianco WH	491
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	Bianco WH	581
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	Bianco WH	581
66808399	4MX900 581 LED75S/840 PSD NB WH	Bianco WH	581
66809099	4MX900 581 LED75S/840 PSD DA30 WH	Bianco WH	581
66810699	4MX900 581 LED75S/840 PSD DA20 WH	Bianco WH	581
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	Bianco WH	581
66883099	4MX900 581 LED50S/840 PSD A30 WH	Bianco WH	581
67189299	4MX900 491 LED75S/830 PSD WB WH	Bianco WH	491

Order Code	Full Product Name	Colore	Lunghezza canalina
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	Argento SI	No
66439999	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 SI L1800	Argento SI	No
66440599	4MX900 LED60S/830 PSD WB SI L1800	Argento SI	No
66441299	4MX900 LED60S/830 PSD MB SI L1800	Argento SI	No
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	Argento SI	No
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	Argento SI	No
66456699	4MX900 LED90S/830 PSD WB SI L1800	Argento SI	No
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	Argento SI	491
66488799	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB SI	Argento SI	491
66683699	4MX900 LED90S/840 PSD A30 SI L1800	Argento SI	No
67195399	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 SI	Argento SI	581
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	Bianco WH	581
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	Bianco WH	581

