



Maxos LED Performer – iluminação eficiente com precisão de linha

Maxos LED Performer

Os clientes pretendem poupar energia e reduzir custos em comparação com o que estão habituados na iluminação convencional. Ao mesmo tempo, são necessárias excelentes condições de iluminação: em ambientes industriais, para garantir a segurança e a produtividade; e em ambientes de revenda, para realçar os produtos e atrair a atenção dos clientes. O Maxos LED Performer representa uma solução extremamente flexível que proporciona um consumo de energia reduzido e uma excelente distribuição lumínica com um nível de investimento atractivo.

Benefícios

- Retorno extremamente rápido do investimento
- Sistema óptico inovador para um feixe de luz preciso
- Flexível em termos de versões adaptáveis, focos, alterações, acessórios

Características

- Baixo consumo de energia em comparação com a iluminação fluorescente
- Excelente distribuição lumínica para uma menor dispersão da luz e com precisão nos planos horizontal e vertical
- Módulos LED da Philips (Fortimo) de qualidade comprovada
- Possibilidade de montagem, em instalações novas ou adaptadas, numa calha Maxos
- Também disponível na versão de painel flexível 4MX800 ou na versão de eficiência elevada 4MX850

Aplicação

- Supermercados
- Armazéns de mercadorias
- Instalações de produção

Maxos LED Performer

Especificações

Tipo	4MX900
Fonte de luz	Philips Fortimo LED Line 1R
Potência	Versão de 1,2 m: 27-53 W Versão de 1,5 m: 31-65 W Versão de 1,8 m: 40-78 W
Ângulo do feixe	2 x 50° (Feixe largo) 2 x 34° (Feixe médio) 2 x 25° (Feixe estreito) 2 x 20° DA-20 (Assimétrico duplo) 2 x 30° DA-30 (Assimétrico duplo) 1 x 30° A-30 (Assimétrico)
Fluxo luminoso	Versão de 1,2 m: 3200 ou 6000 lm Versão de 1,5 m: 4000, 5000 ou 7500 lm Versão de 1,8 m: 4800, 6000 ou 9000 lm
Temperatura de cor correlacionada	3000 ou 4000 K
Índice de restituição cromática	> 80
Vida útil média L70B50	70.000 horas
Vida útil média L80B50	50.000 horas
Vida útil média L90B50	25.000 horas
Taxa de falhas do controlador	1% por 5000 horas
Temperatura ambiente média	+25°C

Intervalo da temperatura de funcionamento	-20 a +35°C
Controlador	Philips Xitanium
Fonte de alimentação/dados	27-78 W consoante a versão
Tensão de rede	220-240 V / 50-60 Hz
Opções	EL3 central ou com a possibilidade de bateria
Regulação	Versões regulável com DALI e emissão fixa
Entrada do sistema de controlo	DALI
Material	Tabuleiro do controlo: chapa metálica Placa da lente: PMMA, PC para versões EL3
Cor	Branco (WH) Prateado (SI)
Tampa da óptica	PMMA, PC (para versões EL3)
Ligação	Contacto eléctrico via conector de ligação de passagem Maxos standard
Manutenção	Possibilidade de fixação do módulo e de assistência do controlador
Instalação	Fixação da unidade 4MX900 na calha Maxos com molas Montagem suspensa ou em superfície (tecto)
Acessórios	Gama de acessórios Maxos

Versions

Maxos LED Performer - LED
Module, system flux 5000 lm



Maxos LED Performer

Detalhes do produto



Maxos LED Performer

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente -20 to +40°C

Adequado para uma comutação aleatória -

Aprovação e aplicação

Código de proteção mecânica contra impactos IK02

Código de proteção de entrada IP40

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada 220-240 V

Informações gerais

Ângulo do feixe da fonte de luz 120 °

Marca CE CE

Classe de proteção IEC Classe de segurança I

Controlador incluído true

Marca ENEC ENEC

Marca de inflamabilidade D

Teste de resistência do cabo Temperatura 650 °C, duração 30 s

Fonte de luz substituível false

Número de unidades de equipamento 1

Código da família de produtos 4MX900

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Índice de restituição cromática inicial ≥80

Tolerância do fluxo luminoso +/-10%

Condições de aplicação

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação máximo
97678499	4MX900 581 LED40S/840 PSD WB WH	1%
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	1%
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	1%
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	1%
66390399	4MX900 LED40S/840 PSD DA20 WH L1200	1%
66391099	4MX900 LED40S/830 PSD WB WH L1200	1%
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	1%
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	1%
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	1%
66447499	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 WH L1800	1%
66448199	4MX900 LED60S/830 PSD WB WH L1800	1%
66449899	4MX900 LED60S/830 PSD MB WH L1800	1%
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	1%
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	1%
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	1%
66463499	4MX900 LED90S/840 PSD DA20 WH L1800	1%
66464199	4MX900 LED90S/830 PSD WB WH L1800	1%
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	-
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	-
66481899	4MX900 581 LED40S/830 PSU MB WH	-
66483299	4MX900 581 LED40S/830 PSU DA20 WH	-
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	-
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	-
66496299	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB WH	-
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	1%
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	1%
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	1%
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	-
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	-
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	-
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	-
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	-
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	1%
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	1%
66808399	4MX900 581 LED75S/840 PSD NB WH	1%
66883099	4MX900 581 LED50S/840 PSD A30 WH	1%
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	1%
66439999	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 SI L1800	1%
66440599	4MX900 LED60S/830 PSD WB SI L1800	1%
66441299	4MX900 LED60S/830 PSD MB SI L1800	1%
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	1%
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	1%
66456699	4MX900 LED90S/830 PSD WB SI L1800	1%
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	-
66488799	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB SI	-

Controles e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável	Order Code	Full Product Name	Regulável
97678499	4MX900 581 LED40S/840 PSD WB WH	true	66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	true

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Regulável
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	true
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	true
66390399	4MX900 LED40S/840 PSD DA20 WH L1200	true
66391099	4MX900 LED40S/830 PSD WB WH L1200	true
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	true
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	true
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	true
66447499	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 WH L1800	true
66448199	4MX900 LED60S/830 PSD WB WH L1800	true
66449899	4MX900 LED60S/830 PSD MB WH L1800	true
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	true
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	true
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	true
66463499	4MX900 LED90S/840 PSD DA20 WH L1800	true
66464199	4MX900 LED90S/830 PSD WB WH L1800	true
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	false
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	false
66481899	4MX900 581 LED40S/830 PSU MB WH	false
66483299	4MX900 581 LED40S/830 PSU DA20 WH	false
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	false
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	false
66496299	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB WH	false

Order Code	Full Product Name	Regulável
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	true
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	true
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	true
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	false
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	false
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	false
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	false
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	false
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	true
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	true
66808399	4MX900 581 LED75S/840 PSD NB WH	true
66883099	4MX900 581 LED50S/840 PSD A30 WH	true
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	true
66439999	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 SI L1800	true
66440599	4MX900 LED60S/830 PSD WB SI L1800	true
66441299	4MX900 LED60S/830 PSD MB SI L1800	true
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	true
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	true
66456699	4MX900 LED90S/830 PSD WB SI L1800	true
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	false
66488799	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB SI	false

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Iluminação de emergência	Código da família das lâmpadas	Número de fontes de luz	Tipo de ótica
97678499	4MX900 581 LED40S/840 PSD WB WH	-	-	-	WB
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	Não	LED40S	1	WB
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	Não	LED40S	1	MB
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	Não	LED40S	1	NB
66390399	4MX900 LED40S/840 PSD DA20 WH L1200	Não	LED40S	1	DA20
66391099	4MX900 LED40S/830 PSD WB WH L1200	Não	LED40S	1	WB
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	Não	LED60S	1	WB
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	Não	LED60S	1	MB
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	Não	LED60S	1	NB
66447499	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 WH L1800	Não	LED60S	1	DA20
66448199	4MX900 LED60S/830 PSD WB WH L1800	Não	LED60S	1	WB

Order Code	Full Product Name	Iluminação de emergência	Código da família das lâmpadas	Número de fontes de luz	Tipo de ótica
66449899	4MX900 LED60S/830 PSD MB WH L1800	Não	LED60S	1	MB
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	Não	LED90S	1	WB
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	Não	LED90S	1	MB
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	Não	LED90S	1	NB
66463499	4MX900 LED90S/840 PSD DA20 WH L1800	Não	LED90S	1	DA20
66464199	4MX900 LED90S/830 PSD WB WH L1800	Não	LED90S	1	WB
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	Não	LED40S	1	WB
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	Não	LED40S	1	MB
66481899	4MX900 581 LED40S/830 PSU MB WH	Não	LED40S	1	MB
66483299	4MX900 581 LED40S/830 PSU DA20 WH	Não	LED40S	1	DA20

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Iluminação de emergência	Código da família das lâmpadas	Número de fontes de luz	Tipo de ótica
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	Não	LED40S	1	WB
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	Não	LED40S	1	MB
66496299	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB WH	Não	LED40S	1	WB
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	Não	LED40S	1	WB
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	Não	LED40S	1	MB
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	Não	LED50S	1	WB
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	Não	LED50S	1	A30
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	Não	LED50S	1	WB
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	Não	LED50S	1	WB
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	Não	LED75S	1	WB
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	Não	LED75S	1	MB

Order Code	Full Product Name	Iluminação de emergência	Código da família das lâmpadas	Número de fontes de luz	Tipo de ótica
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	Não	LED75S	1	WB
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	Não	LED75S	1	MB
66808399	4MX900 581 LED75S/840 PSD NB WH	Não	LED75S	1	NB
66883099	4MX900 581 LED50S/840 PSD A30 WH	Não	LED50S	1	A30
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	Não	LED60S	1	WB
66439999	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 SI L1800	Não	LED60S	1	DA20
66440599	4MX900 LED60S/830 PSD WB SI L1800	Não	LED60S	1	WB
66441299	4MX900 LED60S/830 PSD MB SI L1800	Não	LED60S	1	MB
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	Não	LED90S	1	WB
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	Não	LED90S	1	MB
66456699	4MX900 LED90S/830 PSD WB SI L1800	Não	LED90S	1	WB
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	Não	LED40S	1	WB
66488799	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB SI	Não	LED40S	1	WB

Desempenho inicial (compatível com IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor correlacionada inicial	Eficiência da luminária LED inicial	Fluxo luminoso inicial
97678499	4MX900 581 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	133 lm/W	4000 lm
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	143 lm/W	4000 lm
66388099	4MX900 LED40S/840	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	143 lm/W	4000 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor correlacionada inicial	Eficiência da luminária LED inicial	Fluxo luminoso inicial
	PSD MB WH L1200				
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	143 lm/W	4000 lm
66390399	4MX900 LED40S/840 PSD DA20 WH L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	143 lm/W	4000 lm

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de	Eficiência	Fluxo luminoso
			cor correlacionada inicial	da luminária LED inicial	
66391099	4MX900 LED40S/830 PSD WB WH L1200	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	133 lm/W	4000 lm
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	145 lm/W	6000 lm
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	145 lm/W	6000 lm
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	145 lm/W	6000 lm
66447499	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	145 lm/W	6000 lm
66448199	4MX900 LED60S/830 PSD WB WH L1800	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	136 lm/W	6000 lm
66449899	4MX900 LED60S/830 PSD MB WH L1800	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	136 lm/W	6000 lm
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	9000 lm
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	9000 lm
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	9000 lm
66463499	4MX900 LED90S/840 PSD DA20 WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	9000 lm
66464199	4MX900 LED90S/830 PSD WB WH L1800	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	127 lm/W	9000 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de	Eficiência	Fluxo luminoso
			cor correlacionada inicial	da luminária LED inicial	
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	133 lm/W	4000 lm
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	133 lm/W	4000 lm
66481899	4MX900 581 LED40S/830 PSU MB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	125 lm/W	4000 lm
66483299	4MX900 581 LED40S/830 PSU DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	125 lm/W	4000 lm
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	133 lm/W	4000 lm
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	133 lm/W	4000 lm
66496299	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	125 lm/W	4000 lm
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	133 lm/W	4000 lm
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	133 lm/W	4000 lm
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	141 lm/W	5000 lm
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	141 lm/W	5000 lm
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	141 lm/W	5000 lm
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	141 lm/W	5000 lm
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de	Eficiência	Fluxo luminoso
			cor correlacionada inicial	da luminária LED inicial	
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66808399	4MX900 581 LED75S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	7500 lm
66883099	4MX900 581 LED50S/840 PSD A30 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	141 lm/W	5000 lm
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	145 lm/W	6000 lm
66439999	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 SI L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	145 lm/W	6000 lm
66440599	4MX900 LED60S/830 PSD WB SI L1800	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	136 lm/W	6000 lm
66441299	4MX900 LED60S/830 PSD MB SI L1800	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	136 lm/W	6000 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de	Eficiência	Fluxo luminoso
			cor correlacionada inicial	da luminária LED inicial	
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	9000 lm
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	134 lm/W	9000 lm
66456699	4MX900 LED90S/830 PSD WB SI L1800	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	127 lm/W	9000 lm
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	133 lm/W	4000 lm
66488799	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	125 lm/W	4000 lm

Desempenho inicial (compatível com IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Potência de entrada inicial
97678499	4MX900 581 LED40S/840 PSD WB WH	30 W
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	28 W
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	28 W
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	28 W
66390399	4MX900 LED40S/840 PSD DA20 WH L1200	28 W
66391099	4MX900 LED40S/830 PSD WB WH L1200	30 W
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	41.5 W
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	41.5 W
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	41.5 W
66447499	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 WH L1800	41.5 W
66448199	4MX900 LED60S/830 PSD WB WH L1800	44 W
66449899	4MX900 LED60S/830 PSD MB WH L1800	44 W
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	67 W
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	67 W
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	67 W
66463499	4MX900 LED90S/840 PSD DA20 WH L1800	67 W
66464199	4MX900 LED90S/830 PSD WB WH L1800	71 W
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	30 W
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	30 W
66481899	4MX900 581 LED40S/830 PSU MB WH	32 W

Order Code	Full Product Name	Potência de entrada inicial
66483299	4MX900 581 LED40S/830 PSU DA20 WH	32 W
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	30 W
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	30 W
66496299	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB WH	32 W
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	30 W
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	30 W
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	35.5 W
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	35.5 W
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	35.5 W
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	35.5 W
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	56 W
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	56 W
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	56 W
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	56 W
66808399	4MX900 581 LED75S/840 PSD NB WH	56 W
66883099	4MX900 581 LED50S/840 PSD A30 WH	35.5 W
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	41.5 W
66439999	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 SI L1800	41.5 W
66440599	4MX900 LED60S/830 PSD WB SI L1800	44 W
66441299	4MX900 LED60S/830 PSD MB SI L1800	44 W

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Potência de entrada inicial
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	67 W
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	67 W
66456699	4MX900 LED90S/830 PSD WB SI L1800	71 W

Order Code	Full Product Name	Potência de entrada inicial
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	30 W
66488799	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB SI	32 W

Dados mecânicos e de revestimento

Order Code	Full Product Name	Comprimento do	
		Cor	sistema de calhas
97678499	4MX900 581 LED40S/840 PSD WB WH	WH	-
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	WH	Não
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	WH	Não
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	WH	Não
66390399	4MX900 LED40S/840 PSD DA20 WH L1200	WH	Não
66391099	4MX900 LED40S/830 PSD WB WH L1200	WH	Não
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	WH	Não
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	WH	Não
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	WH	Não
66447499	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 WH L1800	WH	Não
66448199	4MX900 LED60S/830 PSD WB WH L1800	WH	Não
66449899	4MX900 LED60S/830 PSD MB WH L1800	WH	Não
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	WH	Não
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	WH	Não
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	WH	Não
66463499	4MX900 LED90S/840 PSD DA20 WH L1800	WH	Não
66464199	4MX900 LED90S/830 PSD WB WH L1800	WH	Não
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	WH	581
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	WH	581
66481899	4MX900 581 LED40S/830 PSU MB WH	WH	581
66483299	4MX900 581 LED40S/830 PSU DA20 WH	WH	581
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	WH	491
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	WH	491

Order Code	Full Product Name	Comprimento do	
		Cor	sistema de calhas
66496299	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB WH	WH	491
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	WH	491
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	WH	491
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	WH	491
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	WH	581
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	WH	581
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	WH	491
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	WH	491
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	WH	491
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	WH	491
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	WH	581
66808399	4MX900 581 LED75S/840 PSD NB WH	WH	581
66883099	4MX900 581 LED50S/840 PSD A30 WH	WH	581
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	SI	Não
66439999	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 SI L1800	SI	Não
66440599	4MX900 LED60S/830 PSD WB SI L1800	SI	Não
66441299	4MX900 LED60S/830 PSD MB SI L1800	SI	Não
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	SI	Não
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	SI	Não
66456699	4MX900 LED90S/830 PSD WB SI L1800	SI	Não
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	SI	491
66488799	4MX900 491 LED40S/830 PSU WB SI	SI	491

