



Maxos LED Performer – effektiv och precis linjebelysning

Maxos LED Performer

Kunder vill spara energi och minska kostnaderna jämfört med vad traditionell belysning vanligen ger möjlighet till. Samtidigt behövs utmärkta ljusförhållanden för att garantera säkerhet och produktivitet i industrimiljöer och för att visa upp varorna och attrahera kunder i butiksmiljöer. Maxos LED Performer är en oerhört flexibel lösning som ger lägre energiförbrukning och utmärkt ljusfördelning till ett attraktivt pris.

Fördelar

- Mycket snabb återbetalning
- Banbrytande optiskt system för exakt ljusfördelning
- Flexibel vad gäller eftermontering, spotlights, ändringar och tillbehör

Funktioner

- Låg energiförbrukning jämfört med lysrör
- Utmärkt form på ljuskäglan ger mindre spilljus och exakt ljusfördelning på horisontella och vertikala ytor
- Beprövade Philips LED-enheter (Fortimo)
- Kan monteras nya eller bytas ut i efterhand på en Maxos-skena
- Finns även i en flexibel panelversion 4MX800 och en högeffektiv version 4MX850

Användning

- Stormarknader
- Lagerlokaler
- Produktionsanläggningar


Maxos LED Performer

Versions



IPPR 4MX900i 0001

Måttskiss




Produktinformation

IPDP_4MX900i_0001-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0003-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0011-Detail
photo



Maxos LED Performer

Produktinformation



Maxos LED Performer

Allmän information

CE-märkning	Ja
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
Lampfamiljskod	LED40S
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Produktfamiljskod	4MX900

Ljusteknik

Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Färgåtergivningindex	≥80
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	154 lm/W
Ljusflöde	4 000 lm
Antal ljuskällor	1

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektförbrukning	25,9 W

Temperatur

Omgivningstemperatur	–20 till +40 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Vit
--------------------	-----

Användning och godkännande

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP40

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Tolerans för ljusflöde	+/-10%


Användningsförhållanden

Max. dimringsnivå	1%
Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt


Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	Bredstrålande ljusfördelning
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	Medelstrålande ljusfördelning


Polar Wide Diagrams



IFPS_4MX900 L1200 1xLED57S/830 PSD MB-
Polar Normal (separate)



IFPS_4MX900 L1200 1xLED57S/830 PSD WB-
Polar Normal (separate)



IFPS_4MX900 L1200 1xLED60S/840 PSD WB-
Polar Normal (separate)

