



Maxos LED Spot Inserts – kohdevalaisimilla varustetut yksiköt Maxos-kiskojärjestelmiin

Maxos LED Spot Inserts

Kohdevalaisimilla varustetut 4MX960-yksiköt ovat uusin lisäys Maxos-valikoimaan. Yksiköt voidaan helposti kiinnittää lattakaapelilla (5 x 2,5 mm, 7 x 2,5 mm) varustettuihin Maxos-kiskojärjestelmiin. Näin saadaan Maxos-valaisinten luoman yleisvalaistuksen lisäksi kohdevalaistusta esimerkiksi myymälöiden hedelmä- ja vihannesosastoille.

Hyödyt

- Helppo asentaa
- Integroituu saumattomasti Maxos-kiskoon
- Sopii yhteen uusimman StyliD-version kanssa

Ominaisuudet

- Yksi tai kaksi StyliD-kohdevalaisinta
- Jokaista kohdevalaisinta voidaan kääntää 360°
- Yksikkö voidaan sijoittaa vapaasti mihin tahansa kohtaan Maxos-kiskoa

Käyttökohteet

- Myymälät

Spesifikaatiot

Tyyppi	4MX960	Valonlähde	StyliD Compact ST540C (LED25S-versio) StyliD Performance ST550C (LED39S-versio)
---------------	--------	-------------------	--

Maxos LED Spot Inserts

Teho (+/-10 %)	36 W (LED25S, valon väri 830) 53 W (LED39S, valon väri 830)
Keilakulma	25° (keskileveä valokeila)
Valovirta	2 700 lm (LED25S, valon väri 830) 4 300 lm (LED39S, valon väri 830)
Väriämpötila	3 000 K
Värintoistoindeksi	> 80 Ra
Keskimääräinen käyttöikä	50 000 tuntia
– L80B50	
Keskimääräinen käyttöikä	25 000 tuntia
– L90B50	
Ohjaimen vikaantumisaste	1 % 5 000 tunnissa
Käyttölämpötila	+10...+40 °C

Virtalähde	Sisäänrakennettu
Jännite	220-240 V / 50-60 Hz
Materiaali	Liitäntälaitealusta: alumiinia Pää ja jäähdytyslevy: painevalettua alumiinia Etukansi: akryylia tai lasia
Väri	Valkoinen (WH)
Liitäntä	Sisäinen liitin, jolla yksikkö liitetään Maxos-kiskoon
Asennus	Pinta-asennettavat kohdevalaisinyksiköt kiinnitetään 60 cm:n kiskolementteihin
Huomautukset	Suunniteltu 4MX856-kiskojärjestelmän 60 cm:n kokosiin kiskolementteihin Voidaan myös asentaa 4MX056- (TL-D-pituus) ja 4MX656 (TL5-pituus) -kiskolementteihin suojuksia käytettäessä

Versions



Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
----------------------	----

Käyttö ja sähkö tiedot

Otojännite	220 - 240 V
-------------------	-------------

Yleistä tietoa

Optiikan tyyppi	MB
Tuoteperheen koodi	4MX960

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Alun vast. väriämpötila	3000 K
--------------------------------	--------

Mekaaniset tiedot ja runko

Väri	Valkoinen
-------------	-----------

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	CE-merkintä	Suojausluokka IEC	Lamppuperheen koodi	Yksiköiden määrä	Tuoteperheen koodiyksikkö A
25545200	4MX960 1 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	-	-	LED25S	1 yksikkö	ST540C
25546900	4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	CE-merkintä	Suojausluokka I	LED25S	2 yksikköä	ST540C
25547600	4MX960 1 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	-	-	LED39S	1 yksikkö	ST550C
25548300	4MX960 2 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	-	-	LED39S	2 yksikköä	ST550C

Maxos LED Spot Inserts

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Valovirta alussa	Order Code	Full Product Name	Valovirta alussa
25545200	4MX960 1 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	2700 lm	25547600	4MX960 1 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	4300 lm
25546900	4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	5400 lm	25548300	4MX960 2 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	8600 lm

