



Inserti Maxos LED Spot- Flessibilità e stile

Maxos LED Spot Inserts

In alcune aree specifiche dei negozi, come quelle dedicate a frutta e verdura, spesso sono richiesti proiettori in aggiunta all'illuminazione generale a LED. L'illuminazione d'accento è una parte integrante del concetto Maxos. Questi inserti dedicati consentono alle linee di luce di essere equipaggiate in modo flessibile con la più recente gamma di proiettori oltre all'illuminazione a LED. Sono disponibili unità 4MX960 con proiettori per canaline Maxos con cavo a nastro piatto (5 x 2,5 mm, 7 x 2,5 mm). Queste unità possono essere fissate con un semplice clic sulle sezioni di canalina come una normale unità elettrica. I proiettori con montaggio su superficie sono fissati a questi inserti.

Vantaggi

- Facile da installare
- Perfetta integrazione nella guida Maxos
- Adatto per la versione più recente di StyliD

Caratteristiche

- Uno o due proiettori StyliD
- Ogni proiettore ha una libertà di direzione a 360°
- Flessibilità di posizionamento su guida Maxos

Applicazione

- Negozi

Specifiche

Tipo	4MX960	Potenza (+/-10%)	36 W (per LED25S, colore luce 830)
Sorgente luminosa	StyliD Compact ST540C (versione LED25S)		53 W (per LED39S, colore luce 830)
	StyliD Performance ST550C (versione LED39S)	Angolo del fascio	25° (fascio medio)

Maxos LED Spot Inserts

Flusso luminoso	2700 lm (per LED25S, colore luce 830)
	4300 lm (per LED39S, colore luce 830)
Temperatura del colore correlata	3000 K
Indice di resa dei colori	> 80
Vita utile media L80B50	50.000 ore
Vita utile media L90B50	25.000 ore
Frequenza di guasto driver	1% per 5.000 ore
Temperatura ambiente media	+25°C
Intervallo temperatura operativa	Da +10 a +40°C
Driver	Integrato

Tensione di rete	220-240 V / 50-60 Hz
Materiale	Vassoio dei componenti elettrici: alluminio
	Testa e dissipatore: alluminio pressofuso
	Copertura frontale: acrilico o vetro
Colore	Bianco (WH)
Connessione	Connettore interno alla guida Maxos
Installazione	Le unità spot con montaggio su superficie sono fissate alle sezioni di canali da 60 cm Maxos
Note	Sono disponibili guide per canalina dedicate per la griglia da 60 cm della versione 4MX856
	Compatibile anche con sezioni di canalina 4MX056 (lunghezza TL-D) e 4MX656 (lunghezza TL5) quando si utilizzano accessori di copertura per punti ciechi

Versions



Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	No
-------------------	----

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	220 to 240 V
-----------------------------	--------------

Informazioni generali

Tipo di ottica	MB
Codice famiglia prodotto	4MX960

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Indice Temperatura di colore correlata	3000 K
---	--------

Meccanica e corpo

Colore	Bianco WH
---------------	-----------

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Marchio CE	Classe di protezione IEC	Codice famiglia lampada	Numero di unità	Codice famiglia prodotto unità A
25545200	4MX960 1 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	-	-	LED25S	1 unit	ST540C
25546900	4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	CE mark	Classe di isolamento I	LED25S	2 units	ST540C
25547600	4MX960 1 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	-	-	LED39S	1 unit	ST550C
25548300	4MX960 2 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	-	-	LED39S	2 units	ST550C

Maxos LED Spot Inserts

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso iniziale	Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso iniziale
25545200	4MX960 1 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	2700 lm	25547600	4MX960 1 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	4300 lm
25546900	4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	5400 lm	25548300	4MX960 2 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	8600 lm

