



Maxos LED-spotinnsatser – fleksibelt og elegant

Maxos LED Spot Inserts

På bestemte områder i en butikk, som frukt og grønt-avdelingene, er det ofte nødvendig med lyskaster i tillegg til allmenn LED-belysning. Aksentbelysningen er en integrert del av Maxos-konseptet, og disse spesielle innsatsene gjør at lyslinjer uten problemer kan brukes med de nyeste lyskasterne i tillegg til den almenne LED-belysningen. Man kan få 4MX960-enheter med lyskaster for Maxos-grupperinger med flatkabel (5 x 2,5 mm, 7 x 2,5 mm). Disse enhetene kan klikkes på plass i grupperingseksjonene som vanlige elektriske enheter. Overflatemonterte lyskaster festes til innsatsene.

Fordeler

- Lett å montere
- Sømløs integrering i Maxos-rekkefeste
- Passer med den nyeste StyliD-versjonen

Funksjoner

- Én eller to StyliD-lyskaster
- Hver lyskaster kan beveges 360°
- Fleksibel plassering på Maxos-rekkefeste

Søknad

- Butikker

spesifikasjoner

Type	4MX960
------	--------

Lyskilde	StyliD Compact ST540C (LED25S-versjon)
	StyliD Performance ST550C (LED39S-versjon)

Maxos LED Spot Inserts

Effekt (+/-10 %)	36 W (for LED25S, lysfarge 830)
	53 W (for LED39S, lysfarge 830)
Spredningsvinkel	25° (mellomstrålende)
Lumen	2700 lm (for LED25S, lysfarge 830)
	4300 lm (for LED39S, lysfarge 830)
Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelse	> 80
Medianlevetid L80B50	50 000 timer
Medianlevetid L90B50	25 000 timer
Feilfrekvens for driver	1 % per 5000 timer
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur	+25 °C
Driftstemperatur	+10 til +40 °C

Driver	Innebygd
Nettspenning	220-240 V / 50-60 Hz
Materialer	Forkoblingsbrett: aluminium
	Hode og kjøleribbe: formstøpt aluminium
	Frontdekse: akryl eller glass
Farge	Hvit (WH)
Tilkobling	Intern tilkobling til Maxos-rekkefeste
Montering	Overflatemonterte spotter festes til de 60 cm lange Maxos-grupperingseksjonene
Merknader	Passer til nettverksmodulen på 60 cm for 4MX856-grupperingsskinne
	Også kompatibel med grupperingseksjonene 4MX056 (TL-D-lengde) og 4MX656 (TL5-lengde) når det brukes blinddeksler

Versions



Kontroller og dimming	
Dimmbar	No
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 to 240 V
Generell informasjon	
Optikktype	MB
Produktseriekode	4MX960
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Mekanisk og innfatning	
Farge	hvit

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	CE-merke	IEC-beskyttelsesklasse	lyskildeseriekode	Antall enheter	Kodeenhet A for produktserien
25545200	4MX960 1 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	-	-	LED25S	1 unit	ST540C
25546900	4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	CE mark	Sikkerhetsklasse I	LED25S	2 units	ST540C
25547600	4MX960 1 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	-	-	LED39S	1 unit	ST550C
25548300	4MX960 2 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	-	-	LED39S	2 units	ST550C

Maxos LED Spot Inserts

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig lysytelse
25545200	4MX960 1 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	2700 lm
25546900	4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	5400 lm

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig lysytelse
25547600	4MX960 1 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	4300 lm
25548300	4MX960 2 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	8600 lm

